

UG 30-60/80

Podbudowa

do ergonomicznego załadunku i rozładunku zmywarki – wysokość 30 cm.



- Dla systemów mycia świeżą wodą i zbiornikowych (G 8066 i PG 8067)
- Do przykręcenia do zmywarki
- Wysokość 30 cm, szerokość 60 cm, głębokość 60 cm

EAN: 4002515362709 / Numer materiału: 09688910 / Stary numer materiału: 67376104D

Przynależność produktowa	
Zmywarki z systemem świeżej wody	•
Zmywarki z systemem zbiornikowym	•
Kompat. z innymi produktami	
G 8066	•
PG 8067	•
PG 8041	•
PG 8043	•
PG 8045	•
PG 8055	•
PG 8055 U	•
PG 8056	•
PG 8056 U	•
PG 8057 TD	•
PG 8057 TD U	•
PG 8058	•
PG 8058 U	•
PG 8059	•
PG 8059 U	•
PG 8060	•
PG 8061	•
PG 8061 U	•
PG 8063	•
PG 8096	•
PG 8099	•
PFD 400	•
PFD 401	•
PFD 402	•
PFD 404	•
PFD 405	•
PFD 407	•
Kategoria urządzeń	
Podbudowa zamknięta	•
Cechy produktu	
Materiał	Stal szlachetna
Kolor	Stal szlachetna
Standardowe przyłącze elektryczne	
Ilość faz	0
Napięcie w V	0-0
Częstotliwość w Hz	0-0
Całkowita moc przyłączeniowa w kW	0,00-0,00
Zabezpieczenie w A	0-0
Wymiary i waga	
Wymiar zewnętrzny, wysokość netto w mm	317
Wymiar zewnętrzny, szerokość netto w mm	600
Wymiar zewnętrzny, głębokość netto w mm	600
Wymiar zewnętrzny, wysokość brutto w mm	310
Wymiar zewnętrzny, szerokość brutto w mm	610
Wymiar zewnętrzny, głębokość brutto w mm	610
Ciężar netto w kg	9,69
Ciężar brutto w kg	11,89

UG 30-60/80

Podbudowa

do ergonomicznego załadunku i rozładunku zmywarki – wysokość 30 cm.