

UG 30-60/80

Podbudowa

do ergonomicznego załadunku i rozładunku zmywarki – wysokość 30 cm.



- Dla systemów mycia świeżą wodą i zbiornikowych (G 8066 i PG 8067)
- Do przykręcenia do zmywarki
- Wysokość 30 cm, szerokość 60 cm, głębokość 60 cm

EAN: 4002515362709 / Numer materiału: 09688910 / Stary numer materiału: 67376104D

| Przynależność produktowa | |
|--|-----------------|
| Zmywarki z systemem świeżej wody | • |
| Zmywarki z systemem zbiornikowym | • |
| Kompat. z innymi produktami | |
| G 8066 | • |
| PG 8067 | • |
| PG 8041 | • |
| PG 8043 | • |
| PG 8045 | • |
| PG 8055 | • |
| PG 8055 U | • |
| PG 8056 | • |
| PG 8056 U | • |
| PG 8057 TD | • |
| PG 8057 TD U | • |
| PG 8058 | • |
| PG 8058 U | • |
| PG 8059 | • |
| PG 8059 U | • |
| PG 8060 | • |
| PG 8061 | • |
| PG 8061 U | • |
| PG 8063 | • |
| PG 8096 | • |
| PG 8099 | • |
| PFD 400 | • |
| PFD 401 | • |
| PFD 402 | • |
| PFD 404 | • |
| PFD 405 | • |
| PFD 407 | • |
| Kategoria urządzeń | |
| Podbudowa zamknięta | • |
| Cechy produktu | |
| Materiał | Stal szlachetna |
| Kolor | Stal szlachetna |
| Standardowe przyłącze elektryczne | |
| Ilość faz | 0 |
| Napięcie w V | 0 |
| Częstotliwość w Hz | 0 |
| Całkowita moc przyłączeniowa w kW | 0,00 |
| Zabezpieczenie w A | 0 |
| Wymiary i waga | |
| Wymiar zewnętrzny, wysokość netto w mm | 317 |
| Wymiar zewnętrzny, szerokość netto w mm | 600 |
| Wymiar zewnętrzny, głębokość netto w mm | 600 |
| Wymiar zewnętrzny, wysokość brutto w mm | 310 |
| Wymiar zewnętrzny, szerokość brutto w mm | 610 |
| Wymiar zewnętrzny, głębokość brutto w mm | 610 |
| Ciężar netto w kg | 9,69 |
| Ciężar brutto w kg | 11,89 |

UG 30-60/80

Podbudowa

do ergonomicznego załadunku i rozładunku zmywarki – wysokość 30 cm.