

DEF-80
Pokrywa urządzenia
dla urządzeń do podbudowy.



- Dla urządzeń serii PG 8055 – PG 8059
- Dostępna w kolorze stali szlachetnej oraz w kolorze białym
- Wysokość 1,5 cm, szerokość 60 cm, głębokość 60 cm

EAN: 4002515385180 / Numer materiału: 09736640 / Stary numer materiału: 67216006D

Przynależność produktowa	
Zmywarki z systemem świeżej wody	•
Kompat. z innymi produktami	
PG 8055 U	•
PG 8056 U	•
PG 8057 TD U	•
PG 8058 U	•
PG 8059 U	•
PG 8061 U	•
PG 8096 U	•
PG 8099 U	•
PFD 400 U	•
PFD 401 U	•
PFD 402 U	•
PFD 404 U	•
PFD 405 U	•
PFD 407 U	•
PFD 408 U	•
Kategoria urządzeń	
Akcesoria do urządzeń do zabudowy podblatowej	•
Materiały instalacyjne	•
Cechy produktu	
Materiał	Błacha ocynkowana, biały lotos
Kolor	Biały lotos
Standardowe przyłącze elektryczne	
Ilość faz	0
Napięcie w V	0-0
Częstotliwość w Hz	0-0
Całkowita moc przyłączeniowa w kW	0,00-0,00
Zabezpieczenie w A	0-0
Wymiary i waga	
Wymiar zewnętrzny, wysokość netto w mm	15
Wymiar zewnętrzny, szerokość netto w mm	600
Wymiar zewnętrzny, głębokość netto w mm	600
Wymiar zewnętrzny, wysokość brutto w mm	32
Wymiar zewnętrzny, szerokość brutto w mm	615
Wymiar zewnętrzny, głębokość brutto w mm	50
Ciężar netto w kg	0,30
Ciężar brutto w kg	0,51