


A 303  
Moduł  
do optymalnego umieszczenia do 98 pipet.



- Dla np. 98 pipet miarowych i pełnych
- Wysokość ramy mocującej: 150 mm
- W koszach A 150 i APLW 106 można używać po 1 szt.
- Wysokość załadunku bez kosza górnego: 450 mm (z koszem dolnym A 150)

EAN: 4002515460825 / Numer materiału: 09862560 / Stary numer materiału: 69630300D

|   |                                    |
|---|------------------------------------|
| <b>Przynależność produktowa</b>                               |                                    |
| Automaty myjące i dezynfekujące, laboratoryjne                | •                                  |
| Wielkocomorowe automaty myjące i dezynfekujące, laboratoryjne | •                                  |
| <b>Kompat. z innymi produktami</b>                            |                                    |
| PG 8583   | •                                  |
| PG 8583 CD  | •                                  |
| PG 8593   | •                                  |
| <b>Kategoria urządzeń</b>                                     |                                    |
| Wkład/moduł na pipety   | •                                  |
| <b>Cechy produktu</b>   |                                    |
| Materiał  | Stal szlachetna, Tworzywo sztuczne |
| Kolor   | Stal szlachetna, Czarny            |
| <b>Obszar zastosowania</b>                                    |                                    |
| Przygotowywanie pipet/fiolek                                  | •                                  |
| <b>Ładowość</b>   |                                    |
| Pipety [ilość]  | 98                                 |
| <b>Standardowe przyłącze elektryczne</b>                      |                                    |
| Ilość faz   | 0                                  |
| Napięcie w V  | 0                                  |
| Częstotliwość w Hz  | 0                                  |
| Całkowita moc przyłączeniowa w kW                             | 0,00                               |
| Zabezpieczenie w A  | 0                                  |
| <b>Wymiary i waga</b>   |                                    |
| Wymiar zewnętrzny, wysokość netto w mm                        | 185                                |
| Wymiar zewnętrzny, szerokość netto w mm                       | 222                                |
| Wymiar zewnętrzny, głębokość netto w mm                       | 471                                |
| Wymiar zewnętrzny, wysokość brutto w mm                       | 270                                |
| Wymiar zewnętrzny, szerokość brutto w mm                      | 525                                |
| Wymiar zewnętrzny, głębokość brutto w mm                      | 540                                |
| Ciężar netto w kg   | 2,50                               |
| Ciężar brutto w kg  | 3,50                               |