

## DOS G 80 ProfiLine NER

Perystaltyczna pompa dozująca

ze wskaźnikiem stanu opróżnienia do automatycznego dozowania środków płynnych.



- Dla wszystkich zmywarek serii PG 8080-83 SCVi
- Rura ssąca 333 mm dla 5- i 10-litrowych kanistrów
- Dozowanie do 55 Milliliter ml na minutę
- Ustawianie poprzez sterowanie zmywarki
- Zakres dostawy obejmuje 4 pokrywy do różnych wielkości kanistrów

EAN: 4002515522936 / Numer materiału: 09971980 /

Stary numer materiału: 67747030NER

<b>Przynależność produktowa</b>	
Zmywarki z systemem świeżej wody	•
<b>Kompat. z innymi produktami</b>	
PG 8130	•
PG 8130 U	•
PG 8130 i	•
PG 8130 U/i	•
PG 8131 i	•
PG 8132 SCi	•
PG 8133 SCVi	•
<b>Kategoria urządzeń</b>	
Zewnętrzny system dozujący	•
<b>Cechy produktu</b>	
Materiał	Tworzywo sztuczne
Kolor	Szary
Wydajność pompowania w ml/60 s	55
Długość lancy ssącej w mm	333
<b>Standardowe przyłącze elektryczne</b>	
Ilość faz	1
Przewód zerowy	N
AC/DC	AC
Napięcie w V	200-230
Częstotliwość w Hz	50
Całkowita moc przyłączeniowa w kW	0,01
Zabezpieczenie w A	0-0
<b>Wymiary i waga</b>	
Wymiar zewnętrzny, wysokość brutto w mm	160
Wymiar zewnętrzny, szerokość brutto w mm	198
Wymiar zewnętrzny, głębokość brutto w mm	478
Ciężar netto w kg	2,15
Ciężar brutto w kg	2,52