

## DOS G 80 ProfiLine NER

Pompa dozująca z węzłem do kanistrów 5–10 l

ze wskaźnikiem stanu opróżnienia do automatycznego dozowania środków płynnych.



- Dla wszystkich zmywarek serii PG 8080-83 SCVi
- Rura ssąca 333 mm dla 5- i 10-litrowych kanistrów
- Dozowanie do 55 Milliliter ml na minutę
- Ustawianie poprzez sterowanie zmywarki
- Zakres dostawy obejmuje 4 pokrywy do różnych wielkości kanistrów

EAN: 4002515522936 / Numer materiału: 09971980 /

Stary numer materiału: 67747030NER

|  |                   |
|--|-------------------|
| <b>Przynależność produktu</b>            |                   |
| Zmywarki z systemem świeżej wody         | •                 |
| <b>Kompat. z innymi produktami</b>       |                   |
| PG 8130                                  | •                 |
| PG 8130 U                                | •                 |
| PG 8130 i                                | •                 |
| PG 8130 U/i                              | •                 |
| PG 8131 i                                | •                 |
| PG 8132 SCi                              | •                 |
| PG 8133 SCVi                             | •                 |
| <b>Kategoria produktowa</b>              |                   |
| Zewnętrzny system dozujący               | •                 |
| <b>Właściwości produktu</b>              |                   |
| Materiał                                 | Tworzywo sztuczne |
| Kolor                                    | Szary             |
| Wydajność pompowania w ml/60 s           | 55                |
| Długość lancy ssącej w mm                | 333               |
| <b>Standardowe przyłącze elektr.</b>     |                   |
| Ilość faz                                | 1                 |
| Przewód zerowy                           | N                 |
| AC/DC                                    | AC                |
| Napięcie w V                             | 200-230           |
| Częstotliwość w Hz                       | 50                |
| Całkowita moc przyłączeniowa w kW        | 0,01              |
| Zabezpieczenie w A                       | 0                 |
| <b>Wymiary i waga</b>                    |                   |
| Wymiar zewnętrzny, wysokość netto w mm   | 0                 |
| Wymiar zewnętrzny, szerokość netto w mm  | 0                 |
| Wymiar zewnętrzny, głębokość netto w mm  | 0                 |
| Wymiar zewnętrzny, wysokość brutto w mm  | 160               |
| Wymiar zewnętrzny, szerokość brutto w mm | 198               |
| Wymiar zewnętrzny, głębokość brutto w mm | 478               |
| Ciężar netto w kg                        | 2,15              |
| Ciężar brutto w kg                       | 2,52              |