

FM

FlowMeter

do mierzenia wielkości przepływu i wskazywania konieczności wymiany naboju.

EAN: 4002515537107 / Numer materiału: 10008910 / Stery numer materiału: 67809701D



- Dla naboju częściowo odsalających
- Wskazania optyczne i akustyczne konieczności wymiany naboju
- Jednowierszowy wyświetlacz, możliwość podłączenia do zewn. LED
- W zestawie uchwyt ścienny
- W zestawie zasilacz

Przynależność produktu	
Zmywarki z systemem świeżej wody	•
Zmywarki z systemem zbiornikowym	•
Zmywarki przelotowe z systemem zbiornikowym	•
Kompat. z innymi produktami	
G 8066	•
PG 8067	•
PG 8041	•
PG 8043	•
PG 8045	•
PG 8055	•
PG 8055 U	•
PG 8056	•
PG 8056 U	•
PG 8057 TD	•
PG 8057 TD U	•
PG 8058	•
PG 8058 U	•
PG 8059	•
PG 8059 U	•
PG 8060	•
PG 8061	•
PG 8061 U	•
PG 8164	•
PG 8165	•
PG 8166	•
PG 8169	•
PG 8172	•
PG 8172 Eco	•
PTD 901	•
PG 8096	•
PG 8096 U	•
PG 8099	•
PG 8099 U	•
PFD 400	•
PFD 400 U	•
PFD 401	•
PFD 401 U	•
PFD 402	•
PFD 402 U	•
PFD 404	•
PFD 404 U	•
PFD 405	•
PFD 405 U	•
PFD 407	•
PFD 407 U	•
PTD 701	•
PTD 702	•
PTD 703	•
PTD 704	•

FM

FlowMeter

do mierzenia wielkości przepływu i wskazywania konieczności wymiany naboju.

EAN: 4002515537107 / Numer materiału: 10008910 / Stary numer materiału: 67809701D



<b>Kategoria produktowa</b>	
Uzdatnianie wody	•
<b>Właściwości produktu</b>	
Materiał	Tworzywo sztuczne
Kolor	Czarny
<b>Wymiary i waga</b>	
Wymiar zewnętrzny, wysokość netto w mm	110
Wymiar zewnętrzny, szerokość netto w mm	125
Wymiar zewnętrzny, głębokość netto w mm	52
Wymiar zewnętrzny, wysokość brutto w mm	155
Wymiar zewnętrzny, szerokość brutto w mm	310
Wymiar zewnętrzny, głębokość brutto w mm	350
Ciężar netto w kg	1,85
Ciężar brutto w kg	2,49