

## DOS G 80/72

Pompa dozująca z węzłem do kanistrów 20-30 l ze wskaźnikiem stanu opróżnienia do automatycznego dozowania środków płynnych.



- Dla wszystkich zmywarek serii PG 8172
- Rura ssąca 448 mm dla 20 – 30-litrowych kanistrów
- Dozowanie do 55 Milliliter ml na minutę
- Ustawianie poprzez sterowanie zmywarki

EAN: 4002515648698 / Numer materiału: 10210160 / Stary numer materiału: 67747022D

<b>Przynależność produktu</b>	
Zmywarki przelotowe z systemem zbiornikowym	•
<b>Kompat. z innymi produktami</b>	
PG 8172	•
PG 8172 Eco	•
PTD 901	•
<b>Kategoria produktowa</b>	
Zewnętrzny system dozujący	•
<b>Właściwości produktu</b>	
Materiał	Tworzywo sztuczne
Kolor	Szary
Wydajność pompowania w ml/60 s	55
Długość lancy ssącej w mm	448
<b>Standardowe przyłącze elektr.</b>	
Ilość faz	1
Przewód zerowy	N
AC/DC	AC
Napięcie w V	200-230
Częstotliwość w Hz	50
Całkowita moc przyłączeniowa w kW	0,01
Zabezpieczenie w A	0
<b>Wymiary i waga</b>	
Wymiar zewnętrzny, wysokość netto w mm	0
Wymiar zewnętrzny, szerokość netto w mm	0
Wymiar zewnętrzny, głębokość netto w mm	0
Wymiar zewnętrzny, wysokość brutto w mm	160
Wymiar zewnętrzny, szerokość brutto w mm	198
Wymiar zewnętrzny, głębokość brutto w mm	478
Ciężar netto w kg	1,91
Ciężar brutto w kg	2,13