


U 645-S

Kosz

z przechyłem, do lepszego mycia i suszenia 20 szklanek.



- 20 przegródek, wielkość przegródek 113 mm x 90 mm mm
- Na wyposażeniu wysoka rama górna
- Wys. 104/206/266, szer. 500 (z kołnierzem GN 530), głęb. 500 mm
- Z zestawem przedłużającym składającym się z krótkiej i długiej przedłużki


EAN: 4002515673577 / Numer materiału: 10322520 / Stary numer materiału: 67664501D

Przynależność produktowa	
Zmywarki z systemem świeżej wody	•
Zmywarki z systemem zbiornikowym	•
Zmywarki przelotowe z systemem zbiornikowym	•
Kompat. z innymi produktami	
G 8066	•
PG 8067	•
PG 8041	•
PG 8043	•
PG 8045	•
PG 8055	•
PG 8055 U	•
PG 8056	•
PG 8056 U	•
PG 8057 TD	•
PG 8057 TD U	•
PG 8058	•
PG 8058 U	•
PG 8059	•
PG 8059 U	•
PG 8060	•
PG 8061	•
PG 8061 U	•
PG 8165	•
PG 8166	•
PG 8169	•
PG 8172	•
PG 8172 Eco	•
PTD 901	•
PG 8096	•
PG 8096 U	•
PG 8099	•
PG 8099 U	•
PFD 400	•
PFD 400 U	•
PFD 401	•
PFD 401 U	•
PFD 402	•
PFD 402 U	•
PFD 404	•
PFD 404 U	•
PFD 405	•
PFD 405 U	•
PFD 407	•
PFD 407 U	•
PFD 408 U	•
PTD 702	•
PTD 703	•
PTD 704	•

U 645-S

Kosz

z przechyłem, do lepszego mycia i suszenia 20 szklanek.



EAN: 4002515673577 / Numer materiału: 10322520 / Stary numer materiału: 67664501D

<b>Kategoria urządzeń</b>	
Kosz na szklanki	•
<b>Cechy produktu</b>	
Materiał	Tworzywo sztuczne
Kolor	Niebieski, Żółty
Ilość przegródek	20
Szerokość przegródek w mm	113
Długość przegródek w mm	90
<b>Ładowność</b>	
Szklanki o wysokości 140–175 mm [ilość]	20
Szklanki o wysokości 200–230 mm [ilość]	20
<b>Wymiary i waga</b>	
Wymiar zewnętrzny, wysokość netto w mm	266
Wymiar zewnętrzny, szerokość netto w mm	500
Wymiar zewnętrzny, głębokość netto w mm	500
Wymiar zewnętrzny, wysokość brutto w mm	135
Wymiar zewnętrzny, szerokość brutto w mm	540
Wymiar zewnętrzny, głębokość brutto w mm	540
Ciężar netto w kg	3,00
Ciężar brutto w kg	4,00