

## DA 4228 W Puristic Plus

### Wyciąg przyścienny

z energooszczędnym oświetleniem LED i przyciskami - komfort obsługi.



- Ponadczasowy design – wysuwany wyciąg ze stali szlachetnej o szerokości 1198 mm
- Wyjątkowy komfort obsługi – Con@ctivity
- Wysoka wydajność – 630 m<sup>3</sup>/h na poziomie Booster
- Przyjemna cisza – pakiet Miele Silence
- Bezpieczne i łatwe do czyszczenia – Miele CleanCover

**A++**

EAN: 4002515935750 / Numer materiału: 10749560 / Stary numer materiału: 28422850D

<b>Konstrukcja</b>	
Wyciąg przyścienny	•
<b>Programy</b>	
Sposób prowadzenia powietrza	Wylot
<b>Design</b>	
Kolor	Stal szlachetna
Możliwość indywidualnego dopasowania z palety koloru RAL	•
Możliwość przygotowania wyciągu wedle życzenia Klienta	•
<b>Komfort obsługi</b>	
Połączenie sieciowe z Miele@home	•
Funkcja automatyczna Con@ctivity	•
Sterowanie elektroniczne	•
Poziomy wydajności (ilość bez poziomu Booster)	3
Aplikacja Miele@mobile	•
Programowalne wyłączanie poziomu Booster	•
Funkcja pracy dodatkowej 5/15 min	•
Wskazanie nasycenia filtra tłuszczu	•
Programowalne zużycie filtra tłuszczu	•
Pakiet Silence	•
Łatwe w czyszczeniu wnętrze okapu CleanCover	•
<b>Efektywność i ekologia</b>	
Roczne zużycie energii w kWh/rok	28,8
Klasa efektywności energetycznej (A+++ - D)	A++
Silnik ECO	•
System zarządzania zużyciem energii	•
Roczne zużycie energii w kWh/rok	28,8
Klasa wydajności przepływu dynamicznego	A
Klasa sprawności oświetlenia	A
Klasa efektywności pochłaniania zanieczyszczeń	A
<b>System filtrowania</b>	
Ilość nadających się do mycia w zmywarce filtrów metalowych ze stali szlachetnej (10-warstwowych)	4
<b>Oświetlenie</b>	
LED	•
Ilość x W	3 x 3 W
Natężenie oświetlenia w lx	440 lx
Temperatura barwowa w K	3500 Kelvin
Funkcja przyciemniania światła	•
<b>Wentylator</b>	
Wentylator zasysający dwustronnie	•
Silnik prądu stałego (DC)	•
<b>Wylot</b>	
Wydajność przepływu powietrza – poziom 1 (m <sup>3</sup> /h) wg EN 61591	190
Wydajność przepływu powietrza – poziom 2 (m <sup>3</sup> /h) wg EN 61591	290
Wydajność przepływu powietrza – poziom 3 (m <sup>3</sup> /h) wg EN 61591	390
Wydajność przepływu powietrza – poziom Booster (m <sup>3</sup> /h)	630
Moc akustyczna – poziom 1 (dB(A) re1pW) wg EN 60704-3	36,0

## DA 4228 W Puristic Plus

### Wyciąg przyścienny

z energooszczędnym oświetleniem LED i przyciskami - komfort obsługi.




EAN: 4002515935750 / Numer materiału: 10749560 / Stary numer materiału: 28422850D

Moc akustyczna – poziom 2 (dB(A) re1pW) wg EN 60704-3	45,0
Moc akustyczna – poziom 3 (dB(A) re1pW) wg EN 60704-3	52,0
Moc akustyczna – poziom Booster (dB(A) re1pW) wg EN 60704-3	64,0
Ciśnienie akustyczne – poziom 1 (dB(A) re20μPa)	21,0
Ciśnienie akustyczne – poziom 2 (dB(A) re20μPa) wg EN 60704-2-13	30,0
Ciśnienie akustyczne – poziom 3 (dB(A) re20μPa) wg EN 60704-2-13	37,0
Ciśnienie akustyczne – poziom Booster (dB(A) re20μPa) wg EN 60704-2-13	49,0
<b>Bezpieczeństwo</b>	
Wyłączenie ze względów bezpieczeństwa	•
<b>Dane techniczne</b>	
Całkowita wysokość wyciągu w obiegu otwartym i wersji Extern w mm	685–1005
Całkowita wysokość wyciągu w obiegu otwartym i zewnętrznym min. w mm	685
Szerokość korpusu wyciągu w mm	1198
Całkowita wysokość wyciągu w obiegu otwartym i zewnętrznym maks. w mm	1005
Wysokość korpusu wyciągu w mm	62
Głębokość korpusu wyciągu w mm	500
Odstęp minimalny nad płytami ceramicznymi w mm	450
Waga netto w kg	27,0
Długość przewodu elektrycznego w m	1,5
Wtyczka ochronna	•
Odstęp minimalny nad płytami gazowymi (maks. 12,6 kW mocy łącznej, palniki ≤4,5 kW) w mm	650
Całkowita moc przyłączeniowa w kW	0,08
Napięcie w V	230
Zabezpieczenie w A	10
Liczba faz	1
Częstotliwość w Hz	50
<b>Wskazówki montażowe</b>	
Króciec wylotowy u góry	•
Króciec wylotowy u góry i z tyłu	•
Średnica króćca wylotowego w mm	150
Komin teleskopowy	•
Kombinacja z płytą grzejącą WLAN Miele	zalecane
<b>Wyposażenie dostarczone wraz z urządzeniem</b>	
Redukcja Ø 150 na 125 mm	•
Kłapa przeciwzwrotna	•
<b>Akcesoria dodatkowe</b>	
Filtr węglowy	Nein

DA 4228 W Puristic Plus

Wyciąg przyścienny

z energooszczędnym oświetleniem LED i przyciskami - komfort obsługi.



DA 4228 (Installation drawing)