

DA 4298 W Puristic Plus

Wyciąg przyścienny

z energooszczędnym oświetleniem LED i przyciskami - komfort obsługi.



- Ponadczasowy design – wysuwany wyciąg ze stali szlachetnej o szerokości 898 mm
- Wyjątkowy komfort obsługi – Con@ctivity
- Wysoka wydajność – 630 m³/h na poziomie Booster
- Przyjemna cisza – pakiet Miele Silence
- Bezpieczne i łatwe do czyszczenia – Miele CleanCover

A++

EAN: 4002515935798 / Numer materiału: 10749580 / Stary numer materiału: 28429850D

Konstrukcja	
Wyciąg przyścienny	•
Programy	
Sposób prowadzenia powietrza	Z możliwością przezbrojenia
Niezbędny do dokup. zestaw do przebudowy do obiegu zamkniętego	DUW 20
Niezbędny do dokup. filtr z węgla aktywnego	DKF 12-P
Design	
Kolor	Stal szlachetna
Możliwość indywidualnego dopasowania z palety koloru RAL	•
Możliwość przygotowania wyciągu wedle życzenia Klienta	•
Komfort obsługi	
Połączenie sieciowe z Miele@home	•
Funkcja automatyczna Con@ctivity	•
Sterowanie elektroniczne	•
Poziomy wydajności (ilość bez poziomu Booster)	3
Aplikacja Miele@mobile	•
Programowalne wyłączenie poziomu Booster	•
Funkcja pracy dodatkowej 5/15 min	•
Wskazanie nasycenia filtra tłuszczu	•
Programowalne zużycie filtra tłuszczu	•
Programowalne zużycie filtra z węgla aktywnego	•
Pakiet Silence	•
Łatwe w czyszczeniu wnętrze okapu CleanCover	•
Efektywność i ekologia	
Roczne zużycie energii w kWh/rok	26,7
Klasa efektywności energetycznej (A+++ - D)	A++
Silnik ECO	•
System zarządzania zużyciem energii	•
Roczne zużycie energii w kWh/rok	26,7
Klasa wydajności przepływu dynamicznego	A
Klasa sprawności oświetlenia	A
Klasa efektywności pochłaniania zanieczyszczeń	A
System filtrowania	
Ilość nadających się do mycia w zmywarce filtrów metalowych ze stali szlachetnej (10-warstwowych)	3
Oświetlenie	
LED	•
Ilość x W	3 x 3 W
Natężenie oświetlenia w lx	670 lx
Temperatura barwowa w K	3500 Kelvin
Funkcja przyciemniania światła	•
Wentylator	
Wentylator zasysający dwustronnie	•
Silnik prądu stałego (DC)	•
Wylot	
Wydajność przepływu powietrza – poziom 1 (m ³ /h) wg EN 61591	190
Wydajność przepływu powietrza – poziom 2 (m ³ /h) wg EN 61591	290

DA 4298 W Puristic Plus

Wyciąg przyścienny

z energooszczędnym oświetleniem LED i przyciskami - komfort obsługi.



EAN: 4002515935798 / Numer materiału: 10749580 / Stary numer materiału: 28429850D

Wydajność przepływu powietrza – poziom 3 (m ³ /h) wg EN 61591	390
Wydajność przepływu powietrza – poziom Booster (m ³ /h)	630
Moc akustyczna – poziom 1 (dB(A) re1pW) wg EN 60704-3	36,0
Moc akustyczna – poziom 2 (dB(A) re1pW) wg EN 60704-3	45,0
Moc akustyczna – poziom 3 (dB(A) re1pW) wg EN 60704-3	52,0
Moc akustyczna – poziom Booster (dB(A) re1pW) wg EN 60704-3	64,0
Ciśnienie akustyczne – poziom 1 (dB(A) re20μPa)	21,0
Ciśnienie akustyczne – poziom 2 (dB(A) re20μPa) wg EN 60704-2-13	30,0
Ciśnienie akustyczne – poziom 3 (dB(A) re20μPa) wg EN 60704-2-13	37,0
Ciśnienie akustyczne – poziom Booster (dB(A) re20μPa) wg EN 60704-2-13	49,0
Zamknięty obieg powietrza	
Wydajność przepływu powietrza – poziom 1 (m ³ /h) wg EN 61591	110
Wydajność przepływu powietrza – poziom 2 (m ³ /h) wg EN 61591	185
Wydajność przepływu powietrza – poziom 3 (m ³ /h) wg EN 61591	315
Wydajność przepływu powietrza – poziom Booster 1 (m ³ /h) wg EN 61591	460
Moc akustyczna – poziom 1 (dB(A) re1pW) wg EN 60704-3	45,0
Moc akustyczna – poziom 2 (dB(A) re1pW) wg EN 60704-3	53,0
Moc akustyczna – poziom 3 (dB(A) re1pW) wg EN 60704-3	64,0
Moc akustyczna – poziom Booster 1 (dB(A) re1pW) wg EN 60704-3	73,0
Ciśnienie akustyczne – poziom 1 (dB(A) re20μPa) wg EN 60704-2-13	30,0
Ciśnienie akustyczne – poziom 2 (dB(A) re20μPa) wg EN 60704-2-13	38,0
Ciśnienie akustyczne – poziom 3 (dB(A) re20μPa) wg EN 60704-2-13	49,0
Ciśnienie akustyczne – poziom Booster 1 (dB(A) re20μPa) wg EN 60704-2-13	58,0
Bezpieczeństwo	
Wyłączenie ze względów bezpieczeństwa	•
Dane techniczne	
Całkowita wysokość wyciągu w obiegu otwartym i wersji Extern w mm	685–1005
Całkowita wysokość wyciągu w obiegu zamkniętym i wersji Extern w mm	815–1135
Całkowita wysokość wyciągu w obiegu otwartym i zewnętrznym min. w mm	685
Szerokość korpusu wyciągu w mm	898
Całkowita wysokość wyciągu w obiegu otwartym i zewnętrznym maks. w mm	1005
Wysokość korpusu wyciągu w mm	62
Całkowita wysokość wyciągu w obiegu zamkniętym min. w mm	815
Głębokość korpusu wyciągu w mm	500

DA 4298 W Puristic Plus

Wyciąg przyścienny

z energooszczędnym oświetleniem LED i przyciskami - komfort obsługi.




EAN: 4002515935798 / Numer materiału: 10749580 / Stary numer materiału: 28429850D

Całkowita wysokość wyciągu w obiegu zamkniętym maks. w mm	1135
Odstęp minimalny nad płytami ceramicznymi w mm	450
Odstęp minimalny nad płytami gazowymi (maks. 12,6 kW mocy łącznej, palniki ≤4,5 kW) w mm	650
Waga netto w kg	25,0
Długość przewodu elektrycznego w m	1,5
Wtyczka ochronna	•
Całkowita moc przyłączeniowa w kW	0,08
Napięcie w V	230
Zabezpieczenie w A	10
Liczba faz	1
Częstotliwość w Hz	50
Wskazówki montażowe	
Króciec wylotowy u góry	•
Króciec wylotowy u góry i z tyłu	•
Średnica króćca wylotowego w mm	150
Komin teleskopowy	•
Kombinacja z płytą grzejną WLAN Miele	zalecane
Wyposażenie dostarczone wraz z urządzeniem	
Redukcja Ø 150 na 125 mm	•
Kłapa przeciwwrotna	•
Akcesoria dodatkowe	
Filtr węglowy	Nein
Regenerowalny filtr z węgla aktywnego	DKF 12-R

DA 4298 W Puristic Plus

Wyciąg przyścienny

z energooszczędnym oświetleniem LED i przyciskami - komfort obsługi.



DA 4298 (Installation drawing)