

DA 6698 W Puristic Edition 6000

Wyciąg przyścienny

z energooszczędnym oświetleniem LED i dotykowymi przyciskami dla łatwej obsługi.



- Rodzinny design – wzorowany na urządzeniach do zabudowy Miele
- Wyjątkowy komfort obsługi – Con@ctivity
- Wysoka wydajność – 640 m<sup>3</sup>/h na poziomie Booster
- Energooszczędnie i cicho – wydajny silnik ECO
- Przyjemna cisza – pakiet Miele Silence



EAN: 4002515935965 / Numer materiału: 10750330 / Stary numer materiału: 28669840D

<b>Konstrukcja</b>	
Wyciąg przyścienny	•
<b>Konstrukcja</b>	
Kolor	ObsidianBlack
<b>Programy</b>	
Sposób prowadzenia powietrza	Z możliwością przebrojenia
Niezbędny do dokup. zestaw do przebudowy do obiegu zamkniętego	DUW 20
Niezbędny do dokup. filtr z węgla aktywnego	DKF 12-P
<b>Komfort obsługi</b>	
Połączenie sieciowe z Miele@home	•
Funkcja automatyczna Con@ctivity	•
Sterowanie elektroniczne	•
Poziomy wydajności (ilość bez poziomu Booster)	3
Obsługa dotykowa	•
Aplikacja Miele@mobile	•
Funkcja pracy dodatkowej 5/15 min	•
Poziomy Booster	1
Programowalne wyłączenie poziomu Booster	•
Wskazanie nasycenia filtra tłuszczu	•
Wskazanie nasycenia filtra z węglem aktywnym	•
Pakiet Silence	•
Łatwe w czyszczeniu wnętrze okapu CleanCover	•
<b>Efektywność i ekologia</b>	
Roczne zużycie energii w kWh/rok	24,6
Klasa efektywności energetycznej (A+++ - D)	A++
Silnik ECO	•
System zarządzania zużyciem energii	•
Roczne zużycie energii w kWh/rok	24,6
Klasa wydajności przepływu dynamicznego	A
Klasa sprawności oświetlenia	A
Klasa efektywności pochłaniania zanieczyszczeń	A
<b>System filtrowania</b>	
Ilość nadających się do mycia w zmywarce filtrów metalowych ze stali szlachetnej (10-warstwowych)	3
<b>Oświetlenie</b>	
LED	•
Ilość x W	3 x 3 W
Natężenie oświetlenia w lx	670 lx
Temperatura barwowa w K	3500 Kelvin
Funkcja przyciemniania światła	•
<b>Wentylator</b>	
Wentylator zasysający dwustronnie	•
Silnik prądu stałego (DC)	•
<b>Wylot</b>	
Wydajność przepływu powietrza – poziom 1 (m <sup>3</sup> /h) wg EN 61591	200
Wydajność przepływu powietrza – poziom 2 (m <sup>3</sup> /h) wg EN 61591	300
Wydajność przepływu powietrza – poziom 3 (m <sup>3</sup> /h) wg EN 61591	400

DA 6698 W Puristic Edition 6000

Wyciąg przyścienny

z energooszczędnym oświetleniem LED i dotykowymi przyciskami dla łatwej obsługi.



EAN: 4002515935965 / Numer materiału: 10750330 / Stary numer materiału: 28669840D

Wydajność przepływu powietrza – poziom Booster (m <sup>3</sup> /h)	640
Moc akustyczna – poziom 1 (dB(A) re1pW) wg EN 60704-3	36,0
Moc akustyczna – poziom 2 (dB(A) re1pW) wg EN 60704-3	44,0
Moc akustyczna – poziom 3 (dB(A) re1pW) wg EN 60704-3	52,0
Moc akustyczna – poziom Booster (dB(A) re1pW) wg EN 60704-3	63,0
Ciśnienie akustyczne – poziom 1 (dB(A) re20μPa)	21,0
Ciśnienie akustyczne – poziom 2 (dB(A) re20μPa) wg EN 60704-2-13	29,0
Ciśnienie akustyczne – poziom 3 (dB(A) re20μPa) wg EN 60704-2-13	37,0
Ciśnienie akustyczne – poziom Booster (dB(A) re20μPa) wg EN 60704-2-13	48,0
<b>Zamknięty obieg powietrza</b>	
Wydajność przepływu powietrza – poziom 1 (m <sup>3</sup> /h) wg EN 61591	110
Wydajność przepływu powietrza – poziom 2 (m <sup>3</sup> /h) wg EN 61591	185
Wydajność przepływu powietrza – poziom intensywny (m <sup>3</sup> /h) wg EN 61591	460
Wydajność przepływu powietrza – poziom 3 (m <sup>3</sup> /h) wg EN 61591	315
Moc akustyczna – poziom 1 (dB(A) re1pW) wg EN 60704-3	45,0
Moc akustyczna – poziom intensywny (dB(A) re1pW) wg EN 60704-3	72,0
Moc akustyczna – poziom 2 (dB(A) re1pW) wg EN 60704-3	53,0
Moc akustyczna – poziom 3 (dB(A) re1pW) wg EN 60704-3	63,0
Ciśnienie akustyczne – poziom 1 (dB(A) re20μPa) wg EN 60704-2-13	30,0
Ciśnienie akustyczne – poziom 2 (dB(A) re20μPa) wg EN 60704-2-13	38,0
Ciśnienie akustyczne – poziom 3 (dB(A) re20μPa) wg EN 60704-2-13	48,0
Ciśnienie akustyczne – poziom intensywny (dB(A) re20μPa) wg EN 60704-2-13	57,0
<b>Bezpieczeństwo</b>	
Wyłączenie ze względów bezpieczeństwa	•
Bezpieczne szkło hartowane (ESG)	•
<b>Dane techniczne</b>	
Całkowita wysokość wyciągu w obiegu otwartym i wersji Extern w mm	710–1030
Całkowita wysokość wyciągu w obiegu zamkniętym i wersji Extern w mm	840–1160
Całkowita wysokość wyciągu w obiegu otwartym i zewnętrznym min. w mm	710
Szerokość korpusu wyciągu w mm	898
Całkowita wysokość wyciągu w obiegu otwartym i zewnętrznym maks. w mm	1030
Wysokość korpusu wyciągu w mm	85
Całkowita wysokość wyciągu w obiegu zamkniętym min. w mm	840
Głębokość korpusu wyciągu w mm	500
Całkowita wysokość wyciągu w obiegu zamkniętym maks. w mm	1160

DA 6698 W Puristic Edition 6000

Wyciąg przyścienny

z energooszczędnym oświetleniem LED i dotykowymi przyciskami dla łatwej obsługi.




EAN: 4002515935965 / Numer materiału: 10750330 / Stary numer materiału: 28669840D

Odstęp minimalny nad płytami ceramicznymi w mm	450
Waga netto w kg	26,0
Długość przewodu elektrycznego w m	1,5
Wtyczka ochronna	•
Odstęp minimalny nad płytami gazowymi (maks. 12,6 kW mocy łącznej, palniki $\leq 4,5$ kW) w mm	650
Całkowita moc przyłączeniowa w kW	0,08
Napięcie w V	230
Zabezpieczenie w A	10
Liczba faz	1
Częstotliwość w Hz	50
<b>Wskazówki montażowe</b>	
Króciec wylotowy u góry	•
Króciec wylotowy u góry i z tyłu	•
Średnica króćca wylotowego w mm	150
Komin teleskopowy	•
Kombinacja z płytą grzejną WLAN Miele	zalecane
<b>Wyposażenie dostarczone wraz z urządzeniem</b>	
Kłapa przeciwwrotna	•
<b>Akcesoria dodatkowe</b>	
Regenerowalny filtr z węgla aktywnego	DKF 12-R

DA 6698 W Puristic Edition 6000

Wyciąg przyścienny

z energooszczędnym oświetleniem LED i dotykowymi przyciskami dla łatwej obsługi.



DA 6698 W, CLST (Installation drawing)