

DA 6698 D Puristic Version 6000

Wyciąg wyspowy

z energooszczędnym oświetleniem LED i dotykowymi przyciskami dla łatwej obsługi.



- Rodzinny design – wzorowany na urządzeniach do zabudowy Miele
- Wyjątkowy komfort obsługi – Con@ctivity
- Wysoka wydajność – 730 m<sup>3</sup>/h na poziomie Booster
- Energooszczędnie i cicho – wydajny silnik ECO
- Przyjemna cisza – pakiet Miele Silence



EAN: 4002515936979 / Numer materiału: 10750470 /

Stary numer materiału: 28669845D

<b>Konstrukcja</b>	
Kolor urządzenia	ObsidianBlack
<b>Konstrukcja</b>	
Wyciąg wyspowy	•
<b>Programy</b>	
Sposób prowadzenia powietrza	Z możliwością przebrojenia
Niezbędny do dokup. zestaw do przebudowy do obiegu zamkniętego	DUI 32
Niezbędny do dokup. filtr z węgla aktywnego	DKF 12-P
<b>Komfort obsługi</b>	
Połączenie sieciowe z Miele@home	•
Funkcja automatyczna Con@ctivity	•
Sterowanie elektroniczne	•
Dotykowe elementy sterujące	•
Obsługa	Obsługa dotykowa na szkle
Aplikacja Miele@mobile	•
Poziomy wydajności (ilość bez poziomu Booster)	3
Poziomy Booster	1
Funkcja pracy dodatkowej 5/15 min	•
Wskazanie nasycenia filtra tłuszczu	•
Wskazanie nasycenia filtra z węglem aktywnym	•
Pakiet Silence	•
<b>Efektywność i ekologia</b>	
Roczne zużycie energii w kWh/rok	32,1
Klasa efektywności energetycznej (A+++ - D)	A++
Silnik ECO	•
Klasa skuteczności filtrowania tłuszczu	A
Silnik ECO (silnik prądu stałego)	•
System zarządzania zużyciem energii	•
Klasa wydajności przepływu dynamicznego	A
Klasa sprawności oświetlenia	A
<b>Komfort pielęgnacji</b>	
Łatwe do czyszczenia wnętrze okapu – CleanCover	•
<b>System filtrowania</b>	
Liczba stalowych filtrów tłuszczu nadających się do mycia w zmywarce (10-warstwowych)	3
<b>Oświetlenie</b>	
Ilość x W	4 x 3 W
Natężenie oświetlenia w lx	820 lx
Temperatura barwowa w K	3500 Kelvin
Funkcja przyciemniania światła	•
<b>Wentylator</b>	
Wentylator zasysający dwustronnie	•
<b>Wylot</b>	
Wydajność przepływu powietrza – poziom 1 (m <sup>3</sup> /h) wg EN 61591	200
Wydajność przepływu powietrza – poziom 2 (m <sup>3</sup> /h) wg EN 61591	320

## DA 6698 D Puristic Version 6000

### Wyciąg wyspowy

z energooszczędnym oświetleniem LED i dotykowymi przyciskami dla łatwej obsługi.



EAN: 4002515936979 / Numer materiału: 10750470 /

Stary numer materiału: 28669845D

Wydajność przepływu powietrza na poziomie 3 (m<sup>3</sup>/h) wg EN 61591 450

Wydajność przepływu powietrza na poziomie Booster 1 (m<sup>3</sup>/h) 730

Moc akustyczna na poziomie 1 (dB(A) re1 pW) wg EN 60704-3 35,0

Moc akustyczna na poziomie 2 (dB(A) re1 pW) wg EN 60704-3 44,0

Moc akustyczna na poziomie 3 (dB(A) re1 pW) wg EN 60704-3 53,0

Moc akustyczna na poziomie Booster 1 (dB(A) re 1 pW) wg EN 60704-3 65,0

Ciśnienie akustyczne na poziomie 1 (dB(A) re 20 µPa) wg EN 60704-2-13 20,0

Ciśnienie akustyczne na poziomie 2 (dB(A) re 20 µPa) wg EN 60704-2-13 29,0

Ciśnienie akustyczne na poziomie 3 (dB(A) re 20 µPa) wg EN 60704-2-13 38,0

Ciśnienie akustyczne na poziomie Booster 1 (dB(A) re 20 µPa) wg EN 60704-2-13 50,0

#### Zamknięty obieg powietrza

Wydajność przepływu powietrza na poziomie 1 (m<sup>3</sup>/h) wg EN 61591 115

Wydajność przepływu powietrza na poziomie 2 (m<sup>3</sup>/h) wg EN 61591 210

Wydajność przepływu powietrza na poziomie 3 (m<sup>3</sup>/h) wg EN 61591 330

Wydajność przepływu powietrza na poziomie Booster 1 (m<sup>3</sup>/h) wg EN 61591 480

Moc akustyczna na poziomie 1 (dB(A) re1 pW) wg EN 60704-3 45,0

Moc akustyczna na poziomie 2 (dB(A) re1 pW) wg EN 60704-3 55,0

Moc akustyczna na poziomie 3 (dB(A) re1 pW) wg EN 60704-3 64,0

Moc akustyczna na poziomie Booster 1 (dB(A) re 1 pW) wg EN 60704-3 73,0

Ciśnienie akustyczne na poziomie 1 (dB(A) re 20 µPa) wg EN 60704-2-13 30,0

Ciśnienie akustyczne na poziomie 2 (dB(A) re 20 µPa) wg EN 60704-2-13 40,0

Ciśnienie akustyczne na poziomie 3 (dB(A) re 20 µPa) wg EN 60704-2-13 49,0

Ciśnienie akustyczne na poziomie Booster 1 (dB(A) re 20 µPa) wg EN 60704-2-13 58,0

#### Bezpieczeństwo

Wyłączenie ze względów bezpieczeństwa •

Bezpieczne szkło hartowane (ESG) •

#### Dane techniczne

Szerokość korpusu wyciągu w mm 898

Całkowita wysokość wyciągu w obiegu otwartym i zewnętrznym min. w mm 705

DA 6698 D Puristic Version 6000

Wyciąg wyspowy

z energooszczędnym oświetleniem LED i dotykowymi przyciskami dla łatwej obsługi.



EAN: 4002515936979 / Numer materiału: 10750470 /


Stary numer materiału: 28669845D

Całkowita wysokość wyciągu w obiegu otwartym i zewnętrznym maks. w mm	1005
Wysokość korpusu wyciągu w mm	85
Całkowita wysokość wyciągu w obiegu zamkniętym min. w mm	765
Głębokość korpusu wyciągu w mm	598
Całkowita wysokość wyciągu w obiegu zamkniętym maks. w mm	1075
Waga netto w kg	35,0
Przyłącze stałe	•
Minimalna wysokość nad płytą elektryczną w mm	450
Minimalna bezpieczna odległość nad płytami gazowymi (maks. moc całkowita 12,6 kW, palniki ≤ 4,5 kW) w mm	650
Liczba faz	1
Całkowita moc przyłączeniowa w kW	0,11
Napięcie w V	230
Zabezpieczenie w A	10
Częstotliwość w Hz	50
<b>Wskazówki montażowe</b>	
Króciec wylotowy u góry	•
Średnica króćca wylotowego w mm	150
Komin teleskopowy	•
Kombinacja z płytą grzejną WLAN Miele	zalecane
<b>Wyposażenie dostarczone wraz z urządzeniem</b>	
Kłapa przeciwwrotna	•
<b>Akcesoria dodatkowe</b>	
Regenerowalny filtr z węgla aktywnego	DKF 12-R

DA 6698 D Puristic Version 6000

Wyciąg wyspowy

z energooszczędnym oświetleniem LED i dotykowymi przyciskami dla łatwej obsługi.



DA 6698 D, CLST (Installation drawing)