

DA 6698 D Puristic Version 6000

Wyciąg wyspowy

z energooszczędnym oświetleniem LED i dotykowymi przyciskami dla łatwej obsługi.



- Rodzinny design – wzorowany na urządzeniach do zabudowy Miele
- Wyjątkowy komfort obsługi – Con@ctivity
- Wysoka wydajność – 730 m<sup>3</sup>/h na poziomie Booster
- Energooszczędnie i cicho – wydajny silnik ECO
- Przyjemna cisza – pakiet Miele Silence

A++

EAN: 4002515936979 / Numer materiału: 10750470 / Stary numer materiału: 28669845D

<b>Konstrukcja</b>	
Wyciąg wyspowy	•
<b>Programy</b>	
Sposób prowadzenia powietrza	Z możliwością przezbrojenia
Niezbędny do dop. zestaw do przebudowy do obiegu zamkniętego	DUI 32
Niezbędny do dop. filtr z węgla aktywnego	DKF 12-P
<b>Design</b>	
Kolor	ObsidianBlack
<b>Komfort obsługi</b>	
Połączenie sieciowe z Miele@home	•
Funkcja automatyczna Con@ctivity	•
Sterowanie elektroniczne	•
Poziomy wydajności (ilość bez poziomu Booster)	3
Obsługa dotykowa	•
Aplikacja Miele@mobile	•
Programowalne wyłączenie poziomu Booster	•
Funkcja pracy dodatkowej 5/15 min	•
Wskazanie nasycenia filtra tłuszczu	•
Programowalne zużycie filtra tłuszczu	•
Programowalne zużycie filtra z węgla aktywnego	•
Pakiet Silence	•
Łatwe w czyszczeniu wnętrze okapu CleanCover	•
<b>Efektywność i ekologia</b>	
Roczne zużycie energii w kWh/rok	32,1
Klasa efektywności energetycznej (A+++ - D)	A++
Silnik ECO	•
System zarządzania zużyciem energii	•
Roczne zużycie energii w kWh/rok	32,1
Klasa wydajności przepływu dynamicznego	A
Klasa sprawności oświetlenia	A
Klasa efektywności pochłaniania zanieczyszczeń	A
<b>System filtrowania</b>	
Ilość nadających się do mycia w zmywarce filtrów metalowych ze stali szlachetnej (10-warstwowych)	3
<b>Oświetlenie</b>	
LED	•
Ilość x W	4 x 3 W
Natężenie oświetlenia w lx	820 lx
Temperatura barwowa w K	3500 Kelvin
Funkcja przyciemniania światła	•
<b>Wentylator</b>	
Wentylator zasysający dwustronnie	•
Silnik prądu stałego (DC)	•
<b>Wylot</b>	
Wydajność przepływu powietrza – poziom 1 (m <sup>3</sup> /h) wg EN 61591	200
Wydajność przepływu powietrza – poziom 2 (m <sup>3</sup> /h) wg EN 61591	320
Wydajność przepływu powietrza – poziom 3 (m <sup>3</sup> /h) wg EN 61591	450

DA 6698 D Puristic Version 6000

Wyciąg wyspowy

z energooszczędnym oświetleniem LED i dotykowymi przyciskami dla łatwej obsługi.



EAN: 4002515936979 / Numer materiału: 10750470 / Stary numer materiału: 28669845D

Wydajność przepływu powietrza – poziom Booster (m <sup>3</sup> /h)	730
Moc akustyczna – poziom 1 (dB(A) re1pW) wg EN 60704-3	35,0
Moc akustyczna – poziom 2 (dB(A) re1pW) wg EN 60704-3	44,0
Moc akustyczna – poziom 3 (dB(A) re1pW) wg EN 60704-3	53,0
Moc akustyczna – poziom Booster (dB(A) re1pW) wg EN 60704-3	65,0
Ciśnienie akustyczne – poziom 1 (dB(A) re20μPa)	20,0
Ciśnienie akustyczne – poziom 2 (dB(A) re20μPa) wg EN 60704-2-13	29,0
Ciśnienie akustyczne – poziom 3 (dB(A) re20μPa) wg EN 60704-2-13	38,0
Ciśnienie akustyczne – poziom Booster (dB(A) re20μPa) wg EN 60704-2-13	50,0
<b>Zamknięty obieg powietrza</b>	
Wydajność przepływu powietrza – poziom 1 (m <sup>3</sup> /h) wg EN 61591	115
Wydajność przepływu powietrza – poziom 2 (m <sup>3</sup> /h) wg EN 61591	210
Wydajność przepływu powietrza – poziom 3 (m <sup>3</sup> /h) wg EN 61591	330
Wydajność przepływu powietrza – poziom Booster 1 (m <sup>3</sup> /h) wg EN 61591	480
Moc akustyczna – poziom 1 (dB(A) re1pW) wg EN 60704-3	45,0
Moc akustyczna – poziom 2 (dB(A) re1pW) wg EN 60704-3	55,0
Moc akustyczna – poziom 3 (dB(A) re1pW) wg EN 60704-3	64,0
Moc akustyczna – poziom Booster 1 (dB(A) re1pW) wg EN 60704-3	73,0
Ciśnienie akustyczne – poziom 1 (dB(A) re20μPa) wg EN 60704-2-13	30,0
Ciśnienie akustyczne – poziom 2 (dB(A) re20μPa) wg EN 60704-2-13	40,0
Ciśnienie akustyczne – poziom 3 (dB(A) re20μPa) wg EN 60704-2-13	49,0
Ciśnienie akustyczne – poziom Booster 1 (dB(A) re20μPa) wg EN 60704-2-13	58,0
<b>Bezpieczeństwo</b>	
Wyłączenie ze względów bezpieczeństwa	•
Bezpieczne szkło hartowane (ESG)	•
<b>Dane techniczne</b>	
Całkowita wysokość wyciągu w obiegu otwartym i zewnętrznym min. w mm	705
Szerokość korpusu wyciągu w mm	898
Całkowita wysokość wyciągu w obiegu otwartym i zewnętrznym maks. w mm	1005
Wysokość korpusu wyciągu w mm	85
Całkowita wysokość wyciągu w obiegu zamkniętym min. w mm	765
Głębokość korpusu wyciągu w mm	598
Całkowita wysokość wyciągu w obiegu zamkniętym maks. w mm	1075
Odstęp minimalny nad płytami ceramicznymi w mm	450
Odstęp minimalny nad płytami gazowymi (maks. 12,6 kW mocy łącznej, palniki ≤4,5 kW) w mm	650
Waga netto w kg	35,0

DA 6698 D Puristic Version 6000

Wyciąg wyspowy

z energooszczędnym oświetleniem LED i dotykowymi przyciskami dla łatwej obsługi.




EAN: 4002515936979 / Numer materiału: 10750470 / Stary numer materiału: 28669845D

Długość przewodu elektrycznego w m	0,0
Przyłącze stałe	•
Całkowita moc przyłączeniowa w kW	0,11
Napięcie w V	230
Zabezpieczenie w A	10
Liczba faz	1
Częstotliwość w Hz	50
<b>Wskazówki montażowe</b>	
Króciec wylotowy u góry	•
Średnica króćca wylotowego w mm	150
Komin teleskopowy	•
Kombinacja z płytą grzejącą WLAN Miele	zalecane
<b>Wyposażenie dostarczone wraz z urządzeniem</b>	
Kłapa przeciwwrotna	•
<b>Akcesoria dodatkowe</b>	
Filtr węglowy	Nein
Regenerowalny filtr z węgla aktywnego	DKF 12-R

DA 6698 D Puristic Version 6000

Wyciąg wyspowy

z energooszczędnym oświetleniem LED i dotykowymi przyciskami dla łatwej obsługi.



DA 6698 D, CLST (Installation drawing)