

DU 900

Agregat suszący, elektryczny

do urządzeń o sz. 900 mm i optym. suszenia wewnątrz/na zewn. zmyw. przedmiotów.



- Z osłoną nasadzaną, dopływ powietrza z instalacji sufitowej
- Wraz z 2 filtrami HEPA H14
- Optymalne bezpieczeństwo – filtr HEPA tuż przed komorą płukania
- Wydajność powietrza 250 m³/godzinę
- Trwałość filtra HEPA: 1.000 godzin

EAN: 4002515991763 / Numer materiału: 10880710 /

Stary numer materiału: 69250004D

Przynależność produktowa	
Wielkokomorowe automaty myjące i dezynfekujące, laboratoryjne	•
Kompat. z innymi produktami	
PLW 8615	•
PLW 8616	•
Wymiary i waga	
Wymiar zewnętrzny, wysokość netto w mm	845
Wymiar zewnętrzny, szerokość netto w mm	845
Wymiar zewnętrzny, głębokość netto w mm	1045
Wymiar zewnętrzny, wysokość brutto w mm	1000
Wymiar zewnętrzny, szerokość brutto w mm	845
Wymiar zewnętrzny, głębokość brutto w mm	1200
Ciężar netto w kg	115,00
Ciężar brutto w kg	132,00