

DU 1150

Agregat suszący, elektryczny

do urządzeń o sz. 1150 mm i optym. suszenia wewnątrz/na zewn. zmyw. przedmiotów.



- Z osłoną nasadzaną, dopływ powietrza z instalacji sufitowej
- Wraz z 2 filtrami HEPA H14
- Optymalne bezpieczeństwo – filtr HEPA tuż przed komorą płukania
- Wydajność powietrza 250 m<sup>3</sup>/godzinę
- Trwałość filtra HEPA: 1.000 godzin

EAN: 4002515992135 / Numer materiału: 10880760 / Stary numer materiału: 69250005D

Przynależność produktowa	
Wielkokomorowe automaty myjące i dezynfekujące, laboratoryjne	•
Kompat. z innymi produktami	
PLW 8617	•
Wymiary i waga	
Wymiar zewnętrzny, wysokość netto w mm	855
Wymiar zewnętrzny, szerokość netto w mm	850
Wymiar zewnętrzny, głębokość netto w mm	1190
Wymiar zewnętrzny, wysokość brutto w mm	1010
Wymiar zewnętrzny, szerokość brutto w mm	850
Wymiar zewnętrzny, głębokość brutto w mm	1200
Ciężar netto w kg	120,00
Ciężar brutto w kg	137,00