

DS 5

Pompa dozująca membranowa  
do kanistrów 5 l, do dozowania płynów.



- Do wyposażania dodatkowych pomp dozujących
- Do dozow. środków czyszczących, nabłyszczaczy i neutralizatorów
- Wraz z lancą ssącą do kanistrów 5 l
- Zakres dostawy: pompa, lanca, kontrola pojemn. dozowania i węże

EAN: 4002515992234 / Numer materiału: 10880860 / Stary numer materiału: 69249001D

| Przynależność produktu  |      |
|---|------|
| Wielkocomorowe automaty myjące i dezynfekujące, laboratoryjne | •    |
| Kompat. z innymi produktami                                   |      |
| PLW 8615  | •    |
| PLW 8616  | •    |
| PLW 8617  | •    |
| Kategoria produktowa  |      |
| System dozujący   | •    |
| Standardowe przyłącze elektr.                                 |      |
| Ilość faz   | 0    |
| AC/DC   | DC   |
| Napięcie w V  | 24   |
| Częstotliwość w Hz  | 0    |
| Całkowita moc przyłączeniowa w kW                             | 0,01 |
| Zabezpieczenie w A  | 0    |
| Wymiary i waga  |      |
| Wymiar zewnętrzny, wysokość netto w mm                        | 0    |
| Wymiar zewnętrzny, szerokość netto w mm                       | 0    |
| Wymiar zewnętrzny, głębokość netto w mm                       | 0    |
| Wymiar zewnętrzny, wysokość brutto w mm                       | 160  |
| Wymiar zewnętrzny, szerokość brutto w mm                      | 200  |
| Wymiar zewnętrzny, głębokość brutto w mm                      | 475  |
| Ciężar netto w kg   | 0,68 |
| Ciężar brutto w kg  | 1,05 |