

PR

Drukarka protokołów do zabudowy  
do drukowania protokołów procesowych.



EAN: 4002516024040 / Numer materiału: 10931290 / Stary numer materiału: 69247003D

<b>Przynależność produktowa</b>	
Wielkokomorowe automaty myjące i dezynfekujące, laboratoryjne	•
<b>Kompat. z innymi produktami</b>	
PLW 8617	•
<b>Cechy produktu</b>	
Kolor	Czarny
<b>Wymiary i waga</b>	
Wymiar zewnętrzny, wysokość netto w mm	0
Wymiar zewnętrzny, szerokość netto w mm	0
Wymiar zewnętrzny, głębokość netto w mm	0
Wymiar zewnętrzny, wysokość brutto w mm	95
Wymiar zewnętrzny, szerokość brutto w mm	190
Wymiar zewnętrzny, głębokość brutto w mm	291
Ciężar netto w kg	0,92
Ciężar brutto w kg	2,50