

DP [50Hz]

Pompa spustowa

do przebrojenia urządzenia z zaworu odpływowego na pompę odpływową.



- Do instalacji bez odpływu dennego

EAN: 4002516024057 / Numer materiału: 10931330 / Stary numer materiału: 69240003D

Przynależność produktowa	
Wielkocomorowe automaty myjące i dezynfekujące, laboratoryjne	•
Kompat. z innymi produktami	
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
Cechy produktu	
Materiał	Stal szlachetna, Tworzywo sztuczne
Kolor	Stal szlachetna, Czarny, Biały, Szary
Obszar zastosowania	
Przygotowywanie szkła laboratoryjnego	•
Wymiary i waga	
Wymiar zewnętrzny, wysokość brutto w mm	180
Wymiar zewnętrzny, szerokość brutto w mm	390
Wymiar zewnętrzny, głębokość brutto w mm	390
Ciężar netto w kg	3,88
Ciężar brutto w kg	5,73