

KM 2356-1

Gazowa płyta grzejna

z elektroniką dla większego bezpieczeństwa i komfortu obsługi.



- Optymalne sterowanie – obsługa pokrętkiem jedną ręką i QuickStart
- Nowoczesny design – płaska płyta stalowa o szerokości 888 mm
- Szczególna elastyczność – 5 palników, w tym 1 wok Dual
- Wyjątkowo bezpiecznie – funkcja GasStop&Restart
- Łatwe czyszczenie – ruszty ComfortClean do mycia w zmywarce

EAN: 4002516048251 / Numer materiału: 10939260 / Stary numer materiału: 26235651B

<b>Rodzaj grzania</b>	
Rodzaj grzania	Gaz
<b>Konstrukcja</b>	
Niezależne od piekarnika	•
<b>Design</b>	
Żeliwne ruszty do stawiania garnków (emaliowane na czarny mat)	•
Logo Miele tłoczone w stali szlachetnej	•
Płyta ze stali szlachetnej	•
<b>Wyposażenie stref grzejnych</b>	
Ilość stref grzejnych	5
<b>1. strefa grzejna/obszar grzejny</b>	
Pozycja	z przodu z lewej strony
Rodzaj	Palnik energooszczędny
Maks. moc w W	1000
<b>2. strefa grzejna/obszar grzejny</b>	
Pozycja	z tyłu po lewej stronie
Rodzaj	Palnik mocny
Maks. moc w W	2700
<b>3. strefa grzejna/obszar grzejny</b>	
Pozycja	pośrodku
Rodzaj	Palnik dual-wok
Maks. moc w W	4500
<b>4. strefa grzejna/obszar grzejny</b>	
Pozycja	z tyłu po prawej stronie
Rodzaj	Palnik normalny
Maks. moc w W	1700
<b>5. strefa grzejna/obszar grzejny</b>	
Pozycja	z przodu z prawej strony
Rodzaj	Palnik normalny
Maks. moc w W	1700
<b>Komfort obsługi</b>	
Obsługa poprzez pokrętki	•
Quickstart	•
<b>Komfort pielęgnacji</b>	
Ruszty do mycia w zmywarce	•
<b>Bezpieczeństwo</b>	
GasStop & ReStart	•
<b>Dane techniczne</b>	
Wymiary (wys. x szer. x gł.) w mm	105 x 888 x 508
Wymiary w mm (szerokość)	888
Wymiary w mm (wysokość)	105
Wymiary w mm (głębokość)	508
Wymiary wycięcia w mm (szerokość) przy zabudowie nablatawej	862
Wymiary wycięcia w mm (głębokość) przy zabudowie nablatawej	490
Wysokość zabudowy ze skrzynką przyłączeniową w mm	101
Waga w kg	20
Całkowita moc przyłączeniowa w kW	0,00
Długość przewodu elektrycznego w m	2,0

KM 2356-1

Gazowa płyta grzejna

z elektroniką dla większego bezpieczeństwa i komfortu obsługi.



EAN: 4002516048251 / Numer materiału: 10939260 / Stary numer materiału: 26235651B

Napięcie w V	230
Częstotliwość w Hz	50
<b>Wyposażenie dostarczone wraz z urządzeniem</b>	
Kabel przyłączeniowy	Nie
Pierścień do woka	•
Pierścień do małych naczyń	•

