

PWD 8532 [WS DSN IMS DWC]

Temodezynfektor

jako urządzenie wolnost./podbl., z susz. gorącym powietrzem i 2 pompami dozuj.



- Wydajność/wsad np. 6 narzędzia transmisyjne i 6 ssaki
- Większa wydajność dla małych gabinetów — kompaktowa budowa
- Wydajne suszenie gorącym powietrzem — DryPlus
- Łatwe dozowanie płynnych środków — 2 zintegrowane pompy dozujące
- Łatwa obsługa — wyświetlacz LCD z bezprzyciskowym Softtouch Pad

EAN: 8051160651498 / Numer materiału: 10957430 /

Stary numer materiału: 63853205ZER

Konstrukcja i wersja	
Konstrukcja	Urządzenie wolnostojące/ podblatowe, wąskie
Oslona zewnętrzna	Stal szlachetna
Pełne drzwi przeszklone	•
Możliwość podbudowy	•
Brzęczyk, sygnał akustyczny na koniec programu	•
Konstrukcja przyjazna serwisowi	•
Zastosowanie	
Dla gabinetów dentystycznych	•
Ładowość	
Małe tace siatkowe (E 197) na wsad [ilość]	3
Małe tace/tace siatkowe na wsad [liczba]	8
Odsysacze na wsad [ilość]	6
Narzędzia transmisyjne na wsad [ilość]	6
Inne utensylia na wsad	Lusterko do jamy
Dane dotyczące mocy	
Pompa obiegowa Qmax w l/min	90
Objętość użytkowa komory mycia w l	73,00
Maksymalna temperatura splukiwania końcowego w °C	93
Sterowanie	
Typ sterowania	MP.CON 3
Wybór programu	Touch on glass
Przyciski wyboru bezpośredniego	•
Możliwość programowania	Dowolnie programowalne
Zapis wartości AO	•
Wskazanie czasu pozostałego	•
Wskazanie przebiegu programu	•
Ustawienia języka wyświetlacza	•
Standardowe przyłącze elektryczne	
Przyłącze elektryczne	AC 230V 50HZ
Moc grzewcza elektryczna w kW	2,60
Całkowita moc przyłączeniowa w kW	2,75
Zabezpieczenie w A	16
Długość przewodu przyłączeniowego w m	2,00
Podłączenie/odpływ wody	
Woda zimna [ilość]	1
Wymagane ciśnienie dynamiczne w kPa	200-800
Woda zdemineralizowana [ilość]	1
Maksymalna wysokość tłoczenia pompy spustowej w cm	80
Pompa spustowa [DN]	22
Zintegrowane zmiękczenie wody	•
Agregat suszący	
Zintegrowany agregat suszący	•
Wentylator w kW	0,06
Nagrzewnica w kW	0,75
Wydajność powietrza w m ³ /h	110
Ustawianie czasu w krokach 1-minutowych	0-120
Klasa filtra HEPA	H14
Stopień separacji filtra HEPA (DIN EN 1822) w %	99,99

PWD 8532 [WS DSN IMS DWC]

Temodezynfektor

jako urządzenie wolnost./podbl., z susz. gorącym powietrzem i 2 pompami dozuj.



EAN: 8051160651498 / Numer materiału: 10957430 /

Stary numer materiału: 63853205ZER

Wymiary i waga	
Waga netto w kg	67
Wartości emisyjne	
Poziom ciśnienia akustycznego w miejscu pracy	<70 dB(A) re 20 µPa
Emisja ciepła do pomieszczenia w MJ/h	0,83
Wymiary i waga	
Wymiar zewnętrzny, wysokość netto w mm	825
Wymiar zewnętrzny, szerokość netto w mm	560
Wymiar zewnętrzny, głębokość netto w mm	577
Wymiar zewnętrzny, wysokość brutto w mm	1030
Wymiar zewnętrzny, szerokość brutto w mm	670
Wymiar zewnętrzny, głębokość brutto w mm	670
Komora mycia, wysokość użytkowa w mm	375
Komora mycia, szerokość użytkowa w mm	415
Komora mycia, głębokość użytkowa w mm	480
Waga brutto w kg	77
Maksymalne obciążenie podłoża w N/m ²	175
Programy	
Vario TD Intensywny	•
Vario TD Dental	•
Wyposażenie	
Złącze do dokumentacji procesowej	•
Możliwość ustawienia dla chemikaliów procesowych (2 x 5 l)	•
Wyposażenie	
2 zintegrowane pompy dozujące do płynnych mediów	•
Kondensator pary	•
3-etapowy system filtracji wody	•
Nośnik ładunku – podłączenie bezpośrednie	•
DryPlus	•
Komora mycia z wysokiej jakości stali szlachetnej (1.4404/316L)	•
Możliwości podłączenia	
Złącze szeregowo RS 232, rozszerzalne do USB	•
Normy, znaki certyfikacyjne	
Klasa ochronna IP według EN 60529: IP 21	•
EN ISO 15883-1	•
EN ISO 15883-2	•
EN 61010-2-040	•
Dyrektywa RoHS 2011/65/UE	•
Klasa wyrobów medycznych UE IIb	•
Normy, znaki certyfikacyjne	
CE 0051	•