

KM 7474 FL 125 Edition

Płyta indukcyjna

z obszarem grzejnym PowerFlex dla uzyskania maksymalnej mocy



- Szybki wybór za pomocą rzędu cyfr – ComfortSelect
- 4 Strefy grzejne z 1 mocnym obszarem grzejnym PowerFlex
- O szerokości 800 mm do montażu na blacie lub wpasowania w blat
- Najkrótsze czasy zagotowywania – TwinBooster
- Połączenie sieciowe Con@ctivity i Miele@home


EAN: 4002516138570 / Numer materiału: 11022940 / Stary numer materiału: 26747470D

Kampania jubileuszowa	
Modele jubileuszowe 125	•
Rodzaj grzania	
Rodzaj grzania	Indukcja
Konstrukcja	
Niezależne od piekarnika	•
Design	
Elegancka powierzchnia szklano-ceramiczna	•
Kolor szkła ceramicznego	Czarny
Zabudowa zlicowana	•
Zabudowa nablutowa	•
Możliwość łączenia ze SmartLine	•
Wyposażenie stref grzejnych	
Ilość stref grzejnych	4
Ilość obszarów grzejnych	1
Maksymalna ilość naczyń do gotowania	4
Strefy grzejne PowerFlex	
Ilość	2
Rodzaj	Strefa grzejna PowerFlex
Wielkość w mm	Ø 150 – 230
Maks. moc w W	2100
Maks. moc Booster w W	3000
Maks. moc TwinBooster w W	3650
1. strefa grzejna/obszar grzejny	
Pozycja	z przodu z lewej strony
Rodzaj	Strefa grzejna Vario
Wielkość w mm	Ø 160-220
Maks. moc Booster w W	3000
Maks. moc w W	2300
Maks. moc TwinBooster w W	3650
2. strefa grzejna/obszar grzejny	
Pozycja	z tyłu pośrodku
Rodzaj	Strefa grzejna Vario
Wielkość w mm	Ø 100-160
Maks. moc Booster w W	1700
Maks. moc w W	1400
Maks. moc TwinBooster w W	2200
3. strefa grzejna/obszar grzejny	
Pozycja	prawa strona
Rodzaj	Mostek PowerFlex
Wielkość w mm	230x390
Maks. moc Booster w W	4800
Maks. moc w W	3400
Maks. moc TwinBooster w W	7300
Komfort obsługi	
Połączenie sieciowe z Miele@home	•
Funkcja automatyczna Con@ctivity	•
Rozpoznawanie garnków i wielkości garnka	•

KM 7474 FL 125 Edition

Płyta indukcyjna

z obszarem grzejnym PowerFlex dla uzyskania maksymalnej mocy



EAN: 4002516138570 / Numer materiału: 11022940 / Stary numer materiału: 26747470D

Obsługa poprzez przyciski dotykowe	ComfortSelect
Kolor wyświetlacza	Żółty
Stałe rozpoznawanie naczyń	•
Funkcja Stop&Go	•
Funkcja Recall	•
Minutnik	•
Automatyka wyłączenia	•
Automatyka gotowania	•
Utrzymywanie ciepła	•
Indywidualne możliwości ustawień (np. dźwięki sygnałów)	•
Efektywność i ekologia	
Pobór mocy w trybie wyłączenia (W)	0,5
Pobór mocy w trybie czuwania (W)	1,0
Pobór mocy w trybie czuwania przy podłączeniu do sieci (W)	2,0
Czas do automatycznego przełączenia w tryb wyłączenia (min)	20
Czas do automatycznego przełączenia w tryb czuwania (min)	20
Czas do automatycznego przełączenia w tryb czuwania przy podłączeniu do sieci (min)	20
Komfort pielęgnacji	
Łatwe do czyszczenia szkło ceramiczne	•
Bezpieczeństwo	
Wyłączenie ze względów bezpieczeństwa	•
Funkcja blokady	•
Blokada uruchomienia	•
Zintegrowany wentylator chłodzący	•
Zabezpieczenie przed przegrzaniem	•
Wskaźnik zalegania ciepła	•
Dane techniczne	
Wymiary w mm (szerokość)	800
Wymiary w mm (wysokość)	51
Wymiary w mm (głębokość)	520
Wymiary wycięcia w mm (szerokość) przy zabudowie nablatawej	780
Wymiary wycięcia w mm (głębokość) przy zabudowie nablatawej	500
Wysokość zabudowy ze skrzynką przyłączeniową w mm	51
Wewnętrzne wymiary wycięcia w mm (szerokość) przy wpasowaniu w blat	780
Wewnętrzne wymiary wycięcia w mm (głębokość) przy wpasowaniu w blat	500
Waga w kg	12
Zewnętrzne wymiary wycięcia w mm (szerokość) przy wpasowaniu w blat	804
Zewnętrzne wymiary wycięcia w mm (głębokość) przy wpasowaniu w blat	524
Całkowita moc przyłączeniowa w kW	7,30
Długość przewodu elektrycznego w m	1,4

KM 7474 FL 125 Edition

Płyta indukcyjna

z obszarem grzejącym PowerFlex dla uzyskania maksymalnej mocy




EAN: 4002516138570 / Numer materiału: 11022940 / Stary numer materiału: 26747470D

Napięcie w V	230
Częstotliwość w Hz	50-60
Wyposażenie dostarczone wraz z urządzeniem	
Kabel przyłączeniowy	Tak
Kupon na płytę grillową Gourmet GGRP	•


KM 7474 FL 125 Edition

Płyta indukcyjna

z obszarem grzejnym PowerFlex dla uzyskania maksymalnej mocy



KM 7474 FL (Installation drawing)



KM 7474 FL flush-fit installation (installation drawing)