

CM 7550 CoffeePassion  
Wolnostojący ekspres do kawy  
z OneTouch for Two i AutoDescalce dla najprostszej obsługi.



- Równoczesne przygotow. przy pomocy przycisku – OneTouch for Two
- Całkowicie automatyczne odkamienianie – AutoDescalc
- Perfekcyjne rezultaty i intensywny aromat kawy – AromaticSystem
- Kremowa pianka z mleka dla kawowych przysmaków – Cappuccinatore
- Najprostsza komunikacja z urządzeniem – WiFiConn@ct

EAN: 4002516071242 / Numer materiału: 11025300 / Stary numer materiału: 29755020A

<b>Konstrukcja</b>	
Ekspres wolnostojący na kawę ziarnistą	•
Kolor	ObsidianBlack
<b>Pełnia smaku</b>	
AromaticSystem	•
Funkcja OneTouch	•
Funkcja OneTouch for Two	•
DoubleShot	•
Programowalne profile użytkowników	10
Zachowujący aromat młynek żarowy	•
Ustawianie stopnia mielenia	•
Możliwość zastosowania innego rodzaju kawy w formie kawy mielonej	•
Programowanie mielonej ilości	•
Programowanie ilości wody	•
Programowanie temperatury wody	•
Programowanie ilości mleka	•
Programowanie ilości pianki z mleka	•
Programowanie zaparzania wstępnego	•
TeaTimer	•
<b>Komfort obsługi</b>	
Połączenie sieciowe z Miele@home	•
Wyświetlacz	C Touch
CupSensor	•
Bezstopniowe przestawianie wylotu napoju na wysokość min. w cm	8,0
Bezstopniowe przestawianie wylotu napoju na wysokość maks. w cm	16,0
BrilliantLight	•
Tryb zaawansowany	•
Podgrzewana półka na filiżanki	•
MultiLingua	•
Liczba rodzajów ziaren kawy	1
Liczba pojemników na ziarno kawy	1
Pojemność pojemnika na ziarna kawy A w g	500
Łączna pojemność pojemników na ziarna kawy w g	500
Pojemność pojemnika na wodę w l	2,2
Pojemność pojemnika na mleko w l	0,7
Pojemność pojemnika na resztki kawy w sztukach	16
Pojemność tacki ociekacza w l	0,8
Łatwy dostęp do zasobnika	•
Wyświetlanie godziny	•
Wskazanie daty	•
Programowany czas włączenia	•
Programowany czas wyłączenia	•
Programowanie czasu czuwania	•
Pamięć czasu w godz.	150
<b>Rodzaje napojów</b>	
Możliwość wyboru ilości napojów w ml	25-250
Ristretto pojedyncze	•
Ristretto podwójne	•

CM 7550 CoffeePassion  
Wolnostojący ekspres do kawy  
z OneTouch for Two i AutoDescal dla najprostszej obsługi.



EAN: 4002516071242 / Numer materiału: 11025300 / Stary numer materiału: 29755020A

Espresso pojedyncze	•
Espresso podwójne	•
Kawa pojedyncza	•
Kawa podwójna	•
Kawa duża pojedyncza	•
Kawa duża podwójna	•
Cappuccino pojedyncze	•
Cappuccino podwójne	•
Latte Macchiato pojedyncze	•
Latte Macchiato podwójne	•
Gorące mleko pojedyncze	•
Gorące mleko podwójne	•
Pianka mleczna pojedyncza	•
Pianka mleczna podwójna	•
Espresso Macchiato pojedyncze	•
Espresso Macchiato podwójne	•
Cappuccino Italiano pojedyncze	•
Cappuccino Italiano podwójne	•
Flat white pojedyncze	•
Flat white podwójne	•
Café au lait pojedyncze	•
Café au lait podwójne	•
Caffè Latte pojedyncze	•
Caffè Latte podwójne	•
Caffè Americano pojedyncze	•
Long black pojedyncze	•
Ciepła woda pojedyncza	•
Gorąca woda pojedyncza	•
Herbata czarna pojedyncza	•
Herbata ziołowa pojedyncza	•
Herbata owocowa pojedyncza	•
Herbata zielona pojedyncza	•
Dzbanek kawy	•
Dzbanek herbaty	•
<b>Efektywność i ekologia</b>	
Dostępny energooszczędny tryb Eco	•
Pobór mocy w trybie czuwania (W)	0,4
Pobór mocy w trybie czuwania przy podłączeniu do sieci (W)	0,9
Czas do automatycznego przełączenia w tryb wyłączenia (min)	20
Czas do automatycznego przełączenia w tryb czuwania (min)	20
Czas do automatycznego przełączenia w tryb czuwania przy podłączeniu do sieci (min)	20
<b>Komfort pielęgnacji</b>	
AutoDescal	•
Automatyczne płukanie przewodu mlekowego z pojemnika na wodę	•
Komfortowe programy czyszczące	•
Funkcja automatycznego płukania	•
ComfortClean	•

CM 7550 CoffeePassion  
 Wolnostojący ekspres do kawy  
 z OneTouch for Two i AutoDescalce dla najprostszej obsługi.



EAN: 4002516071242 / Numer materiału: 11025300 / Stary numer materiału: 29755020A

Wyjmowany przewód mlekowy	•
Wyjmowany zaparzaczk	•
<b>Bezpieczeństwo</b>	
Blokada uruchomienia	•
<b>Dane techniczne</b>	
Szerokość urządzenia w mm	311
Wysokość urządzenia w mm	397
Głębokość urządzenia w mm	445
Całkowita moc przyłączeniowa w kW	1,45
Napięcie w V	220-240
Zabezpieczenie w A	10
Liczba faz	1
Długość przewodu elektrycznego w m	1,2
<b>Wyposażenie dostarczone wraz z urządzeniem</b>	
Szklany pojemnik na mleko	•
Wkład odkamieniający	•
Tabletki czyszczące	•
<b>Dostępne języki wyświetlacza</b>	

Dostępne języki wyświetlacza dzięki MultiLingua

bahasa malaysia, dansk, deutsch, english, english (AU), english (CA), english (GB), english (US), español, français, français (CA), français (FR), hrvatski, italiano, magyar, nederlands, norsk, polski, portuguese, русский, română, slovenčina, slovenščina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά,