

CM 7750 CoffeeSelect
 Wolnostojący ekspres do kawy
 CoffeeSelect i AutoDescale dla najwyższej elastyczności



- Perfekcyjna przyjemność – CoffeeSelect
- Całkowicie automatyczne odkamienianie – AutoDescale
- Zawsze świeżo zmielone – AromaticSystemFresh
- Równoczesne przygotow. przy pomocy przycisku – OneTouch for Two
- Najprostsza komunikacja z urządzeniem – WiFiConn@ct

EAN: 4002516071266 / Numer materiału: 11025330 / Stary numer materiału: 29775020A

Konstrukcja	
Ekspres wolnostojący na kawę ziarnistą	•
Kolor	ObsidianBlack
Pełnia smaku	
AromaticSystemFresh	•
CoffeeSelect	•
Funkcja OneTouch	•
Funkcja OneTouch for Two	•
DoubleShot	•
Programowalne profile użytkowników	10
Zachowujący aromat młynek żarnej	•
Ustawianie stopnia mielenia	•
Możliwość zastosowania innego rodzaju kawy w formie kawy mielonej	•
Programowanie mielonej ilości	•
Programowanie ilości wody	•
Programowanie temperatury wody	•
Programowanie ilości mleka	•
Programowanie ilości pianki z mleka	•
Programowanie zaparzania wstępnego	•
TeaTimer	•
Komfort obsługi	
Połączenie sieciowe z Miele@home	•
Wyświetlacz	C Touch
CupSensor	•
Bezstopniowe przestawianie wylotu napoju na wysokość min. w cm	8,0
Bezstopniowe przestawianie wylotu napoju na wysokość maks. w cm	16,0
BrilliantLight	•
Tryb zaawansowany	•
Podgrzewana półka na filiżanki	•
MultiLingua	•
Liczba rodzajów ziaren kawy	3
Liczba pojemników na ziarno kawy	3
Pojemność pojemnika na ziarna kawy A w g	150
Pojemność pojemnika na ziarna kawy B w g	210
Pojemność pojemnika na ziarna kawy C w g	180
Łączna pojemność pojemników na ziarna kawy w g	540
Pojemność pojemnika na wodę w l	2,2
Pojemność pojemnika na mleko w l	0,7
Pojemność pojemnika na resztki kawy w sztukach	16
Pojemność tacki ociekacza w l	0,8
Łatwy dostęp do zasobnika	•
Wyświetlanie godziny	•
Wskazanie daty	•
Programowany czas włączenia	•
Programowany czas wyłączenia	•
Programowanie czasu czuwania	•
Pamięć czasu w godz.	150

CM 7750 CoffeeSelect
 Wolnostojący ekspres do kawy
 CoffeeSelect i AutoDescalce dla najwyższej elastyczności



EAN: 4002516071266 / Numer materiału: 11025330 / Stary numer materiału: 29775020A

Rodzaje napojów	
Możliwość wyboru ilości napojów w ml	25-250
Ristretto pojedyncze	•
Ristretto podwójne	•
Espresso pojedyncze	•
Espresso podwójne	•
Kawa pojedyncza	•
Kawa podwójna	•
Kawa duża pojedyncza	•
Kawa duża podwójna	•
Cappuccino pojedyncze	•
Cappuccino podwójne	•
Latte Macchiato pojedyncze	•
Latte Macchiato podwójne	•
Gorące mleko pojedyncze	•
Gorące mleko podwójne	•
Pianka mleczna pojedyncza	•
Pianka mleczna podwójna	•
Espresso Macchiato pojedyncze	•
Espresso Macchiato podwójne	•
Cappuccino Italiano pojedyncze	•
Cappuccino Italiano podwójne	•
Flat white pojedyncze	•
Flat white podwójne	•
Café au lait pojedyncze	•
Café au lait podwójne	•
Caffè Latte pojedyncze	•
Caffè Latte podwójne	•
Caffè Americano pojedyncze	•
Long black pojedyncze	•
Ciepła woda pojedyncza	•
Gorąca woda pojedyncza	•
Herbata czarna pojedyncza	•
Herbata ziołowa pojedyncza	•
Herbata owocowa pojedyncza	•
Herbata zielona pojedyncza	•
Dzbanek kawy	•
Dzbanek herbaty	•
Efektywność i ekologia	
Dostępny energooszczędny tryb Eco	•
Pobór mocy w trybie czuwania (W)	0,4
Pobór mocy w trybie czuwania przy podłączeniu do sieci (W)	0,9
Czas do automatycznego przełączenia w tryb wyłączenia (min)	20
Czas do automatycznego przełączenia w tryb czuwania (min)	20
Czas do automatycznego przełączenia w tryb czuwania przy podłączeniu do sieci (min)	20
Komfort pielęgnacji	
AutoDescalce	•

CM 7750 CoffeeSelect
 Wolnostojący ekspres do kawy
 CoffeeSelect i AutoDescalce dla najwyższej elastyczności



EAN: 4002516071266 / Numer materiału: 11025330 / Stary numer materiału: 29775020A

Automatyczne płukanie przewodu mlekowego z pojemnika na wodę	•
Komfortowe programy czyszczące	•
Funkcja automatycznego płukania	•
ComfortClean	•
Wymijany przewód mlekowy	•
Wymijany zaparzacz	•
Bezpieczeństwo	
Blokada uruchomienia	•
Dane techniczne	
Szerokość urządzenia w mm	311
Wysokość urządzenia w mm	420
Głębokość urządzenia w mm	445
Całkowita moc przyłączeniowa w kW	1,45
Napięcie w V	220-240
Zabezpieczenie w A	10
Liczba faz	1
Długość przewodu elektrycznego w m	1,2
Wposażenie dostarczone wraz z urządzeniem	
Szklany pojemnik na mleko	•
Wkład odkamieniający	•
Tabletki czyszczące	•
Dostępne języki wyświetlacza	
Dostępne języki wyświetlacza dzięki MultiLingua	bahasa malaysia, dansk, deutsch, english, english (AU), english (CA), english (GB), english (US), español, français, français (CA), français (FR), hrvatski, italiano, magyar, nederlands, norsk, polski, português, русский, română, slovenčina, slovenščina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά,