

PWM 507 Hygiene [EL DP]

Profesjonalna pralka, Mały Olbrzym, ogrzewana el., z pompą spustową i programami dezynfekcji. Wydajność 7.0 kg w 49 min.



- Objętość bębna 64 l, ładowność 7.0 kg
- Przetestowane pod kątem intens. użytkow. – wyjątkowa jakość Miele
- Neutralna językowo zaślepka z pokrętkiem wyboru – M Select
- Bezpieczna higiena – specjalne programy do dezynfekcji

EAN: 4002516120124 / Numer materiału: 11049710 /
Stary numer materiału: 51507141ZER

Konstrukcja i wersja	
Konstrukcja	Ładowane od frontu, do słupka
Linia	Performance
Front	Biały lotos
Kolor panelu	Stal szlachetna
Wielkość ładunku w kg	7,0
Pojemność bębna w l	64
Otwór drzwi [Ø] w mm	300
Kąt otwarcia drzwi w stopniach	167
Zawiasy drzwi	prawa strona
Bezobsługowy silnik synchroniczny	•
Bęben SoftCare z dziurkowaną tylną ścianką bębna	•
Zastosowanie	
Dla uniwersytetów, szkół i przedszkoli	•
Dla szpitali	•
Dla przychodni lekarskich i dentystycznych	•
Dla przemysłu przetwórstwa spożywczego	•
Dla instytucji państwowych/socjalnych	•
Dane dotyczące mocy	
Sprawdzona skuteczność w zwalczaniu wirusów	•
Potwierdzona higieniczność	•
Specyficzne zużycie wody w przypadku podłączenia do zimnej wody w l/kg	7,00
Specyficzne zużycie energii w przypadku podłączenia do zimnej wody w kWh/kg	0,14
Specyficzne zużycie wody w przypadku podłączenia do ciepłej wody w l/kg	6,60
Specyficzne zużycie energii w przypadku podłączenia do ciepłej wody w kWh/kg	0,06
Zużycie wody w przypadku podłączenia do zimnej wody w l	49,0
Zużycie energii w przypadku podłączenia do zimnej wody w kWh	0,98
Czas trwania programu w przypadku podłączenia do zimnej wody w min	59
Zużycie wody w przypadku podłączenia do zimnej i ciepłej wody w l	46,0
Zużycie energii w przypadku podłączenia do ciepłej wody w kWh	0,44
Czas trwania programu w przypadku podłączenia do ciepłej wody w min	49
Wilgotność resztkowa przy płukaniu na zimno w %	48
Wilgotność resztkowa przy płukaniu na ciepło w %	45
Ilość obrotów wirowania w obr./min	1600
Współczynnik G	704
Przetestowany czas pracy	30000
Sterowanie	
Typ sterowania	M Select
Możliwość programowania	Programowalne
Maksymalny czas opóźnienia startu w h	96
Wskazanie czasu pozostałego	•

PWM 507 Hygiene [EL DP]

Profesjonalna pralka, Mały Olbrzym, ogrzewana el., z pompą spustową i programami dezynfekcji. Wydajność 7.0 kg w 49 min.



EAN: 4002516120124 / Numer materiału: 11049710 /
Stary numer materiału: 51507141ZER

Wskazanie przebiegu programu	•
Panel z łatwymi do zrozumienia symbolami	•
Możliwość wyboru języka w dowolnym momencie	•
Dozowanie	
Szuflada na detergenty	3 kom.
CapDosing	•
Elastyczne adaptory dozujące (opcja)	•
Maksymalne możliwości podłączenia dla pomp dozujących [ilość]	6
Wykrywanie stanu opróżnienia	•
Standardowe przyłącze elektryczne	
Rodzaj grzania	Elektryczne
Przyłącze elektryczne	2N~ 400V 50HZ
Moc grzewcza w kW	5,30
Całkowita moc przyłączeniowa w kW	5,50
Zabezpieczenie w A	16
Możliwy wariant napięciowy 1	
Przyłącze elektryczne	230V~
Moc grzewcza w kW	2,65
Całkowita moc przyłączeniowa w kW	2,85
Zabezpieczenie w A	16
Podłączenie/odpływ wody	
Woda zimna [ilość]	1x 1/2" ze śrubunkiem 3/4"
Woda ciepła [ilość]	1 x 1/2" ze śrubunkiem 3/4"
Pompa mydlin	DN 22
Wymiary i waga	
Wymiar zewnętrzny, wysokość netto w mm	850
Wymiar zewnętrzny, szerokość netto w mm	596
Wymiar zewnętrzny, głębokość netto w mm	714
Wymiar zewnętrzny, wysokość brutto w mm	940
Wymiar zewnętrzny, szerokość brutto w mm	660
Wymiar zewnętrzny, głębokość brutto w mm	768
Waga netto w kg	100,0
Waga brutto w kg	104
Maksymalne obciążenie podłoża w N/m ²	2820
Wartości emisyjne	
Poziom ciśnienia akustycznego w miejscu pracy	<70 dB(A) re 20 µPa
Emisja ciepła do pomieszczenia w MJ/h	1,00
Wyposażenie	
Trójwymiarowa kontrola niewyważenia	•
Profesjonalny amortyzator	•
Wytrzymały kołnierz ze stali szlachetnej	•
Płukanie dezynfekujące	•
EcoSpeed	•
Prasowanie wstępne	•
Wydajna technika użebrowania	•
Kontrola temperatury	•
Specjalna grzałka	•
Automatyka wagowa	•
Przepływomierz	•
Oświetlenie bębna LED, klasa 1	•

PWM 507 Hygiene [EL DP]

Profesjonalna pralka, Mały Olbrzym, ogrzewana el., z pompą spustową i programami dezynfekcji. Wydajność 7.0 kg w 49 min.



EAN: 4002516120124 / Numer materiału: 11049710 /

Stary numer materiału: 51507141ZER

Wnęka komunikacyjna	•
Dokładanie prania	•
Aksesoria niezależne od urządzenia	•
Efektywność i ekologia	
Kwota recyklingu w %	95
Możliwości podłączenia	
Złącze optyczne dla dostępu serwisowego	•
Wyłączenie ze względu na obciążenie szczytowe/ zarządzanie energią (opcja)	•
WiFiConn@ct	•
Normy, znaki certyfikacyjne	
CE	•
VDE-EMC	•
VDE	•
Ochrona przeciwbryzgowa IP X4	•
WEEE	•
Zgodność z dyrektywą maszynową wg 2006/42/WE	•