

## PDR 507 [EL]

Prof. suszarka powietrza odl., Mały Olbrzym, nagrzewana elektrycznie z wyjątkowo krótkimi czasami trwania programów. Wydajność 7.0 kg w 37 min.



- Objętość bębna 130.00 l, ładowność 7.0 kg
- Przetestowane pod kątem intens. użytkow. – wyjątkowa jakość Miele
- Neutralna językowo zaślepka z pokrętkiem wyboru – M Select
- Perfekcyjne suszenie wszystkich tekstyliów – PerfectDry

C

EAN: 4002516086390 / Numer materiału: 11050510 / Stary numer materiału: 52507452D

Konstrukcja i wersja	
Konstrukcja	Ładowane od frontu, do słupka
Linia	Performance
Front	Stal szlachetna
Kolor panelu	Stal szlachetna
Wielkość ładunku w kg	7,0
Pojemność bębna w l	130,00
System suszenia	Wylot
Otwór drzwi [Ø] w mm	370
Kąt otwarcia drzwi w stopniach	167
Zawiasy drzwi	lewa strona
Bęben SoftCare ze stali szlachetnej	Tak
Zastosowanie	
Dla hotelarstwa i gastronomii	•
Dla domów seniora i opieki	•
Dla Facility Management	•
Dla budownictwa mieszkaniowego i wspólnot mieszkaniowych	•
Dla czyszczenia tekstyliów	•
Dla pralni i magli	•
Dla rzemiosła	•
Dla uniwersytetów, szkół i przedszkoli	•
Dla szpitali	•
Dla kempingów	•
Dla klubów sportowych	•
Dla branży beauty, wellness i fitness	•
Dla gospodarstwa domowego	•
Dla przychodni lekarskich i dentystycznych	•
Dla przemysłu petrochemicznego	•
Dla przemysłu przetwórstwa spożywczego	•
Dla parków rozrywki i ośrodków czasowych	•
Dla instytucji państwowych/socjalnych	•
Dane dotyczące mocy	
Maksymalna wydajność odparowywania w l/godz.	5,50
Jednostkowe zużycie energii w kWh/kg	0,50
Jednostkowe zużycie energii Bawełna/Do szafy, wilgotność resztkowa 48% w kWh/kg	0,50
Jednostkowe zużycie energii Tkaniny mieszane/Do szafy, wilgotność resztkowa 40% w kWh/kg	0,42
Czas trwania programu w min	37
Cykl programu Bawełna/Do szafy, wilgotność resztkowa 48% w min	37
Cykl programu Tkaniny mieszane/Do szafy, wilgotność resztkowa 40% w min	32
Sterowanie	
Typ sterowania	M Select
Możliwość programowania	Programowalne
Sterowanie programem	Sterowanie wilgotnościowe
Maksymalny czas opóźnienia startu w h	24
Wskazanie czasu pozostałego	•

## PDR 507 [EL]

Prof. suszarka powietrza odl., Mały Olbrzym, nagrzewana elektrycznie z wyjątkowo krótkimi czasami trwania programów. Wydajność 7.0 kg w 37 min.



EAN: 4002516086390 / Numer materiału: 11050510 / Stary numer materiału: 52507452D

Wskazanie przebiegu programu	•
Panel z łatwymi do zrozumienia symbolami	•
Możliwość wyboru języka w dowolnym momencie	•
<b>Standardowe przyłącze elektryczne</b>	
Rodzaj grzania	Elektryczne
Przyłącze elektryczne	3N~ 400V 50/60HZ
Moc grzewcza elektryczna w kW	6,14
Całkowita moc przyłączeniowa w kW	6,40
Zabezpieczenie w A	10
<b>Możliwy wariant napięciowy 1</b>	
Przyłącze elektryczne	230V~ 50/60HZ
Moc grzewcza w kW	2,99
Całkowita moc przyłączeniowa w kW	3,24
Zabezpieczenie w A	16
<b>Możliwy wariant napięciowy 2</b>	
Przyłącze elektryczne	3~ 230V 50/60HZ
Moc grzewcza w kW	6,14
Całkowita moc przyłączeniowa w kW	6,40
Zabezpieczenie w A	16
<b>Wymiary i waga suszarki</b>	
Wymiar zewnętrzny, wysokość netto w mm	850
Wymiar zewnętrzny, szerokość netto w mm	605
Wymiar zewnętrzny, głębokość netto w mm	717
Wymiar zewnętrzny, wysokość brutto w mm	940
Wymiar zewnętrzny, szerokość brutto w mm	660
Wymiar zewnętrzny, głębokość brutto w mm	820
Waga netto w kg	51,5
Waga brutto w kg	57
Maksymalne obciążenie podłoża w N/m <sup>2</sup>	920
<b>Wartości emisyjne</b>	
Poziom ciśnienia akustycznego w miejscu pracy	<70 dB(A) re 20 µPa
Emisja ciepła do pomieszczenia w MJ/h	0,76
<b>Wyposażenie</b>	
Inteligentna zmiana kierunku ruchu bębna	•
Osiowe prowadzenie powietrza	•
Filtr wielkopowierzchniowy	•
PerfectDry	•
Żebra Softlift	•
Funkcja Tryb łagodny	•
Wnęka komunikacyjna	•
Kosz suszarniczy (opcja)	•
Oświetlenie bębna	•
Akcesoria niezależne od urządzenia	•
<b>Efektywność i ekologia</b>	
Klasa efektywności energetycznej	C
Roczne zużycie energii w kWh	546
Hałas w programie standardowym Bawełna Do szafy przy pełnym ładunku w dB(a)	66
Czas trwania w programie standardowym w min	48
Zasada działania	Otwarty obieg powietrza
Wielkość załadunku w kg	7,0

PDR 507 [EL]

Prof. suszarka powietrza odl., Mały Olbrzym, nagrzewana elektrycznie z wyjątkowo krótkimi czasami trwania programów. Wydajność 7.0 kg w 37 min.



EAN: 4002516086390 / Numer materiału: 11050510 / Stary numer materiału: 52507452D

#### Możliwości podłączenia

System inkasujący (opcja)

•

Złącze optyczne dla dostępu serwisowego

•

Wyłączenie ze względu na obciążenie szczytowe/  
zarządzanie energią (opcja)

•

Moduł LAN/WLAN (opcja)

•

#### Normy, znaki certyfikacyjne

CE

•

VDE

•

VDE-EMC

•

Ochrona przeciwbryzgowia IP X4

•

WEEE

•

Zgodność z dyrektywą maszynową wg 2006/42/WE

•