

PWM 908 [EL DP]

Profesjonalna pralka, Mały Olbrzym, ogrzewana el., z pompą spustową i programami specjalnymi dla grup docelowych. Wydajność 8.0 kg w 49 min.



- Objętość bębna ??, ładowność ??
- Przetestowane pod kątem intens. użytkow. – wyjątkowa jakość Miele
- Najw. komfort obsł. z kolorowym wyświetl. Fulltouch – M Touch Flex
- O 22% mniejsze zużycie wody i o 28% mniejsze zużycie energii*
- Przyszłościowa łączność za pomocą WLAN

* W odniesieniu do programu Pranie kolorowe 60° z przyłączem ciepłej wody, w porównaniu z poprzednim modelem.

EAN: 4002516087601 / Numer materiału: 11050660 / Stary numer materiału: 51908351D

| Konstrukcja i wersja | |
|--|-------------------------------|
| Konstrukcja | Ładowane od frontu, do słupka |
| Linia | Performance Plus |
| Front | Stal szlachetna |
| Kolor panelu | Stal szlachetna |
| Wielkość ładunku w kg | 8,0 |
| Pojemność bębna w l | 73 |
| Otwór drzwi [Ø] w mm | 300 |
| Kąt otwarcia drzwi w stopniach | 167 |
| Zawiasy drzwi | prawa strona |
| Bezobsługowy silnik synchroniczny | • |
| Bęben SoftCare z dziurkowaną tylną ścianką bębna ze stali szlachetnej | • |
| Zastosowanie | |
| Dla hotelarstwa i gastronomii | • |
| Dla domów seniora i opieki | • |
| Dla pralni | • |
| Dla budownictwa mieszkaniowego i wspólnot mieszkaniowych | • |
| Dla czyszczenia tekstyliów | • |
| Dla pralni i magli | • |
| Dla rzemiosła | • |
| Dla uniwersytetów, szkół i przedszkoli | • |
| Dla szpitali | • |
| Dla kempingów | • |
| Dla klubów sportowych | • |
| Dla branży beauty, wellness i fitness | • |
| Dla przychodni lekarskich i dentystycznych | • |
| Dla przemysłu petrochemicznego | • |
| Dla przemysłu przetwórstwa spożywczego | • |
| Dla parków rozrywki i ośrodków wczasowych | • |
| Dla instytucji państwowych/socjalnych | • |
| Dane dotyczące mocy | |
| Sprawdzona skuteczność w zwalczaniu wirusów | • |
| Potwierdzona higieniczność | • |
| Specyficzne zużycie wody w przypadku podłączenia do zimnej wody w l/kg | 6,40 |
| Specyficzne zużycie energii w przypadku podłączenia do zimnej wody w kWh/kg | 0,13 |
| Specyficzne zużycie wody w przypadku podłączenia do ciepłej wody w l/kg | 6,00 |
| Specyficzne zużycie energii w przypadku podłączenia do ciepłej wody w kWh/kg | 0,06 |
| Zużycie wody w przypadku podłączenia do zimnej wody w l | 51,0 |
| Zużycie energii w przypadku podłączenia do zimnej wody w kWh | 1,05 |
| Czas trwania programu w przypadku podłączenia do zimnej wody w min | 59 |
| Zużycie wody w przypadku podłączenia do zimnej i ciepłej wody w l | 48,0 |

PWM 908 [EL DP]

Profesjonalna pralka, Mały Olbrzym, ogrzewana el., z pompą spustową i programami specjalnymi dla grup docelowych. Wydajność 8.0 kg w 49 min.



EAN: 4002516087601 / Numer materiału: 11050660 / Stary numer materiału: 51908351D

| | |
|---|-----------------------------|
| Zużycie energii w przypadku podłączenia do ciepłej wody w kWh | 0,50 |
| Czas trwania programu w przypadku podłączenia do ciepłej wody w min | 49 |
| Wilgotność resztkowa przy płukaniu na zimno w % | 48 |
| Wilgotność resztkowa przy płukaniu na ciepło w % | 45 |
| Ilość obrotów wirowania w obr./min | 1600 |
| Współczynnik G | 704 |
| Przetestowany czas pracy | 30000 |
| Sterowanie | |
| Typ sterowania | M Touch Flex |
| Możliwość programowania | Programowalne |
| Maksymalny czas opóźnienia startu w h | 96 |
| Wskazanie czasu pozostałego | • |
| Wskazanie przebiegu programu | • |
| Możliwość wyboru języka w dowolnym momencie | • |
| Dozowanie | |
| Szuflada na detergenty | 3 kom. |
| CapDosing | • |
| Elastyczne adaptory dozujące (opcja) | • |
| Maksymalne możliwości podłączenia dla pomp dozujących [ilość] | 6 |
| Wykrywanie stanu opróżnienia | • |
| Standardowe przyłącze elektryczne | |
| Rodzaj grzania | Elektryczne |
| Przyłącze elektryczne | 2N~ 400V 50HZ |
| Moc grzewcza w kW | 5,30 |
| Całkowita moc przyłączeniowa w kW | 5,50 |
| Zabezpieczenie w A | 16 |
| Możliwy wariant napięciowy 1 | |
| Przyłącze elektryczne | 230V~ |
| Moc grzewcza w kW | 2,65 |
| Całkowita moc przyłączeniowa w kW | 2,85 |
| Zabezpieczenie w A | 16 |
| Podłączenie/odpływ wody | |
| Woda zimna [ilość] | 1x 1/2" ze śrubunkiem 3/4" |
| Woda ciepła [ilość] | 1 x 1/2" ze śrubunkiem 3/4" |
| Pompa mydlin | DN 22 |
| Wymiary i waga | |
| Wymiar zewnętrzny, wysokość netto w mm | 850 |
| Wymiar zewnętrzny, szerokość netto w mm | 605 |
| Wymiar zewnętrzny, głębokość netto w mm | 714 |
| Wymiar zewnętrzny, wysokość brutto w mm | 940 |
| Wymiar zewnętrzny, szerokość brutto w mm | 660 |
| Wymiar zewnętrzny, głębokość brutto w mm | 768 |
| Waga netto w kg | 103,0 |
| Waga brutto w kg | 107 |
| Maksymalne obciążenie podłoża w N | 2820 |
| Wartości emisyjne | |
| Poziom ciśnienia akustycznego w miejscu pracy | <70 dB(A) re 20 µPa |

PWM 908 [EL DP]

Profesjonalna pralka, Mały Olbrzym, ogrzewana el., z pompą spustową i programami specjalnymi dla grup docelowych. Wydajność 8.0 kg w 49 min.



EAN: 4002516087601 / Numer materiału: 11050660 / Stary numer materiału: 51908351D

| | |
|---|------|
| Emisja ciepła do pomieszczenia w MJ/h | 1,00 |
| Wyposażenie | |
| Trójwymiarowa kontrola niewyważenia | • |
| Profesjonalny amortyzator | • |
| Wytrzymały kołnierz ze stali szlachetnej | • |
| Płukanie dezynfekujące | • |
| EcoSpeed | • |
| Prasowanie wstępne | • |
| Wydajna technika uźebrowania | • |
| Kontrola temperatury | • |
| Specjalna grzałka | • |
| Automatyka wagowa | • |
| Przepływomierz | • |
| Oświetlenie bębna LED, klasa 1 | • |
| Wnęka komunikacyjna | • |
| Dokładanie prania | • |
| Akcesoria niezależne od urządzenia | • |
| Efektywność i ekologia | |
| Kwota recyklingu w % | 95 |
| Możliwości podłączenia | |
| System inkasujący (opcja) | • |
| Złącze optyczne dla dostępu serwisowego | • |
| Wyłączenie ze względu na obciążenie szczytowe / zarządzanie energią (opcja) | • |
| Moduł LAN/WLAN (opcja) | • |
| WiFiConn@ct | • |
| Normy, znaki certyfikacyjne | |
| CE | • |
| VDE-EMC | • |
| VDE | • |
| Ochrona przeciwbryzgowa IP X4 | • |
| WEEE | • |
| Zgodność z dyrektywą maszynową wg 2006/42/WE | • |