

APH 592

Kolorowa taśma transferowa

Do drukarki protokołów APH 510 PRT110.



EAN: 8809166675907 / Numer materiału: 11053500 / Stary numer materiału: 68817005D

Przynależność produktowa	
Automaty myjące i dezynfekujące, laboratoryjne	•
Termodezynfektory	•
Automaty myjące i dezynfekujące, medyczne	•
Kompat. z innymi produktami	
G 7831	•
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
PG 8593	•
PWD 8541	•
PWD 8545	•
PWD 8546	•
PWD 8549	•
Kategoria urządzeń	
Dokumentacja procesowa/robocza/komunikacja	•
Cechy produktu	
Kolor	Czerwony, Czarny
Obszar zastosowania	
Przygotowywanie pipet/fiolek	•
Przygotowywanie szkła laboratoryjnego	•
Przygotowywanie szkiełek podstawowych	•
Przygotowywanie butyrometrów	•
Przygotowywanie butelek aptecznych/infuzyjnych	•
Przygotowywanie narzędzi anestetycznych	•
Przygotowywanie narzędzi minimalnie inwazyjnych	•
Przygotowywanie narzędzi okulistycznych	•
Przygotowywanie narzędzi robotycznych	•
Przygotowywanie narzędzi ginekologicznych	•
Przygotowywanie narzędzi laryngologicznych	•
Przygotowywanie narzędzi stomatologicznych	•
Przygotowywanie obuwia operacyjnego	•
Przygotowywanie misek	•
Przygotowywanie tacek nerkowych	•
Przygotowywanie butelek dla niemowląt	•
Przygotowywanie narzędzi operacyjnych	•
Przygotowywanie narzędzi z pustką	•
Przygotowywanie ortopedycznych narzędzi operacyjnych	•
Przygotowywanie igieł/wiertel do szpiku	•
Przygotowywanie tacek/tac	•
Przygotowywanie tac siatkowych	•
Przygotowywanie cylindrów miarowych	•
Przygotowywanie pojemników, np. pojemników na wapno sodowane	•
Przygotowywanie basenów sanitarnych i kaczek	•

APH 592

Kolorowa taśma transferowa

Do drukarki protokołów APH 510 PRT110.



EAN: 8809166675907 / Numer materiału: 11053500 / Stary numer materiału: 68817005D

Przygotowywanie różnych utensyliów

•

Wymiary i waga

Wymiar zewnętrzny, wysokość netto w mm

0

Wymiar zewnętrzny, szerokość netto w mm

0

Wymiar zewnętrzny, głębokość netto w mm

0

Wymiar zewnętrzny, wysokość brutto w mm

55

Wymiar zewnętrzny, szerokość brutto w mm

180

Wymiar zewnętrzny, głębokość brutto w mm

250

Ciężar netto w kg

0,04

Ciężar brutto w kg

0,05

Normy, znaki certyfikacyjne

CE

•