


A 862

Kratka podtrzymująca  
do modułu iniekcyjnego A 302/2 i A 302/3.



- Podział: 4 x 8 pól
- Możliwość zamontowania na module iniekcyjnym A 302/2 i A 302/3
- Do optymalnego umieszczenia szkła laboratoryjnego
- Rilsanowany

EAN: 4002516087687 / Numer materiału: 11056820 / Stary numer materiału: 69686200D

|   |   |
|---|---|
| <b>Przynależność produktowa</b>                               |   |
| Automaty myjące i dezynfekujące, laboratoryjne                | •   |
| Wielkocomorowe automaty myjące i dezynfekujące, laboratoryjne | •   |
| <b>Kompat. z innymi produktami</b>                            |   |
| PG 8504   | •   |
| PG 8583   | •   |
| PG 8583 CD  | •   |
| PG 8593   | •   |
| PLW 7111  | •   |
| <b>Kategoria urządzeń</b>                                     |   |
| Inny wkład/inny moduł   | •   |
| <b>Cechy produktu</b>   |   |
| Materiał  | Stal szlachetna, Tworzywo sztuczne, Drut, rilsanowany |
| Kolor   | Stal szlachetna, Czarny                               |
| Ilość przegródek  | 32  |
| Szerokość przegródek w mm                                     | 56  |
| Długość przegródek w mm                                       | 52  |
| Część składowa systemu EasyLoad                               | •   |
| <b>Obszar zastosowania</b>                                    |   |
| Przygotowywanie szkła laboratoryjnego                         | •   |
| <b>Standardowe przyłącze elektryczne</b>                      |   |
| Ilość faz   | 0   |
| Napięcie w V  | 0-0   |
| Częstotliwość w Hz  | 0-0   |
| Całkowita moc przyłączeniowa w kW                             | 0,00-0,00   |
| Zabezpieczenie w A  | 0-0   |
| <b>Wymiary i waga</b>   |   |
| Wymiar zewnętrzny, wysokość netto w mm                        | 30  |
| Wymiar zewnętrzny, szerokość netto w mm                       | 250   |
| Wymiar zewnętrzny, głębokość netto w mm                       | 350   |
| Wymiar zewnętrzny, wysokość brutto w mm                       | 35  |
| Wymiar zewnętrzny, szerokość brutto w mm                      | 300   |
| Wymiar zewnętrzny, głębokość brutto w mm                      | 400   |
| Ciężar netto w kg   | 0,10  |
| Ciężar brutto w kg  | 0,18  |