

H 7164 B

Piekarnik Miele

w atrakcyjnym, stalowym wzornictwie z modulem WiFi i PerfectClean.



- Wyświetlacz tekstowy z obsługą sensorową – DirectSensor S
- Szczególnie łatwe czyszczenie – wyposażenie PerfectClean
- Cudownie pulchne i zarumienione ciasto – Pieczenie Plus
- Urządzenie do łączenia w sieć WLAN – Miele@home
- Prosto do idealnego rezultatu – programy automatyczne



EAN: 4002516176152 / Numer materiału: 11099500 / Stary numer materiału: 22716444NL

Konstrukcja	
Piekarnik do zabudowy	•
Kolor	Stal CleanSteel
ContourLine	•
Pełnia smaku	
Szybkie nagrzewanie	•
Programy	
Rozmrażanie	•
Programy automatyczne	•
Automatyka pieczenia	•
Termonawiew Eco	•
Grill	•
Termonawiew Plus	•
Intensywny	•
Pieczenie Plus	•
Pieczenie Plus z Termonawiewem Plus	•
Grzanie górne/dolne	•
Grzanie dolne	•
Grill z nawiewem	•
Komfort obsługi	
Połączenie sieciowe z Miele@home	•
Wyświetlacz	DirectSensor S
SoftOpen	•
SoftClose	•
MultiLingua	•
Wyświetlanie godziny	•
Synchronizacja czasu	•
Minutnik	•
Programowanie czasu rozpoczęcia gotowania	•
Programowanie czasu zakończenia pieczenia	•
Programowanie czasu trwania gotowania	•
Wskazania aktual. temperatury	•
Wskazanie temperatury zadanej	•
Dźwięk sygnału po osiągnięciu temperatury docelowej	•
Temperatury proponowane	•
Indywidualne ustawienia	•
Efektywność i ekologia	
Klasa efektywności energetycznej (A+++ - D)	A+
Pobór mocy w trybie wyłączenia (W)	0,5
Pobór mocy w trybie czuwania (W)	1,0
Pobór mocy w trybie czuwania przy podłączeniu do sieci (W)	2,0
Czas do automatycznego przełączenia w tryb czuwania (min)	20
Czas do automatycznego przełączenia w tryb czuwania przy podłączeniu do sieci w min	20
Czas do automatycznego przełączenia w tryb wyłączenia (min)	20
Komfort pielęgnacji	
Powierzchnia ze stali szlachetnej/CleanSteel	•
Komora z powłoką PerfectClean i katalityczną ścianą tylną	•

H 7164 B

Piekarnik Miele

w atrakcyjnym, stalowym wzornictwie z modułem WiFi i PerfectClean.



EAN: 4002516176152 / Numer materiału: 11099500 / Stary numer materiału: 22716444NL

Rozkładana grzałka grilla	•
Drzwiczki CleanGlass	•
Techn. parowa/zasilanie w wodę	
Rurka zasysająca do pobierania wody	•
Bezpieczeństwo	
System chłodzenia urządzenia z zimnym frontem	•
Wyłączenie ze względów bezpieczeństwa	•
Blokada uruchomienia	•
Dane techniczne	
Pojemność komory w l	76
Liczba poziomów	5
Liczba poziomów komory gotowania 1	5
Liczba poziomów komory gotowania 2	5
Oznaczenie poziomów pieczenia	•
Oświetlenie komory urządzenia	1 spot halogenowy
Temperatury w °C	30–300
Temperatury min. w °C	30
Temperatury maks. w °C	300
Szerokość wnęki min. w mm	560
Szerokość wnęki maks. w mm	568
Wysokość wnęki min. w mm	590
Wysokość wnęki maks. w mm	595
Głębokość wnęki w mm	550
Szerokość urządzenia w mm	595
Wysokość urządzenia w mm	596
Głębokość urządzenia w mm	569
Waga w kg	42,0
Całkowita moc przyłączeniowa w kW	3,50
Napięcie w V	220-240
Częstotliwość w Hz	50
Zabezpieczenie w A	16
Liczba faz	1
Kabel przyłączeniowy z wtyczką sieciową	•
Długość przewodu elektrycznego w m	1,50
Wymiana źródła światła	Klient
Wyposażenie dostarczone wraz z urządzeniem	
Błacha do pieczenia pokryta powłoką PerfectClean HBB 71	1
Błacha uniwersalna pokryta powłoką PerfectClean HUBB 71	1
Ruszt do pieczenia pokryty powłoką PerfectClean	1
Wysuwy FlexiClip HFC 70-C (para)	1
Wymowane prowadnice boczne z powłoką PerfectClean (para)	1
Tabletki odkamieniające	2

H 7164 B

Piekarnik Miele

w atrakcyjnym, stalowym wzornictwie z modułem WiFi i PerfectClean.




EAN: 4002516176152 / Numer materiału: 11099500 / Stary numer materiału: 22716444NL

Dostępne języki wyświetlacza


Dostępne języki wyświetlacza dzięki MultiLingua

bahasa malaysia, dansk,
deutsch, english, español,
français, hrvatski, italiano,
magyar, nederlands,
norsk, polski, portugês,
русский, română,
slovenčina, slovenščina,
srpski, suomi, svenska,
türkçe, українська, čeština,
ελληνικά,


H 7164 B
 Piekarnik Miele
 w atrakcyjnym, stalowym wzornictwie z modułem WiFi i PerfectClean.




installation H7000 XL, installation drawing



side view H7000 XL, installation drawings




built-in H7000 XL, installation drawing




Installation H7000 XL underframe, installation drawings


H226x-1B/E/I, H2x6xB, H7x6xB, installation drawings




DG2740, DG7140, DGM7340, H2760B/BP, H7140BM, H7x64B/BP, H7x60B/BP installation drawings



Installation H7000 BM XL, installation drawings



side view H7000 XL build-under, installation drawing



side view Kombi BM XL, installation drawings

H 7164 B

Piekarnik Miele

w atrakcyjnym, stalowym wzornictwie z modułem WiFi i PerfectClean.



Installation Kombi BM XL, installation drawings