

M 2234 SC

Kuchnia mikrofalowa do zabudowy
z bocznym panelem dotykowym dla komfortowej obsługi.



- Wyświetlacz 7-segmentowy z obsługą sensorową – EasySensor
- Optymalne i równomierne przypiekanie – zintegrow. grill kwarcowy
- Perfekcyjne rozmrażanie i gotowanie – programy automatyczne
- Potrawy pozostają gotowe do spożycia – automatyka utrzym. ciepła
- Perfekcyjne i energooszczędne oświetlenie – oświetlenie LED

EAN: 4002516115328 / Numer materiału: 11103460 / Stary numer materiału: 24223420D

Konstrukcja	
Kuchenka mikrofalowa do zabudowy	•
Kolor	ObsidianBlack
SideControl	•
Pełnia smaku	
Utrzymywanie ciepła	•
Grill kwarcowy	•
Programy	
Programy automatyczne	•
Grill	•
Mikrofałe Solo	•
Programy kombinowane Mikrofałe/Grill	•
Komfort obsługi	
Wyświetlacz	EasySensor
Wyświetlanie godziny	•
Minutnik	•
Programowanie czasu trwania gotowania	•
Quick-mikrofałe	•
Indywidualne ustawienia	•
Efektywność i ekologia	
Wyłączanie na noc	•
Komfort pielęgnacji	
Wnętrze ze stali szlachetnej	•
Bezpieczeństwo	
System chłodzenia urządzenia z zimnym frontem	•
Blokada uruchomienia	•
Wyłącznik bezpieczeństwa	•
Blokada bezpieczeństwa – wskazówka „door“	•
Dane techniczne	
Pojemność komory w l	17
Zawiasy drzwi	lewa strona
Oświetlenie komory urządzenia	1 spot LED
Wysokość komory w cm	20,2
Średnica talerza obrotowego w cm	27,2
Elektronicznie sterowana moc kuchni mikrofalowej	•
Poziomy mocy mikrofał w W	80/150/300/450/600/800
Moc maksymalna mikrofał w W	800
Moc grilla w W	800
Szerokość wnęki min. w mm	562
Szerokość wnęki maks. w mm	568
Wysokość wnęki min. w mm	350
Wysokość wnęki maks. w mm	362
Głębokość wnęki w mm	310
Wymiary urządzenia (szer. x wys. x gł.) w mm	595 x 372 x 310
Szerokość urządzenia w mm	595
Wysokość urządzenia w mm	372
Głębokość urządzenia w mm	310
Wentylacja niezależna od wnęki	•
Waga w kg	14,4
Całkowita moc przyłączeniowa w kW	1,25

M 2234 SC

Kuchnia mikrofalowa do zabudowy
z bocznym panelem dotykowym dla komfortowej obsługi.




EAN: 4002516115328 / Numer materiału: 11103460 / Stary numer materiału: 24223420D


Napięcie w V	220-240
Częstotliwość w Hz	50
Zabezpieczenie w A	10
Liczba faz	1
Kabel przyłączeniowy z wtyczką sieciową	•
Długość przewodu elektrycznego w m	1,60
Wymiana źródła światła	Serwis
Wyposażenie dostarczone wraz z urządzeniem	
Ruszt grilla	1
Taca Gourmet	1
Talerz obrotowy	1

M 2234 SC


Kuchnia mikrofalowa do zabudowy
z bocznym panelem dotykowym dla komfortowej obsługi.




M2230SC, installation drawings




M2230SC, installation drawings




M223xSC, installation drawings




M223xSC, installation drawings




M223xSC, installation drawing




M223xSC, AB45-2, side view installation drawing



M223xSC, AB45-2, installation drawing




M223xSC, AB42-1, installation drawing




M223xSC, AB42-1, installation drawing

M 2234 SC


Kuchnia mikrofalowa do zabudowy
z bocznym panelem dotykowym dla komfortowej obsługi.




M223xSC, AB38-1, installation drawing




M223xSC, AB38-1, installation drawing




M223xSC, AB36, installation drawing



M223xSC, AB36, installation drawing



M22xxSC, installation drawing



M22xxSC, installation drawing