

## H 7140 BM

Kompaktowy piekarnik z kuchnią mikrofalową w atrakcyjnym stalowym wzornictwie, z programami automatycznymi i trybami Combi.



- Wyświetlacz tekstowy z obsługą sensorową – DirectSensor S
- Łatwe czyszczenie – komora z powłoką PerfectClean i strukturą Inu
- Bardziej równomierne i szybsze rezultaty – Quick & Gentle
- Urządzenie do łączenia w sieć WLAN – Miele@home
- Jedno dotknięcie, aby osiągnąć cel – przycisk Quick-MW i Popcorn

EAN: 4002516132349 / Numer materiału: 11104020 / Stary numer materiału: 22714046D

<b>Konstrukcja</b>	
Kolor urządzenia	Stal CleanSteel
<b>Konstrukcja</b>	
Piekarnik do zabudowy z kuchnią mikrofalową	•
ContourLine	•
<b>Pełnia smaku</b>	
Quick & Gentle	•
Szybkie nagrzewanie	•
<b>Programy</b>	
Rozmrażanie	•
Programy automatyczne	•
Automatyka pieczenia	•
Termonawiew Eco	•
Grill	•
Termonawiew Plus	•
Mikrofale	•
Mikrofale + Automatyka pieczenia	•
Mikrofale + Grill	•
Mikrofale + Termonawiew Plus	•
Mikrofale + Grill z nawiewem	•
Grill z nawiewem	•
<b>Komfort obsługi</b>	
Połączenie sieciowe z Miele@home	•
Wyświetlacz	DirectSensor S
SoftOpen	•
SoftClose	•
MultiLingua	•
Funkcja Popcorn	•
Wyświetlanie godziny	•
Synchronizacja czasu	•
Minutnik	•
Programowanie czasu rozpoczęcia gotowania	•
Programowanie czasu zakończenia pieczenia	•
Programowanie czasu trwania gotowania	•
Wskazania aktual. temperatury	•
Wskazanie temperatury zadanej	•
Dźwięk sygnału po osiągnięciu temperatury docelowej	•
Temperatury proponowane	•
Propozycja mocy mikrofal	•
Quick-mikrofale	•
Indywidualne ustawienia	•
<b>Efektywność i ekologia</b>	
Pobór mocy w trybie wyłączenia (W)	0,5
Pobór mocy w trybie czuwania (W)	1,0
Pobór mocy w trybie czuwania przy podłączeniu do sieci (W)	2,0
Czas do automatycznego przełączenia w tryb czuwania (min)	20
Czas do automatycznego przełączenia w tryb czuwania przy podłączeniu do sieci w min	20

## H 7140 BM

Kompaktowy piekarnik z kuchnią mikrofalową w atrakcyjnym stalowym wzornictwie, z programami automatycznymi i trybami Combi.



EAN: 4002516132349 / Numer materiału: 11104020 / Stary numer materiału: 22714046D

Czas do automatycznego przełączenia w tryb wyłączenia (min) 20

### Komfort pielęgnacji

Powierzchnia ze stali szlachetnej/CleanSteel

•

Wnętrze ze stali szlachetnej z PerfectClean/ze strukturą Inianego płótna

•

Rozkładana grzałka grilla

•

Drzwiczki CleanGlass

•

### Bezpieczeństwo

System chłodzenia urządzenia z zimnym frontem

•

Wyłączenie ze względów bezpieczeństwa

•

Blokada uruchomienia

•

### Dane techniczne

Pojemność komory w l

43

Liczba poziomów

3

Liczba poziomów komory gotowania 1

3

Liczba poziomów komory gotowania 2

3

Oświetlenie komory urządzenia

1 spot LED

Temperatury w °C

30–250

Temperatury min. w °C

30

Temperatury maks. w °C

250

Elektronicznie sterowana moc kuchni mikrofalowej

•

Poziomy mocy mikrofal w W

Szerokość wnęki min. w mm

560

Szerokość wnęki maks. w mm

568

Wysokość wnęki min. w mm

450

Wysokość wnęki maks. w mm

452

Głębokość wnęki w mm

550

Szerokość urządzenia w mm

595

Wysokość urządzenia w mm

456

Głębokość urządzenia w mm

569

Waga w kg

36,0

Całkowita moc przyłączeniowa w kW

2,70

Napięcie w V

220-240

Częstotliwość w Hz

50

Zabezpieczenie w A

16

Liczba faz

1

Kabel przyłączeniowy z wtyczką sieciową

•

Długość przewodu elektrycznego w m

2,00

Wymiana źródła światła

Serwis

### Wyposażenie dostarczone wraz z urządzeniem

Ruszt do pieczenia pokryty powłoką PerfectClean

1

Taca szklana

1

H 7140 BM

Kompaktowy piekarnik z kuchnią mikrofalową  
w atrakcyjnym stalowym wzornictwie, z programami automatycznymi i trybami Combi.



EAN: 4002516132349 / Numer materiału: 11104020 / Stary numer materiału: 22714046D

#### Dostępne języki wyświetlacza

Dostępne języki wyświetlacza dzięki MultiLingua

bahasa malaysia, dansk,  
deutsch, english, español,  
français, hrvatski, italiano,  
magyar, nederlands,  
norsk, polski, portugês,  
русский, română,  
slovenčina, slovenščina,  
srpski, suomi, svenska,  
türkçe, українська, čeština,  
ελληνικά,

## H 7140 BM


Kompaktowy piekarnik z kuchnią mikrofalową w atrakcyjnym stalowym wzornictwie, z programami automatycznymi i trybami Combi.



side view H7000 BM, installation drawings




built-in H7000 BM, installation drawing




built-in H7000 BM build-under, installation drawings




installation H7000 BM, installation drawing




DG2740, DG7140, DGM7340, H2760B/BP, H7140BM, H7x64B/BP, H7x60B/BP installation drawings




H226x-1B/BP/E/EP/IP, H2760B/BP, H28x0B/BP, H7x40BM/BMX, H7x6x8/BP/BPX, installation drawings



side view H7000 BM build-under, installation drawings



H2xxx-1 B/BP/E/IP, H7xxx B/BP/BM/BMX, installation drawings



H2xxx-1 B/BP/E/IP, H7xxx B/BP/BM/BMX, installation drawings