

H 7244 BP

Piekarnik kompaktowy

w uniwersalnym wzornictwie z wyświetlaczem, modułem WiFi i pirolizą.



- Wyświetlacz tekstowy z obsługą sensorową – DirectSensor S
- Minimalny wysiętek przy czyszczeniu wnętrza – wyposażenie pirolityczne
- Cudownie pulchne i zarumienione ciasto – Pieczenie Plus
- Urządzenie do łączenia w sieć WLAN – Miele@home
- Prosto do idealnego rezultatu – programy automatyczne

A+

EAN: 4002516132462 / Numer materiału: 11104170 / Stary numer materiału: 22724445D

<b>Konstrukcja</b>	
Piekarnik do zabudowy	•
PureLine	•
Kolor urządzenia	Stal CleanSteel
<b>Pełnia smaku</b>	
Szybkie nagrzewanie	•
<b>Programy</b>	
Rozmrażanie	•
Programy automatyczne	•
Automatyka pieczenia	•
Termonawiew Eco	•
Tryby grilla	•
Grill	•
Termonawiew Plus	•
Intensywny	•
Pieczenie Plus	•
Pieczenie Plus z Termonawiewem Plus	•
Grzanie górne/dolne	•
Grzanie dolne	•
Grill z nawiewem	•
<b>Komfort obsługi</b>	
Połączenie sieciowe z Miele@home	•
Wyświetlacz	DirectSensor S
SoftOpen	•
SoftClose	•
MultiLingua	•
Wyświetlanie godziny	•
Synchronizacja czasu	•
Minutnik	•
Programowanie czasu rozpoczęcia gotowania	•
Programowanie czasu zakończenia pieczenia	•
Programowanie czasu trwania gotowania	•
Wskazania aktual. temperatury	•
Wskazanie temperatury zadanej	•
Dźwięk sygnału po osiągnięciu temperatury docelowej	•
Temperatury proponowane	•
Indywidualne ustawienia	•
<b>Efektywność i ekologia</b>	
Klasa efektywności energetycznej (A+++ - D)	A+
Pobór mocy w trybie wyłączenia (W)	0,5
Pobór mocy w trybie czuwania (W)	1,0
Pobór mocy w trybie czuwania przy podłączeniu do sieci (W)	2,0
Czas do automatycznego przełączenia w tryb czuwania (min)	20
Czas do automatycznego przełączenia w tryb czuwania przy podłączeniu do sieci w min	20
Czas do automatycznego przełączenia w tryb wyłączenia (min)	20
<b>Komfort pielęgnacji</b>	
Powierzchnia ze stali szlachetnej/CleanSteel	•

H 7244 BP

Piekarnik kompaktowy

w uniwersalnym wzornictwie z wyświetlaczem, modułem WiFi i pirolizą.



EAN: 4002516132462 / Numer materiału: 11104170 / Stary numer materiału: 22724445D

Samoczyszczenie pirolityczne	•
Katalizator	•
Rozkładana grzałka grilla	•
Drzwiczki CleanGlass	•
<b>Bezpieczeństwo</b>	
System chłodzenia urządzenia z zimnym frontem	•
Wyłączenie ze względów bezpieczeństwa	•
Blokada uruchomienia	•
Blokada drzwiczek w trybie pirolizy	•
<b>Dane techniczne</b>	
Pojemność komory w l	49
Liczba poziomów	3
Liczba poziomów komory gotowania 1	3
Liczba poziomów komory gotowania 2	3
Oznaczenie poziomów pieczenia	•
Oświetlenie komory urządzenia	1 spot halogenowy
Temperatury min. w °C	30
Temperatury maks. w °C	300
Szerokość wnęki min. w mm	560
Szerokość wnęki maks. w mm	568
Wysokość wnęki min. w mm	450
Wysokość wnęki maks. w mm	452
Głębokość wnęki w mm	550
Szerokość urządzenia w mm	595
Wysokość urządzenia w mm	456
Głębokość urządzenia w mm	569
Waga w kg	38,0
Temperatury w °C	30–300
Całkowita moc przyłączeniowa w kW	3,20
Napięcie w V	220-240
Częstotliwość w Hz	50
Liczba faz	1
Zabezpieczenie w A	16
Kabel przyłączeniowy z wtyczką sieciową	•
Długość przewodu elektrycznego w m	1,50
Wymiana źródła światła	Klient
<b>Wyposażenie dostarczone wraz z urządzeniem</b>	
Blacha do pieczenia pokryta powłoką PerfectClean	1
Blacha uniwersalna pokryta powłoką PerfectClean	1
Ruszt do pieczenia PyroFit	1
Wysuwy FlexiClip PyroFit (para)	1
Wymowane prowadnice boczne z PyroFit (para)	1
Tabletki odkamieniające	2

H 7244 BP

Piekarnik kompaktowy

w uniwersalnym wzornictwie z wyświetlaczem, modułem WiFi i pirolizą.



EAN: 4002516132462 / Numer materiału: 11104170 / Stary numer materiału: 22724445D

#### Dostępne języki wyświetlacza

Dostępne języki wyświetlacza dzięki MultiLingua

bahasa malaysia, dansk,  
deutsch, english, español,  
français, hrvatski, italiano,  
magyar, nederlands,  
norsk, polski, portugês,  
русский, română,  
slovenčina, slovenščina,  
srpski, suomi, svenska,  
türkçe, українська, čeština,  
ελληνικά,

## H 7244 BP

Piekarnik kompaktowy


w uniwersalnym wzornictwie z wyświetlaczem, modułem WiFi i pirolizą.




H2840B, H7244B, H7244BP, H7440B, H7440BPX, H7640BP, H7840BP, H7840BPX, installation drawings




H2840B, H7244B, H7244BP, H7440B, H7440BPX, H7640BP, H7840BP, H7840BPX, installation drawings, GB, AUS




H2840B, H7x4xB/BP/BPX, installation drawings




H2840B, H7x4xB/BP/BPX, installation drawings



H7x4xB/BP/BPX, H2840B, installation drawings



DG2840, DG7x40, DGC7x4x, DG7x6x, DGC7x6x, DGD7635, DGM7x4x, DO7, H28B/BP, H7x4xB/BM/BP, H7x6xB/BP, installation drawing



H2840B, H7244B, H7244BP, H7440B, H7440BPX, H7640BP, H7840BP, H7840BPX, installation drawings