

H 7440 B

Piekarnik kompaktowy

w uniwersalnym wzornictwie z oświetleniem LED i PerfectClean.



- Duży wyświetlacz tekstowy z obsługą sensorową – DirectSensor
- Szczególnie łatwe czyszczenie – wyposażenie PerfectClean
- Cudownie pulchne i zarumienione ciasto – Pieczenie Plus
- Nigdy nie przepieczesz swoich potraw – TasteControl
- Urządzenie do łączenia w sieć WLAN – Miele@home

A++

EAN: 4002516132585 / Numer materiału: 11104300 / Stary numer materiału: 22744034D

Konstrukcja	
Piekarnik do zabudowy	•
VitroLine	•
Kolor urządzenia	GraphitGrey
Pełnia smaku	
TasteControl	•
Szybkie nagrzewanie	•
Rozgrzewanie	•
Utrzymywanie ciepła	•
Funkcja Crisp	•
Programy	
Rozmrażanie	•
Programy automatyczne	•
Lokalne programy automatyczne	•
Automatyka pieczenia	•
Termonawiew Eco	•
Tryby grilla	•
Grill	•
Termonawiew Plus	•
Intensywny	•
Pieczenie Plus	•
Pieczenie Plus z Termonawiewem Plus	•
Pieczenie Plus z grzaniem górnym i dolnym	•
Pieczenie Plus z Intensywnym	•
Pieczenie Plus z Automatyką pieczenia	•
Grzanie górne/dolne	•
Grzanie dolne	•
Grill z nawiewem	•
Komfort obsługi	
Połączenie sieciowe z Miele@home	•
Wyświetlacz	DirectSensor
SoftOpen	•
SoftClose	•
MultiLingua	•
Programowalne czasowo uderzenia pary	•
Wyświetlanie godziny	•
Synchronizacja czasu	•
Wskazanie daty	•
Minutnik	•
Programowanie czasu rozpoczęcia gotowania	•
Programowanie czasu zakończenia pieczenia	•
Programowanie czasu trwania gotowania	•
Wskazania aktual. temperatury	•
Wskazanie temperatury zadanej	•
Dźwięk sygnału po osiągnięciu temperatury docelowej	•
Temperatury proponowane	•
Programy własne	•
Indywidualne ustawienia	•
Efektywność i ekologia	
Klasa efektywności energetycznej (A+++ - D)	A++

H 7440 B

Piekarnik kompaktowy

w uniwersalnym wzornictwie z oświetleniem LED i PerfectClean.



EAN: 4002516132585 / Numer materiału: 11104300 / Stary numer materiału: 22744034D

Automatyczne wykorzystanie ciepła resztkowego	•
Pobór mocy w trybie wyłączenia (W)	0,5
Pobór mocy w trybie czuwania (W)	1,0
Pobór mocy w trybie czuwania przy podłączeniu do sieci (W)	2,0
Czas do automatycznego przełączenia w tryb czuwania (min)	20
Czas do automatycznego przełączenia w tryb czuwania przy podłączeniu do sieci w min	20
Czas do automatycznego przełączenia w tryb wyłączenia (min)	20
Komfort pielęgnacji	
Komora z powłoką PerfectClean i katalityczną ścianą tylną	•
Rozkładana grzałka grilla	•
Drzwiczki CleanGlass	•
Bezpieczeństwo	
System chłodzenia urządzenia z zimnym frontem	•
Wyłączenie ze względów bezpieczeństwa	•
Blokada uruchomienia	•
Blokada przycisków	•
Dane techniczne	
Pojemność komory w l	49
Liczba poziomów	3
Liczba poziomów komory gotowania 1	3
Liczba poziomów komory gotowania 2	3
Oznaczenie poziomów pieczenia	•
Oświetlenie komory urządzenia	1 spot LED
Temperatury min. w °C	30
Temperatury maks. w °C	300
Szerokość wnęki min. w mm	560
Szerokość wnęki maks. w mm	568
Wysokość wnęki min. w mm	450
Wysokość wnęki maks. w mm	452
Głębokość wnęki w mm	550
Szerokość urządzenia w mm	595
Wysokość urządzenia w mm	456
Głębokość urządzenia w mm	568
Waga w kg	35,0
Temperatury w °C	30–300
Całkowita moc przyłączeniowa w kW	3,20
Napięcie w V	220-240
Częstotliwość w Hz	50
Liczba faz	1
Zabezpieczenie w A	16
Kabel przyłączeniowy z wtyczką sieciową	•
Długość przewodu elektrycznego w m	1,50
Wymiana źródła światła	Serwis
Wposażenie dostarczone wraz z urządzeniem	
Blacha do pieczenia pokryta powłoką PerfectClean	1
Blacha uniwersalna pokryta powłoką PerfectClean	1
Ruszt do pieczenia pokryty powłoką PerfectClean	1

H 7440 B

Piekarnik kompaktowy

w uniwersalnym wzornictwie z oświetleniem LED i PerfectClean.



EAN: 4002516132585 / Numer materiału: 11104300 / Stary numer materiału: 22744034D

Wysuwy FlexiClip z powłoką PerfectClean (para)	1
Wymowane prowadnice boczne z powłoką PerfectClean (para)	1
Tabletki odkamieniające	2

Dostępne języki wyświetlacza


Dostępne języki wyświetlacza dzięki MultiLingua

bahasa malaysia, dansk, deutsch, english, español, français, hrvatski, italiano, magyar, nederlands, norsk, polski, português, русский, română, slovenčina, slovenščina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά,


H 7440 B

Piekarnik kompaktowy


w uniwersalnym wzornictwie z oświetleniem LED i PerfectClean.




H2840B, H7244B, H7244BP, H7440B, H7440BPX, H7640BP, H7840BP, H7840BPX, installation drawings



H2840B, H7244B, H7244BP, H7440B, H7440BPX, H7640BP, H7840BP, H7840BPX, installation drawings, GB, AUS




H2840B, H7x4xB/BP/BPX, installation drawings




H2840B, H7x4xB/BP/BPX, installation drawings




H2840B, H7244B, H7440B, installation drawings




H7x4xB/BP/BPX, H2840B, installation drawings



DG2840, DG7x40, DGC7x4x, DG7x6x, DGC7x6x, DGD7635, DGM7x4x, DO7, H28B/BP, H7x4xB/BM/BP, H7x6xB/BP, installation drawing



DG7x40, DGC7x4x, DGC7x6x, DG7635, DGM7x4x, DO7, H2860B/BP, H7240BM, H7x40BM, H7x4xB/BP, H7x6xB/BP, installation drawings



H2840B, H7244B, H7244BP, H7440B, H7440BPX, H7640BP, H7840BP, H7840BPX, installation drawings