

H 7840 BP

Piekarnik kompaktowy

w uniwersalnym wzornictwie z pieczeniometerem i BrilliantLight.



- Wyświetlacz dotykowy z czuj. zbliżenia – M Touch + MotionReact
- Pieczone potrawy zawsze pod kontrolą – kamera w komorze gotowania
- Minimalny nakład pracy na czyszczenie – pirolizai PyroFit
- Cudownie pulchne i zarumienione ciasto – Pieczenie Plus
- Nigdy nie przepieczesz swoich potraw – TasteControl

**A++**

EAN: 4002516133025 / Numer materiału: 11105910 / Stary numer materiału: 22784035D

Konstrukcja	
Piekarnik do zabudowy	•
VitroLine	•
Kolor urządzenia	GraphitGrey
Pełnia smaku	
TasteControl	•
Szybkie nagrzewanie	•
Rozgrzewanie	•
Pieczeniometer	beprzewodowe
Utrzymywanie ciepła	•
Funkcja Crisp	•
Programy	
Rozmrażanie	•
Programy automatyczne	•
Lokalne programy automatyczne	•
Automatyka pieczenia	•
Termonawiew Eco	•
Tryby grilla	•
Grill	•
Grill mały	•
Termonawiew Plus	•
Intensywny	•
Pieczenie Plus	•
Pieczenie Plus z Termonawiewem Plus	•
Pieczenie Plus z grzaniem górnym i dolnym	•
Pieczenie Plus z Intensywnym	•
Pieczenie Plus z Automatyką pieczenia	•
Pieczenie delikatne	•
Grzanie górne/dolne	•
Grzanie górne	•
Grzanie dolne	•
Grill z nawiewem	•
Zastosowania specjalne	•
Komfort obsługi	
Połączenie sieciowe z Miele@home	•
Wyświetlacz	M Touch
MotionReact: włączanie światła przy zbliżaniu	•
MotionReact: włączanie wyświetlacza przy zbliżaniu	•
MotionReact: zatwierdzanie sygnału dźwiękowego przy zbliżaniu	•
MotionReact: rozpoznanie frontów mebli	•
Kamera w komorze gotowania	•
SoftOpen	•
SoftClose	•
MultiLingua	•
MyMiele	•
Funkcja pomocy	•
Programowalne czasowo uderzenia pary	•
Polifoniczne dźwięki	•
Wyświetlanie godziny	•

H 7840 BP

Piekarnik kompaktowy

w uniwersalnym wzornictwie z pieczeniometerem i BrilliantLight.



EAN: 4002516133025 / Numer materiału: 11105910 / Stary numer materiału: 22784035D

Synchronizacja czasu	•
Wskazanie daty	•
Minutnik	•
Programowanie czasu rozpoczęcia gotowania	•
Programowanie czasu zakończenia pieczenia	•
Programowanie czasu trwania gotowania	•
Wskazania aktual. temperatury	•
Wskazanie temperatury zadanej	•
Dźwięk sygnału po osiągnięciu temperatury docelowej	•
Temperatury proponowane	•
Programy własne	•
Program szabasowy	•
Indywidualne ustawienia	•
<b>Efektywność i ekologia</b>	
Klasa efektywności energetycznej (A+++ - D)	A++
Automatyczne wykorzystanie ciepła resztkowego	•
Pobór mocy w trybie wyłączenia (W)	0,5
Pobór mocy w trybie czuwania (W)	1,0
Pobór mocy w trybie czuwania przy podłączeniu do sieci (W)	2,0
Czas do automatycznego przełączenia w tryb czuwania (min)	20
Czas do automatycznego przełączenia w tryb czuwania przy podłączeniu do sieci w min	20
Czas do automatycznego przełączenia w tryb wyłączenia (min)	20
<b>Komfort pielęgnacji</b>	
Samoczyszczenie pirolityczne	•
Katalizator	•
Rozkładana grzałka grilla	•
Drzwiczki CleanGlass	•
<b>Bezpieczeństwo</b>	
System chłodzenia urządzenia z zimnym frontem	•
Wyłączenie ze względów bezpieczeństwa	•
Blokada uruchomienia	•
Blokada drzwiczek w trybie pirolizy	•
Blokada przycisków	•
<b>Dane techniczne</b>	
Pojemność komory w l	49
Liczba poziomów	3
Liczba poziomów komory gotowania 1	3
Liczba poziomów komory gotowania 2	3
Oznaczenie poziomów pieczenia	•
Oświetlenie komory urządzenia	BrilliantLight
Temperatury w °C	30–300
Temperatury min. w °C	30
Temperatury maks. w °C	300
Szerokość wnęki min. w mm	560
Szerokość wnęki maks. w mm	568
Wysokość wnęki min. w mm	450
Wysokość wnęki maks. w mm	452

H 7840 BP

Piekarnik kompaktowy

w uniwersalnym wzornictwie z pieczeniometerem i BrillantLight.



EAN: 4002516133025 / Numer materiału: 11105910 / Stary numer materiału: 22784035D

Głębokość wnęki w mm	550
Szerokość urządzenia w mm	595
Wysokość urządzenia w mm	456
Głębokość urządzenia w mm	568
Waga w kg	38,0
Całkowita moc przyłączeniowa w kW	3,20
Napięcie w V	220-240
Częstotliwość w Hz	50
Zabezpieczenie w A	16
Liczba faz	1
Kabel przyłączeniowy z wtyczką sieciową	•
Długość przewodu elektrycznego w m	1,50
Wymiana źródła światła	Serwis
<b>Wyposażenie dostarczone wraz z urządzeniem</b>	
Blacha do pieczenia pokryta powłoką PerfectClean	1
Blacha uniwersalna pokryta powłoką PerfectClean	1
Ruszt do pieczenia PyroFit	1
Wysuwy FlexiClip PyroFit (para)	1
Wyjmowane prowadnice boczne z PyroFit (para)	1
Tabletki odkamieniające	2
<b>Dostępne języki wyświetlacza</b>	
Dostępne języki wyświetlacza dzięki MultiLingua	bahasa malaysia, dansk, deutsch, english, español, français, hrvatski, italiano, magyar, nederlands, norsk, polski, português, русский, română, slovenčina, slovenščina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά,

## H 7840 BP

Piekarnik kompaktowy

w uniwersalnym wzornictwie z pieczeniometerem i BrillantLight.




side view H7000 M, installation drawings




side view H7000 M, installation drawings, GB, AU




built-in H7000 M, installation drawing




built-in H7000 M build-under, installation drawing



Installation H7000 M, installation drawing



DG7x40, DGC7x4x, DGC7x6x, DG7635, DGM7x4x, DO7, H2860B/BP, H7240BM, H7x40BM, H7x4xB/BP, H7x6xB/BP, installation drawings



side view H7000 M build-under, installation drawings