

H 7840 BP

Piekarnik kompaktowy

w uniwersalnym wzornictwie z pieczeniometerem i BrilliantLight.



- Wyświetlacz dotykowy z czuj. zbliżenia – M Touch + MotionReact
- Pieczone potrawy zawsze pod kontrolą – kamera w komorze gotowania
- Minimalny nakład pracy na czyszczenie – pirolizai PyroFit
- Cudownie pulchne i zarumienione ciasto – Pieczenie Plus
- Nigdy nie przepieczesz swoich potraw – TasteControl

A++

EAN: 4002516133032 / Numer materiału: 11105920 / Stary numer materiału: 22784045D

Konstrukcja	
Piekarnik do zabudowy	•
PureLine	•
Kolor urządzenia	Stal CleanSteel
Pełnia smaku	
TasteControl	•
Szybkie nagrzewanie	•
Rozgrzewanie	•
Pieczeniometer	bezczernowodowe
Utrzymywanie ciepła	•
Funkcja Crisp	•
Programy	
Rozmrażanie	•
Programy automatyczne	•
Lokalne programy automatyczne	•
Automatyka pieczenia	•
Termonawiew Eco	•
Tryby grilla	•
Grill	•
Grill mały	•
Termonawiew Plus	•
Intensywny	•
Pieczenie Plus	•
Pieczenie Plus z Termonawiewem Plus	•
Pieczenie Plus z grzaniem górnym i dolnym	•
Pieczenie Plus z Intensywnym	•
Pieczenie Plus z Automatyką pieczenia	•
Pieczenie delikatne	•
Grzanie górne/dolne	•
Grzanie górne	•
Grzanie dolne	•
Grill z nawiewem	•
Zastosowania specjalne	•
Komfort obsługi	
Połączenie sieciowe z Miele@home	•
Wyświetlacz	M Touch
MotionReact: włączanie światła przy zbliżaniu	•
MotionReact: włączanie wyświetlacza przy zbliżaniu	•
MotionReact: zatwierdzanie sygnału dźwiękowego przy zbliżaniu	•
MotionReact: rozpoznanie frontów mebli	•
Kamera w komorze gotowania	•
SoftOpen	•
SoftClose	•
MultiLingua	•
MyMiele	•
Funkcja pomocy	•
Programowalne czasowo uderzenia pary	•
Polifoniczne dźwięki	•
Wyświetlanie godziny	•

H 7840 BP

Piekarnik kompaktowy

w uniwersalnym wzornictwie z pieczeniometerem i BrilliantLight.



EAN: 4002516133032 / Numer materiału: 11105920 / Stary numer materiału: 22784045D

Synchronizacja czasu	•
Wskazanie daty	•
Minutnik	•
Programowanie czasu rozpoczęcia gotowania	•
Programowanie czasu zakończenia pieczenia	•
Programowanie czasu trwania gotowania	•
Wskazania aktual. temperatury	•
Wskazanie temperatury zadanej	•
Dźwięk sygnału po osiągnięciu temperatury docelowej	•
Temperatury proponowane	•
Programy własne	•
Program szabasowy	•
Indywidualne ustawienia	•
Efektywność i ekologia	
Klasa efektywności energetycznej (A+++ - D)	A++
Automatyczne wykorzystanie ciepła resztkowego	•
Pobór mocy w trybie wyłączenia (W)	0,5
Pobór mocy w trybie czuwania (W)	1,0
Pobór mocy w trybie czuwania przy podłączeniu do sieci (W)	2,0
Czas do automatycznego przełączenia w tryb czuwania (min)	20
Czas do automatycznego przełączenia w tryb czuwania przy podłączeniu do sieci w min	20
Czas do automatycznego przełączenia w tryb wyłączenia (min)	20
Komfort pielęgnacji	
Powierzchnia ze stali szlachetnej/CleanSteel	•
Samoczyszczenie pirolityczne	•
Katalizator	•
Rozkładana grzałka grilla	•
Drzwiczki CleanGlass	•
Bezpieczeństwo	
System chłodzenia urządzenia z zimnym frontem	•
Wyłączenie ze względów bezpieczeństwa	•
Blokada uruchomienia	•
Blokada drzwiczek w trybie pirolizy	•
Blokada przycisków	•
Dane techniczne	
Pojemność komory w l	49
Liczba poziomów	3
Liczba poziomów komory gotowania 1	3
Liczba poziomów komory gotowania 2	3
Oznaczenie poziomów pieczenia	•
Oświetlenie komory urządzenia	BrilliantLight
Temperatury w °C	30–300
Temperatury min. w °C	30
Temperatury maks. w °C	300
Szerokość wnęki min. w mm	560
Szerokość wnęki maks. w mm	568
Wysokość wnęki min. w mm	450

H 7840 BP

Piekarnik kompaktowy

w uniwersalnym wzornictwie z pieczeniometerem i BrilliantLight.



EAN: 4002516133032 / Numer materiału: 11105920 / Stary numer materiału: 22784045D

Wysokość wnęki maks. w mm	452
Głębokość wnęki w mm	550
Szerokość urządzenia w mm	595
Wysokość urządzenia w mm	456
Głębokość urządzenia w mm	569
Waga w kg	38,0
Całkowita moc przyłączeniowa w kW	3,20
Napięcie w V	220-240
Częstotliwość w Hz	50
Zabezpieczenie w A	16
Liczba faz	1
Kabel przyłączeniowy z wtyczką sieciową	•
Długość przewodu elektrycznego w m	1,50
Wymiana źródła światła	Serwis
Wyposażenie dostarczone wraz z urządzeniem	
Blacha do pieczenia pokryta powłoką PerfectClean	1
Blacha uniwersalna pokryta powłoką PerfectClean	1
Ruszt do pieczenia PyroFit	1
Wysuwy FlexiClip PyroFit (para)	1
Wymowane prowadnice boczne z PyroFit (para)	1
Tabletki odkamieniające	2
Dostępne języki wyświetlacza	
Dostępne języki wyświetlacza dzięki MultiLingua	bahasa malaysia, dansk, deutsch, english, español, français, hrvatski, italiano, magyar, nederlands, norsk, polski, português, русский, română, slovenčina, slovensčina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά,

H 7840 BP

Piekarnik kompaktowy

w uniwersalnym wzornictwie z pieczeniometerem i BrillantLight.




side view H7000 M, installation drawings




side view H7000 M, installation drawings, GB, AU




built-in H7000 M, installation drawing




built-in H7000 M build-under, installation drawing



Installation H7000 M, installation drawing



DG2840, DG7x40, DGC7x4x, DG7x6x, DGC7x6x, DGD7635, DGM7x4x, DO7, H28B/BP, H7x4xB/BM/BP, H7x6xB/BP, installation drawing



side view H7000 M build-under, installation drawings