

H 7840 BM

Kompaktowy piekarnik z kuchnią mikrofalową  
w uniwersalnym wzornictwie z programami automatycznymi i pieczeniomierzem.



- Wyświetlacz dotykowy z czuj. zbliżenia – M Touch + MotionReact
- Łatwe czyszczenie – komora z powłoką PerfectClean i strukturą Inu
- Bardziej równomierne i szybsze rezultaty – Quick & Gentle
- Urządzenie do łączenia w sieć WLAN – Miele@home
- Jedno dotknięcie, aby osiągnąć cel – przycisk Quick-MW i Popcorn

EAN: 4002516133063 / Numer materiału: 11105950 / Stary numer materiału: 22784036D

<b>Konstrukcja</b>	
Piekarnik do zabudowy z kuchenką mikrofalową	•
Kolor	GraphitGrey
VitroLine	•
<b>Pełnia smaku</b>	
Quick & Gentle	•
Szybkie nagrzewanie	•
Rozgrzewanie	•
Pieczeniomierz	z kablem
Utrzymywanie ciepła	•
CrispFunction	•
<b>Programy</b>	
Rozmrażanie	•
Programy automatyczne	•
Lokalne programy automatyczne	•
Automatyka pieczenia	•
Termonawiew Eco	•
Grill	•
Termonawiew Plus	•
Intensywny	•
Pieczenie delikatne	•
Mikrofale	•
Mikrofale + Automatyka pieczenia	•
Mikrofale + Grill	•
Mikrofale + Termonawiew Plus	•
Mikrofale + Grill z nawiewem	•
Grzanie górne/dolne	•
Grzanie dolne	•
Grill z nawiewem	•
Zastosowania specjalne	•
<b>Komfort obsługi</b>	
Połączenie sieciowe z Miele@home	•
Wyświetlacz	M Touch
Czujnik zbliżeniowy MotionReact	•
MotionReact: włączanie światła przy zbliżaniu	•
MotionReact: włączanie wyświetlacza przy zbliżaniu	•
MotionReact: zatwierdzanie sygnału dźwiękowego przy zbliżaniu	•
MotionReact: rozpoznanie frontów mebli	•
SoftOpen	•
SoftClose	•
3 w 1	Piekarnik, Mikrofale, Piekarnik + kuchnia mikrofalowa
MultiLingua	•
MyMiele	•
Funkcja pomocy	•
Funkcja Popcorn	•
Polifoniczne dźwięki	•
Wyświetlanie godziny	•
Synchronizacja czasu	•

H 7840 BM

Kompaktowy piekarnik z kuchnią mikrofalową  
w uniwersalnym wzornictwie z programami automatycznymi i pieczeniometerem.



EAN: 4002516133063 / Numer materiału: 11105950 / Stary numer materiału: 22784036D

Wskazanie daty	•
Minutnik	•
Programowanie czasu rozpoczęcia gotowania	•
Programowanie czasu zakończenia pieczenia	•
Programowanie czasu trwania gotowania	•
Wskazania aktual. temperatury	•
Wskazanie temperatury zadanej	•
Dźwięk sygnału po osiągnięciu temperatury docelowej	•
Temperatury proponowane	•
Propozycja mocy mikrofal	•
Quick-mikrofałe	•
Programy własne	•
Program szabasowy	•
Indywidualne ustawienia	•
<b>Efektywność i ekologia</b>	
Automatyczne wykorzystanie ciepła resztkowego	•
Pobór mocy w trybie wyłączenia (W)	0,5
Pobór mocy w trybie czuwania (W)	1,0
Pobór mocy w trybie czuwania przy podłączeniu do sieci (W)	2,0
Czas do automatycznego przełączenia w tryb czuwania (min)	20
Czas do automatycznego przełączenia w tryb czuwania przy podłączeniu do sieci w min	20
Czas do automatycznego przełączenia w tryb wyłączenia (min)	20
<b>Komfort pielęgnacji</b>	
Wnętrze ze stali szlachetnej z PerfectClean/ze strukturą Inianego płótna	•
Rozkładana grzałka grilla	•
Drzwiczki CleanGlass	•
<b>Bezpieczeństwo</b>	
System chłodzenia urządzenia z zimnym frontem	•
Wyłączenie ze względów bezpieczeństwa	•
Blokada uruchomienia	•
Blokada przycisków	•
<b>Dane techniczne</b>	
Pojemność komory w l	43
Liczba poziomów	3
Liczba poziomów komory gotowania 1	3
Liczba poziomów komory gotowania 2	3
Oświetlenie komory urządzenia	1 spot LED
Temperatury w °C	30–250
Temperatury min. w °C	30
Temperatury maks. w °C	250
Elektronicznie sterowana moc kuchni mikrofalowej	•
Poziomy mocy mikrofal w W	
Szerokość wnęki min. w mm	560
Szerokość wnęki maks. w mm	568
Wysokość wnęki min. w mm	450
Wysokość wnęki maks. w mm	452
Głębokość wnęki w mm	550

## H 7840 BM

Kompaktowy piekarnik z kuchnią mikrofalową  
w uniwersalnym wzornictwie z programami automatycznymi i pieczeniometerem.



EAN: 4002516133063 / Numer materiału: 11105950 / Stary numer materiału: 22784036D

Szerokość urządzenia w mm	595
Wysokość urządzenia w mm	456
Głębokość urządzenia w mm	568
Waga w kg	38,0
Całkowita moc przyłączeniowa w kW	3,20
Napięcie w V	220-240
Częstotliwość w Hz	50
Zabezpieczenie w A	16
Liczba faz	1
Kabel przyłączeniowy z wtyczką sieciową	•
Długość przewodu elektrycznego w m	2,00
Wymiana źródła światła	Serwis
<b>Wyposażenie dostarczone wraz z urządzeniem</b>	
Ruszt do pieczenia pokryty powłoką PerfectClean	1
Pieczeniometer z przewodem	1
Taca szklana	2

### Dostępne języki wyświetlacza

Dostępne języki wyświetlacza dzięki MultiLingua


bahasa malaysia, dansk,  
deutsch, english, español,  
français, hrvatski, italiano,  
magyar, nederlands,  
norsk, polski, português,  
русский, română,  
slovenčina, slovenščina,  
srpski, suomi, svenska,  
türkçe, українська, čeština,  
ελληνικά,

## H 7840 BM


Kompaktowy piekarnik z kuchnią mikrofalową w uniwersalnym wzornictwie z programami automatycznymi i pieczeniem.



side view H7000 BM, installation drawings




built-in H7000 BM, installation drawing




built-in H7000 BM build-under, installation drawings




installation H7000 BM, installation drawing




H7000 handle, glass, installation drawings




Installation H7000 BM XL, installation drawings



side view H7000 BM build-under, installation drawings



side view Kombi BM XL, installation drawings



Installation Kombi BM XL, installation drawings