

H 7840 BMX

Bezuchwytowy kompaktowy piekarnik z kuchnią mikrofalową w uniwersalnym wzornictwie z programami automatycznymi i pieczeniometerem.



- Wyświetlacz dotykowy z czuj. zbliżenia – M Touch + MotionReact
- Łatwe czyszczenie – komora z powłoką PerfectClean i strukturą Inu
- Bardziej równomierne i szybsze rezultaty – Quick & Gentle
- Urządzenie do łączenia w sieć WLAN – Miele@home
- Jedno dotknięcie, aby osiągnąć cel – przycisk Quick-MW i Popcorn

EAN: 4002516132745 / Numer materiału: 11106020 / Stary numer materiału: 22784066D

| Konstrukcja | |
|---|---|
| Piekarnik do zabudowy z kuchenką mikrofalową | • |
| Kolor | ObsidianBlack |
| ArtLine | • |
| Bez uchwytu | • |
| Pełnia smaku | |
| Quick & Gentle | • |
| Szybkie nagrzewanie | • |
| Rozgrzewanie | • |
| Pieczeniometer | z kablem |
| Utrzymywanie ciepła | • |
| CrispFunction | • |
| Programy | |
| Rozmrażanie | • |
| Programy automatyczne | • |
| Lokalne programy automatyczne | • |
| Automatyka pieczenia | • |
| Termonawiew Eco | • |
| Grill | • |
| Termonawiew Plus | • |
| Intensywny | • |
| Pieczenie delikatne | • |
| Mikrofale | • |
| Mikrofale + Automatyka pieczenia | • |
| Mikrofale + Grill | • |
| Mikrofale + Termonawiew Plus | • |
| Mikrofale + Grill z nawiewem | • |
| Grzanie górne/dolne | • |
| Grzanie dolne | • |
| Grill z nawiewem | • |
| Zastosowania specjalne | • |
| Komfort obsługi | |
| Połączenie sieciowe z Miele@home | • |
| Wyświetlacz | M Touch |
| Czujnik zbliżeniowy MotionReact | • |
| MotionReact: włączanie światła przy zbliżaniu | • |
| MotionReact: włączanie wyświetlacza przy zbliżaniu | • |
| MotionReact: zatwierdzanie sygnału dźwiękowego przy zbliżaniu | • |
| MotionReact: rozpoznanie frontów mebli | • |
| SoftOpen | • |
| Touch2Open | • |
| 3 w 1 | Piekarnik, Mikrofale, Piekarnik + kuchnia mikrofalowa |
| MultiLingua | • |
| MyMiele | • |
| Funkcja pomocy | • |
| Funkcja Popcorn | • |
| Polifoniczne dźwięki | • |
| Wyświetlanie godziny | • |

H 7840 BMX

Bezuchwytny kompaktowy piekarnik z kuchnią mikrofalową w uniwersalnym wzornictwie z programami automatycznymi i pieczeniometerem.



EAN: 4002516132745 / Numer materiału: 11106020 / Stary numer materiału: 22784066D

| | |
|---|------------|
| Synchronizacja czasu | • |
| Wskazanie daty | • |
| Minutnik | • |
| Programowanie czasu rozpoczęcia gotowania | • |
| Programowanie czasu zakończenia pieczenia | • |
| Programowanie czasu trwania gotowania | • |
| Wskazania aktual. temperatury | • |
| Wskazanie temperatury zadanej | • |
| Dźwięk sygnału po osiągnięciu temperatury docelowej | • |
| Temperatury proponowane | • |
| Propozycja mocy mikrofal | • |
| Quick-mikrofałe | • |
| Programy własne | • |
| Indywidualne ustawienia | • |
| Efektywność i ekologia | |
| Automatyczne wykorzystanie ciepła resztkowego | • |
| Pobór mocy w trybie wyłączenia (W) | 0,5 |
| Pobór mocy w trybie czuwania (W) | 1,0 |
| Pobór mocy w trybie czuwania przy podłączeniu do sieci (W) | 2,0 |
| Czas do automatycznego przełączenia w tryb czuwania (min) | 20 |
| Czas do automatycznego przełączenia w tryb czuwania przy podłączeniu do sieci w min | 20 |
| Czas do automatycznego przełączenia w tryb wyłączenia (min) | 20 |
| Komfort pielęgnacji | |
| Wnętrze ze stali szlachetnej z PerfectClean/ze strukturą Inianego płótna | • |
| Rozkładana grzałka grilla | • |
| Drzwiczki CleanGlass | • |
| Bezpieczeństwo | |
| System chłodzenia urządzenia z zimnym frontem | • |
| Wyłączenie ze względów bezpieczeństwa | • |
| Blokada uruchomienia | • |
| Blokada przycisków | • |
| Dane techniczne | |
| Pojemność komory w l | 43 |
| Liczba poziomów | 3 |
| Liczba poziomów komory gotowania 1 | 3 |
| Liczba poziomów komory gotowania 2 | 3 |
| Oświetlenie komory urządzenia | 1 spot LED |
| Temperatury w °C | 30–250 |
| Temperatury min. w °C | 30 |
| Temperatury maks. w °C | 250 |
| Elektronicznie sterowana moc kuchni mikrofalowej | • |
| Poziomy mocy mikrofałi w W | |
| Szerokość wnęki min. w mm | 560 |
| Szerokość wnęki maks. w mm | 568 |
| Wysokość wnęki min. w mm | 450 |
| Wysokość wnęki maks. w mm | 452 |
| Głębokość wnęki w mm | 550 |

H 7840 BMX

Bezuchwytowy kompaktowy piekarnik z kuchnią mikrofalową w uniwersalnym wzornictwie z programami automatycznymi i pieczeniomierzem.



EAN: 4002516132745 / Numer materiału: 11106020 / Stary numer materiału: 22784066D

| | |
|---|---------|
| Szerokość urządzenia w mm | 595 |
| Wysokość urządzenia w mm | 456 |
| Głębokość urządzenia w mm | 568 |
| Waga w kg | 38,0 |
| Całkowita moc przyłączeniowa w kW | 3,20 |
| Napięcie w V | 220-240 |
| Częstotliwość w Hz | 50 |
| Zabezpieczenie w A | 16 |
| Liczba faz | 1 |
| Kabel przyłączeniowy z wtyczką sieciową | • |
| Długość przewodu elektrycznego w m | 2,00 |
| Wymiana źródła światła | Serwis |
| Wyposażenie dostarczone wraz z urządzeniem | |
| Ruszt do pieczenia pokryty powłoką PerfectClean | 1 |
| Pieczeniomierz z przewodem | 1 |
| Taca szklana | 2 |


Dostępne języki wyświetlacza

Dostępne języki wyświetlacza dzięki MultiLingua


bahasa malaysia, dansk, deutsch, english, español, français, hrvatski, italiano, magyar, nederlands, norsk, polski, português, русский, română, slovenčina, slovenščina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά,

H 7840 BMX


Bezuchwytowy kompaktowy piekarnik z kuchnią mikrofalową w uniwersalnym wzornictwie z programami automatycznymi i pieczeniometerem.




side view H7000 BM, installation drawings



built-in H7000 BM, installation drawing




built-in H7000 BM build-under, installation drawings




installation H7000 BM, installation drawing




Installation H7000 BM XL, installation drawings



side view H7000 BM build-under, installation drawings



side view Kombi BM XL, installation drawings



Installation Kombi BM XL, installation drawings