

H 7840 BMX

Bezuchwytowy kompaktowy piekarnik z kuchnią mikrofalową w uniwersalnym wzornictwie z programami automatycznymi i pieczeniometerem.



- Wyświetlacz dotykowy z czuj. zbliżenia – M Touch + MotionReact
- Łatwe czyszczenie – komora z powłoką PerfectClean i strukturą Inu
- Bardziej równomierne i szybsze rezultaty – Quick & Gentle
- Urządzenie do łączenia w sieć WLAN – Miele@home
- Jedno dotknięcie, aby osiągnąć cel – przycisk Quick-MW i Popcorn

EAN: 4002516132745 / Numer materiału: 11106020 / Stary numer materiału: 22784066D

Konstrukcja	
Kolor urządzenia	ObsidianBlack
Konstrukcja	
Piekarnik do zabudowy z kuchenką mikrofalową	•
ArtLine	•
Bez uchwytu	•
Pełnia smaku	
Quick & Gentle	•
Szybkie nagrzewanie	•
Rozgrzewanie	•
Pieczeniometer	z kablem
Utrzymywanie ciepła	•
CrispFunction	•
Programy	
Rozmrażanie	•
Programy automatyczne	•
Lokalne programy automatyczne	•
Automatyka pieczenia	•
Termonawiew Eco	•
Grill	•
Termonawiew Plus	•
Intensywny	•
Pieczenie delikatne	•
Mikrofale	•
Mikrofale + Automatyka pieczenia	•
Mikrofale + Grill	•
Mikrofale + Termonawiew Plus	•
Mikrofale + Grill z nawiewem	•
Grzanie górne/dolne	•
Grzanie dolne	•
Grill z nawiewem	•
Zastosowania specjalne	•
Komfort obsługi	
Połączenie sieciowe z Miele@home	•
Wyświetlacz	M Touch
Czujnik zbliżeniowy MotionReact	•
MotionReact: włączanie światła przy zbliżaniu	•
MotionReact: włączanie wyświetlacza przy zbliżaniu	•
MotionReact: zatwierdzanie sygnału dźwiękowego przy zbliżaniu	•
MotionReact: rozpoznanie frontów mebli	•
SoftOpen	•
Touch2Open	•
MultiLingua	•
MyMiele	•
Funkcja pomocy	•
Funkcja Popcorn	•
Polifoniczne dźwięki	•
Wyświetlanie godziny	•
Synchronizacja czasu	•

H 7840 BMX

Bezuchwytowy kompaktowy piekarnik z kuchnią mikrofalową w uniwersalnym wzornictwie z programami automatycznymi i pieczeniomierzem.



EAN: 4002516132745 / Numer materiału: 11106020 / Stary numer materiału: 22784066D

Wskazanie daty	•
Minutnik	•
Programowanie czasu rozpoczęcia gotowania	•
Programowanie czasu zakończenia pieczenia	•
Programowanie czasu trwania gotowania	•
Wskazania aktual. temperatury	•
Wskazanie temperatury zadanej	•
Dźwięk sygnału po osiągnięciu temperatury docelowej	•
Temperatury proponowane	•
Propozycja mocy mikrofal	•
Quick-mikrofałe	•
Programy własne	•
Indywidualne ustawienia	•
Efektywność i ekologia	
Automatyczne wykorzystanie ciepła resztkowego	•
Pobór mocy w trybie wyłączenia (W)	0,5
Pobór mocy w trybie czuwania (W)	1,0
Pobór mocy w trybie czuwania przy podłączeniu do sieci (W)	2,0
Czas do automatycznego przełączenia w tryb czuwania (min)	20
Czas do automatycznego przełączenia w tryb czuwania przy podłączeniu do sieci w min	20
Czas do automatycznego przełączenia w tryb wyłączenia (min)	20
Komfort pielęgnacji	
Wnętrze ze stali szlachetnej z PerfectClean/ze strukturą Inianego płótna	•
Rozkładana grzałka grilla	•
Drzwiczki CleanGlass	•
Bezpieczeństwo	
System chłodzenia urządzenia z zimnym frontem	•
Wyłączenie ze względów bezpieczeństwa	•
Blokada uruchomienia	•
Blokada przycisków	•
Dane techniczne	
Pojemność komory w l	43
Liczba poziomów	3
Liczba poziomów komory gotowania 1	3
Liczba poziomów komory gotowania 2	3
Oświetlenie komory urządzenia	1 spot LED
Temperatury w °C	30-250
Temperatury min. w °C	30
Temperatury maks. w °C	250
Elektronicznie sterowana moc kuchni mikrofalowej	•
Poziomy mocy mikrofal w W	
Szerokość wnęki min. w mm	560
Szerokość wnęki maks. w mm	568
Wysokość wnęki min. w mm	450
Wysokość wnęki maks. w mm	452
Głębokość wnęki w mm	550
Szerokość urządzenia w mm	595

H 7840 BMX

Bezuchwytowy kompaktowy piekarnik z kuchnią mikrofalową w uniwersalnym wzornictwie z programami automatycznymi i pieczeniomierzem.



EAN: 4002516132745 / Numer materiału: 11106020 / Stary numer materiału: 22784066D

Wysokość urządzenia w mm	456
Głębokość urządzenia w mm	568
Waga w kg	38,0
Całkowita moc przyłączeniowa w kW	3,20
Napięcie w V	220-240
Częstotliwość w Hz	50
Zabezpieczenie w A	16
Liczba faz	1
Kabel przyłączeniowy z wtyczką sieciową	•
Długość przewodu elektrycznego w m	2,00
Wymiana źródła światła	Serwis
Wposażenie dostarczone wraz z urządzeniem	
Ruszt do pieczenia pokryty powłoką PerfectClean	1
Pieczeniomierz z przewodem	1
Taca szklana	2

Dostępne języki wyświetlacza

Dostępne języki wyświetlacza dzięki MultiLingua


bahasa malaysia, dansk, deutsch, english, español, français, hrvatski, italiano, magyar, nederlands, norsk, polski, português, русский, română, slovenčina, slovenščina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά,

H 7840 BMX


Bezuchwytowy kompaktowy piekarnik z kuchnią mikrofalową w uniwersalnym wzornictwie z programami automatycznymi i pieczeniemierzem.



side view H7000 BM, installation drawings



built-in H7000 BM, installation drawing




built-in H7000 BM build-under, installation drawings




installation H7000 BM, installation drawing




H226x-1 B/BP/E/EP/I/IP, H2760B/BP, H28x0B/BP, H7x40BM/BMX, H7x6x6/BP/BPX, installation drawings



side view H7000 BM build-under, installation drawings



H2xxx-1 B/BP/E/I/IP, H7xxx B/BP/BM/BMX, installation drawings



H2xxx-1 B/BP/E/I/IP, H7xxx B/BP/BM/BMX, installation drawings