

DGC 7440X

Bezuchwytowy kompaktowy piekarnik parowy  
z WiFi i BrilliantLight.



- Duży wyświetlacz tekstowy z obsługą sensorową – DirectSensor
- Doskonale rezultaty – technologia DualSteam
- Na zewnątrz chrupiące, wewnątrz soczyste – Para + pieczenie
- Wygodna obsługa – pojemnik na wodę pod ruchomym panelem
- Łatwe czyszczenie – wnętrze ze stali szlachetnej z PerfectClean

EAN: 4002516127963 / Numer materiału: 11107010 / Stary numer materiału: 23744062D

<b>Konstrukcja</b>	
Urządzenia do gotowania na parze z piekarnikiem	•
ArtLine	•
Bez uchwytu	•
Kolor urządzenia	ObsidianBlack
<b>Pełnia smaku</b>	
Szybkie nagrzewanie	•
Rozgrzewanie	•
Zewnętrzne wytwarzanie pary	•
Czujnik wilgotności	•
Indywidualna możliwość ustawień wilgotności w programie Para + pieczenie	•
Gotowanie menu bez przenoszenia smaku	•
Mix & Match	•
Programy automatyczne z indywidualnym dopasowaniem rezultatów	•
Utrzymywanie ciepła	•
Funkcja Crisp	•
<b>Programy</b>	
Rozmrażanie	•
Programy automatyczne	•
Lokalne programy automatyczne	•
Para + pieczenie	•
Para + pieczenie + Termonawiew Plus	•
Para + pieczenie z grzaniem górnym i dolnym	•
Para + pieczenie z grillem dużym	•
Gotowanie na parze	•
Podgrzewanie	•
Pieczenie w brytfannie Gourmet	•
Tryby grilla	•
Grill	•
Grill mały	•
Termonawiew Plus	•
Intensywny	•
Ciasta specjalne	•
Grzanie górne/dolne	•
Grzanie górne	•
Grzanie dolne	•
Grill z nawiewem	•
Termonawiew Eco	•
Gotowanie na parze Eco	•
Podgrzewanie talerzy	•
Zastosowania specjalne	•
<b>Komfort obsługi</b>	
Połączenie sieciowe z Miele@home	•
Wyświetlacz	DirectSensor
SoftOpen	•
Touch2Open	•
MultiLingua	•
Ruchomy panel sterowania z mechanizmem SoftClose	•

DGC 7440X

Bezuchwytowy kompaktowy piekarnik parowy  
z WiFi i BrilliantLight.



EAN: 4002516127963 / Numer materiału: 11107010 / Stary numer materiału: 23744062D

Gotowanie niezależne od ilości	•
Gotowanie na 3 poziomach jednocześnie	•
Automatyczne gotowanie zestawu obiadowego	•
Redukcja pary przed końcem gotowania	•
Funkcje czasowe	•
Wyświetlanie godziny	•
Wskazanie daty	•
Minutnik	•
Programowanie czasu rozpoczęcia gotowania	•
Programowanie czasu zakończenia pieczenia	•
Programowanie czasu trwania gotowania	•
Wskazania aktual. temperatury	•
Wskazanie temperatury zadanej	•
Dźwięk sygnału po osiągnięciu temperatury docelowej	•
Temperatury proponowane	•
Programy własne	•
Indywidualne ustawienia	•
<b>Efektywność i ekologia</b>	
Pobór mocy w trybie wyłączenia (W)	0,5
Pobór mocy w trybie czuwania (W)	1,0
Pobór mocy w trybie czuwania przy podłączeniu do sieci (W)	2,0
Czas do automatycznego przełączenia w tryb czuwania (min)	20
Czas do automatycznego przełączenia w tryb czuwania przy podłączeniu do sieci w min	20
Czas do automatycznego przełączenia w tryb wyłączenia (min)	20
<b>Komfort pielęgnacji</b>	
Wnętrze ze stali szlachetnej z PerfectClean/ze strukturą lnianego płótna	•
Rozkładana grzałka grilla	•
Zewnętrzna wytwornica pary	•
Grzałka dolna do redukowania kondensatu	•
Programy konserwacyjne	•
Program pielęgnacyjny Namaczanie	•
Program konserwacyjny Płukanie	•
Program suszenia komory gotowania	•
Zatrzaski dla prowadnic bocznych	•
Wyjmowane prowadnice boczne	•
Odkamianie	•
Drzwiczki CleanGlass	•
<b>Technologia pary i dostarczanie wody</b>	
DualSteam	•
Pojemność zbiornika świeżej wody w l	1,4
Pojemnik na kondensat za panelem SoftClose	•
Sito odpływowe	•
<b>Bezpieczeństwo</b>	
System chłodzenia urządzenia z zimnym frontem	•
Wyłączenie ze względów bezpieczeństwa	•
Blokada uruchomienia	•
System schładzania oparów	•

DGC 7440X

Bezuchwytowy kompaktowy piekarnik parowy  
z WiFi i BrilliantLight.



EAN: 4002516127963 / Numer materiału: 11107010 / Stary numer materiału: 23744062D

Blokada przycisków

•

#### Dane techniczne

Komora XL	•
Pojemność komory w l	48
Liczba poziomów	3
Wymiary urządzenia (szer. x wys. x gł.) w mm	595 x 456 x 569
Oznaczenie poziomów pieczenia	•
Zawiasy drzwi	dół
Oświetlenie komory urządzenia	BrilliantLight
Temperatury w trybie piekarnika min. w °C	30
Temperatury w trybie piekarnika maks. w °C	225
Temperatury w trybie gotowania na parze min. w °C	40
Temperatury w trybie gotowania na parze maks. w °C	100
Szerokość wnęki min. w mm	560
Szerokość wnęki maks. w mm	568
Wysokość wnęki min. w mm	450
Wysokość wnęki maks. w mm	452
Głębokość wnęki w mm	555
Szerokość urządzenia w mm	595
Wysokość urządzenia w mm	456
Głębokość urządzenia w mm	569
Wymiary urządzenia (szer. x wys. x gł.) w mm	595 x 456 x 569
Waga w kg	39,6
Całkowita moc przyłączeniowa w kW	3,40
Napięcie w V	230
Częstotliwość w Hz	50-60
Liczba faz	1
Zabezpieczenie w A	16
Kabel przyłączeniowy z wtyczką sieciową	•
Długość przewodu elektrycznego w m	2
<b>Wypożyczenie dostarczone wraz z urządzeniem</b>	
Blacha uniwersalna pokryta powłoką PerfectClean	1
Ruszt do pieczenia pokryty powłoką PerfectClean	1
Wydobywane prowadnice boczne z powłoką PerfectClean (para)	1
Perforowany pojemnik do gotowania ze stali szlachetnej	1
Pojemnik do gotowania ze stali szlachetnej bez perforowania	1
Tabletki odkamieniające	2
Detergent DGClean	1


#### Dostępne języki wyświetlacza

Dostępne języki wyświetlacza dzięki MultiLingua


bahasa malaysia, dansk, deutsch, english, español, français, hrvatski, italiano, magyar, nederlands, norsk, polski, portuguis, russkij, română, slovenčina, slovensčina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά,

## DGC 7440X


Bezuchwytowy kompaktowy piekarnik parowy z WiFi i BrilliantLight.




ESW7x20, DGC7x4xHCPro, DGC7x4xHCXPro installation drawings




ESW7x10, DGC7x4xHCPro, DGC7x4xHCXPro, installation drawings




DG7x4x, DGM7x4x, DGC7x4x, DGC7x4xX, DGC7x4xHCPro, DGC7x4xHCXPro installation drawings




DGC7x4x, DGC7x4xX, DGC7x4xHCPro, DGC7x4xHCXPro installation drawings




DGC7x40, installation drawings



DGC7x4x, DGC7x4xX installation drawings



DGC7x4x, DGC7x4x-55, DGC7xxx, DGC7x4xHCPro, DGC7x4xHCXPro installation drawings



DGC7x4x, DGC7x4xX, DGC7x4xHCPro, DGC7x4xHCXPro installation drawings