

DGC 7845

Kompaktowy piekarnik parowy z przyłączem do wody i odpływu z bezprzewodowym pieczeniomierzem i Mix&Match



EAN: 4002516126775 / Numer materiału: 11107180 / Stary numer materiału: 23784512D

- Wyświetlacz dotykowy z czuj. zbliżenia – MTouch + MotionReact
- Doskonałe rezultaty – technologia DualSteam
- Na zewnątrz chrupiące, wewnątrz soczyste – Para + pieczenie
- Miele@home – urządzenie do łączenia w sieć WLAN + Mix & Match
- Łatwe czyszczenie – wewnątrz ze stali szlachetnej z PerfectClean

Konstrukcja	
Urządzenia do gotowania na parze z piekarnikiem	•
VitroLine	•
Kolor urządzenia	BrilantWhite
Pełnia smaku	
Szybkie nagrzewanie	•
Rozgrzewanie	•
Zewnętrzne wytwarzanie pary	•
Czujnik wilgotności	•
Indywidualna możliwość ustawień wilgotności w programie Para + pieczenie	•
Gotowanie menu bez przenoszenia smaku	•
Mix & Match	•
Programy automatyczne z indywidualnym dopasowaniem rezultatów	•
Utrzymywanie ciepła	•
Funkcja Crisp	•
Programy	
Rozmrażanie	•
Programy automatyczne	•
Lokalne programy automatyczne	•
Para + pieczenie	•
Para + pieczenie + Termonawiew Plus	•
Para + pieczenie z grzaniem górnym i dolnym	•
Para + pieczenie z grillem dużym	•
Gotowanie na parze	•
Podgrzewanie	•
Pieczenie w brytfannie Gourmet	•
Tryby grilla	•
Grill	•
Grill mały	•
Termonawiew Plus	•
Intensywny	•
Ciasta specjalne	•
Grzanie górne/dolne	•
Grzanie górne	•
Grzanie dolne	•
Grill z nawiewem	•
Termonawiew Eco	•
Gotowanie na parze Eco	•
Podgrzewanie talerzy	•
Zastosowania specjalne	•
Komfort obsługi	
Połączenie sieciowe z Miele@home	•
Wyświetlacz	M Touch
MotionReact: włączanie światła przy zbliżaniu	•
MotionReact: włączanie wyświetlacza przy zbliżaniu	•
MotionReact: zatwierdzanie sygnału dźwiękowego przy zbliżaniu	•
MotionReact: rozpoznanie frontów mebli	•
SoftOpen	•

DGC 7845

Kompaktowy piekarnik parowy z przyłączem do wody i odpływu
z bezprzewodowym pieczeniometerem i Mix&Match



EAN: 4002516126775 / Numer materiału: 11107180 / Stary numer materiału: 23784512D

SoftClose	•
Multilingua	•
MyMiele	•
Funkcja pomocy	•
Ruchomy panel sterowania z mechanizmem SoftClose	•
Gotowanie niezależne od ilości	•
Gotowanie na 3 poziomach jednocześnie	•
Automatyczne gotowanie zestawu obiadowego	•
Redukcja pary przed końcem gotowania	•
Polifoniczne dźwięki	•
Funkcje czasowe	•
Wyświetlanie godziny	•
Wskazanie daty	•
Minutnik	•
Programowanie czasu rozpoczęcia gotowania	•
Programowanie czasu zakończenia pieczenia	•
Programowanie czasu trwania gotowania	•
Wskazania aktual. temperatury	•
Wskazanie temperatury zadanej	•
Dźwięk sygnału po osiągnięciu temperatury docelowej	•
Temperatury proponowane	•
Programy własne	•
Program szabasowy	•
Indywidualne ustawienia	•
Efektywność i ekologia	
Pobór mocy w trybie wyłączenia (W)	0,5
Pobór mocy w trybie czuwania (W)	1,0
Pobór mocy w trybie czuwania przy podłączeniu do sieci (W)	2,0
Czas do automatycznego przełączenia w tryb czuwania (min)	20
Czas do automatycznego przełączenia w tryb czuwania przy podłączeniu do sieci w min	20
Czas do automatycznego przełączenia w tryb wyłączenia (min)	20
Komfort pielęgnacji	
Wnętrze ze stali szlachetnej z PerfectClean/ze strukturą Inianego płótna	•
Rozkładana grzałka grilla	•
Zewnętrzna wytwornica pary	•
Grzałka dolna do redukowania kondensatu	•
Programy konserwacyjne	•
Program pielęgnacyjny Namaczanie	•
Program konserwacyjny Płukanie	•
Program suszenia komory gotowania	•
Zatrzaski dla przewodnic bocznych	•
Wymowane przewodnice boczne	•
Odkamienianie	•
Drzwiczki CleanGlass	•
Technologia pary i dostarczanie wody	
DualSteam	•
DirectWater plus	•

DGC 7845

Kompaktowy piekarnik parowy z przyłączem do wody i odpływu
z bezprzewodowym pieczeniometerem i Mix&Match

EAN: 4002516126775 / Numer materiału: 11107180 / Stary numer materiału: 23784512D

Sito odpływowe	•
Bezpieczeństwo	
System chłodzenia urządzenia z zimnym frontem	•
Wyłączenie ze względów bezpieczeństwa	•
Blokada uruchomienia	•
System schładzania oparów	•
Blokada przycisków	•
Dane techniczne	
Komora XL	•
Pojemność komory w l	48
Liczba poziomów	3
Wymiary urządzenia (szer. x wys. x gł.) w mm	595 x 456 x 569
Oznaczenie poziomów pieczenia	•
Zawiasy drzwi	dół
Oświetlenie komory urządzenia	BrilliantLight
Temperatury w trybie piekarnika min. w °C	30
Temperatury w trybie piekarnika maks. w °C	225
Temperatury w trybie gotowania na parze min. w °C	40
Temperatury w trybie gotowania na parze maks. w °C	100
Szerokość wnęki min. w mm	560
Szerokość wnęki maks. w mm	568
Wysokość wnęki min. w mm	450
Wysokość wnęki maks. w mm	452
Głębokość wnęki w mm	555
Szerokość urządzenia w mm	595
Wysokość urządzenia w mm	456
Głębokość urządzenia w mm	569
Wymiary urządzenia (szer. x wys. x gł.) w mm	595 x 456 x 569
Waga w kg	39,7
Całkowita moc przyłączeniowa w kW	3,40
Napięcie w V	230
Częstotliwość w Hz	50-60
Liczba faz	1
Zabezpieczenie w A	16
Kabel przyłączeniowy z wtyczką sieciową	•
Długość przewodu elektrycznego w m	2
Długość węża dopływowego w m	2,0
Długość węża odpływowego w m	3,0
Wyposażenie dostarczone wraz z urządzeniem	
Blacha uniwersalna pokryta powłoką PerfectClean	1
Ruszt do pieczenia pokryty powłoką PerfectClean	1
Wysuwy FlexiClip z powłoką PerfectClean (para)	1
Wijmowane prowadnice boczne z powłoką PerfectClean (para)	1
Perforowany pojemnik do gotowania ze stali szlachetnej	2
Pojemnik do gotowania ze stali szlachetnej bez perforowania	1
Tabletki odkamieniające	2
Detergent DGClean	1

DGC 7845

Kompaktowy piekarnik parowy z przyłączem do wody i odpływu
z bezprzewodowym pieczeniometerem i Mix&Match



EAN: 4002516126775 / Numer materiału: 11107180 / Stary numer materiału: 23784512D


Dostępne języki wyświetlacza

Dostępne języki wyświetlacza dzięki MultiLingua


bahasa malaysia, dansk,
deutsch, english, español,
français, hrvatski, italiano,
magyar, nederlands,
norsk, polski, portugês,
русский, română,
slovenčina, slovenščina,
srpski, suomi, svenska,
türkçe, українська, čeština,
ελληνικά,

DGC 7845


Kompaktowy piekarnik parowy z przyłączem do wody i odpływu z bezprzewodowym pieczeniomerem i Mix&Match




DG7x40, DGC7x4x, DGC7x6x, DG7635, DGM7x4x, DO7, H2860B/BP, H7240BM, H7x40BM, H7x4xB/BP, H7x6xB/BP, installation drawings




ESW7x20, DGC7x4xHCPro, DGC7x4xHCXPro installation drawings




ESW7x10, DGC7x4xHCPro, DGC7x4xHCXPro, installation drawings




DG7x4x, DGM7x4x, DGC7x4x, DGC7x4xX, DGC7x4xHCPro, DGC7x4xHCXPro installation drawings




DGC7x4x, DGC7x4xX, DGC7x4xHCPro, DGC7x4xHCXPro installation drawings




DGC7x45, installation drawings



DGC7x4x, DGC7x4xX installation drawings



DGC7x4x, DGC7x4x-55, DGC7xxx, DGC7x4xHCPro, DGC7x4xHCXPro installation drawings



DGC7x4x, DGC7x4xX, DGC7x4xHCPro, DGC7x4xHCXPro installation drawings