

DGM 7440

Urządzenie do gotowania na parze z kuchnią mikrofalową do zdrowego gotowania i szybkiego podgrzewania z WiFi.



- Duży wyświetlacz tekstowy z obsługą sensorową – DirectSensor
- Doskonale rezultaty – technologia DualSteam
- Równomierne i szybkie rezultaty – Quick & Gentle
- Gwarancja powodzenia dla każdej potrawy – programy automatyczne
- Skrócone czasy gotowania dzięki połączeniu pary i mikrofal

EAN: 4002516116967 / Numer materiału: 11107760 / Stary numer materiału: 23744014D

| Konstrukcja | |
|---|--------------|
| Kolor | BrilantWhite |
| Urządzenie do gotowania na parze z kuchnią mikrofalową | • |
| VitroLine | • |
| Pełnia smaku | |
| Quick & Gentle | • |
| Zewnętrzne wytwarzanie pary | • |
| Gotowanie menu bez przenoszenia smaku | • |
| Programy automatyczne z indywidualnym dopasowaniem rezultatów | • |
| Utrzymywanie ciepła | • |
| Programy | |
| Rozmrażanie | • |
| Programy automatyczne | • |
| Lokalne programy automatyczne | • |
| Gotowanie na parze | • |
| Szybkie gotowanie | • |
| Podgrzewanie | • |
| Mikrofałe | • |
| Gotowanie na parze Eco | • |
| Zastosowania specjalne | • |
| Komfort obsługi | |
| Połączenie sieciowe z Miele@home | • |
| Wyświetlacz | DirectSensor |
| SoftOpen | • |
| MultiLingua | • |
| Funkcja Popcorn | • |
| Gotowanie niezależne od ilości | • |
| Gotowanie na 3 poziomach jednocześnie | • |
| Automatyczne gotowanie zestawu obiadowego | • |
| Redukcja pary przed końcem gotowania | • |
| Wyświetlanie godziny | • |
| Wskazanie daty | • |
| Minutnik | • |
| Programowanie czasu rozpoczęcia gotowania | • |
| Programowanie czasu zakończenia pieczenia | • |
| Programowanie czasu trwania gotowania | • |
| Wskazania aktual. temperatury | • |
| Wskazanie temperatury zadanej | • |
| Dźwięk sygnału po osiągnięciu temperatury docelowej | • |
| Temperatury proponowane | • |
| Quick-mikrofałe | • |
| Programy własne | • |
| Indywidualne ustawienia | • |
| Efektywność i ekologia | |
| Pobór mocy w trybie wyłączenia (W) | 0,5 |
| Pobór mocy w trybie czuwania (W) | 1,0 |
| Pobór mocy w trybie czuwania przy podłączeniu do sieci (W) | 2,0 |
| Czas do automatycznego przełączenia w tryb czuwania (min) | 20 |

DGM 7440

Urządzenie do gotowania na parze z kuchnią mikrofalową do zdrowego gotowania i szybkiego podgrzewania z WiFi.



EAN: 4002516116967 / Numer materiału: 11107760 / Stary numer materiału: 23744014D

| | |
|---|-----------------|
| Czas do automatycznego przełączenia w tryb czuwania przy podłączeniu do sieci w min | 20 |
| Czas do automatycznego przełączenia w tryb wyłączenia (min) | 20 |
| Komfort pielęgnacji | |
| Wnętrze ze stali szlachetnej ze strukturą lnianego płótna | • |
| Zewnętrzna wytwornica pary | • |
| Grzałka dolna do redukcji kondensatu | • |
| Programy konserwacyjne | • |
| Program pielęgnacyjny Namaczanie | • |
| Zatrzaśki dla prowadnic bocznych | • |
| Wydobywane prowadnice boczne | • |
| Odkamianie | • |
| Drzwiczki CleanGlass | • |
| Techn. parowa/zasilanie w wodę | |
| DualSteam | • |
| Wydobywanie zbiornika świeżej wody z mechanizmem push2release | • |
| Pojemność zbiornika świeżej wody w l | 1,5 |
| Bezpieczeństwo | |
| System chłodzenia urządzenia z zimnym frontem | • |
| Wyłączenie ze względów bezpieczeństwa | • |
| Blokada uruchomienia | • |
| System schładzania oparów | • |
| Blokada przycisków | • |
| Dane techniczne | |
| Pojemność L | • |
| Pojemność komory w l | 40 |
| Liczba poziomów | 4 |
| Zawiasy drzwi | dół |
| Oświetlenie komory urządzenia | 2 spoty LED |
| Temperatury w trybie gotowania na parze min. w °C | 40 |
| Temperatury w trybie gotowania na parze maks. w °C | 100 |
| Elektronicznie sterowana moc kuchni mikrofalowej | • |
| Poziomy mocy mikrofal w W | |
| Szerokość wnęki min. w mm | 560 |
| Szerokość wnęki maks. w mm | 568 |
| Wysokość wnęki min. w mm | 450 |
| Wysokość wnęki maks. w mm | 452 |
| Głębokość wnęki w mm | 550 |
| Wymiary urządzenia (szer. x wys. x gł.) w mm | 595 x 455 x 569 |
| Szerokość urządzenia w mm | 595 |
| Wysokość urządzenia w mm | 455 |
| Głębokość urządzenia w mm | 569 |
| Waga w kg | 30,6 |
| Całkowita moc przyłączeniowa w kW | 3,30 |
| Napięcie w V | 230 |
| Częstotliwość w Hz | 50 |
| Zabezpieczenie w A | 16 |
| Liczba faz | 1 |
| Kabel przyłączeniowy z wtyczką sieciową | • |

DGM 7440

Urządzenie do gotowania na parze z kuchnią mikrofalową do zdrowego gotowania i szybkiego podgrzewania z WiFi.



EAN: 4002516116967 / Numer materiału: 11107760 / Stary numer materiału: 23744014D

| | |
|---|--------|
| Długość przewodu elektrycznego w m | 2 |
| Wymiana źródła światła | Serwis |
| Wyposażenie dostarczone wraz z urządzeniem | |
| Wymowane prowadnice boczne (para) | 1 |
| Perforowany pojemnik do gotowania ze stali szlachetnej | 2 |
| Pojemnik do gotowania ze stali szlachetnej bez perforowania DGG 50 40 | 1 |
| Ruszt ustawczy | 1 |
| Taca szklana DMGS7 100 30 | 1 |
| Tabletki odkamieniające | 2 |

Dostępne języki wyświetlacza

Dostępne języki wyświetlacza dzięki MultiLingua


bahasa malaysia, dansk, deutsch, english, español, français, hrvatski, italiano, magyar, nederlands, norsk, polski, portugês, русский, română, slovenčina, slovenščina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά,

DGM 7440


Urządzenie do gotowania na parze z kuchnią mikrofalową do zdrowego gotowania i szybkiego podgrzewania z WiFi.




H7000 handle, glass, installation drawings




Installation DG, DGM, DGC XL, ESW7x20 installation drawings




side view, DG, DGM, ESW7x20 installation drawings




Installation, ESW7x20, DGM7x4x installation drawings




Installation_DG_DGM_DGC_XL_ESW7x10_EVS7010, installation drawings




ESW7x10, EVS7010, DG7x4x, DGM7x4x installation drawings



DG7xxx, DGM7xxx, installation drawings




built-in DG DGM DGC XL build-under, installation drawing





Screw joint DG DGM, installation drawing

DGM 7440


Urządzenie do gotowania na parze z kuchnią mikrofalową do zdrowego gotowania i szybkiego podgrzewania z WiFi.



DG DGM, installation drawing



side view DG DGM, installation drawings



installation DGM, installation drawing