

H 7260 B

Piekarnik Miele

w uniwersalnym wzornictwie z wyświetlaczem tekstowym i PerfectClean.



- Wyświetlacz tekstowy z obsługą sensorową – DirectSensor S
- Szczególnie łatwe czyszczenie – wyposażenie PerfectClean
- Prosto do idealnego rezultatu – programy automatyczne
- Dużo miejsca i komfort – 76 l pojemności komory na 5 poziomach
- Łatwa obsługa – wysuw FlexiClip



EAN: 4002516171546 / Numer materiału: 11115800 / Stary numer materiału: 22726044D

<b>Konstrukcja</b>	
Piekarnik do zabudowy	•
Kolor	Stal CleanSteel
PureLine	•
<b>Pełnia smaku</b>	
Szybkie nagrzewanie	•
<b>Programy</b>	
Rozmrażanie	•
Programy automatyczne	•
Automatyka pieczenia	•
Termonawiew Eco	•
Grill	•
Termonawiew Plus	•
Intensywny	•
Grzanie górne/dolne	•
Grzanie dolne	•
Grill z nawiewem	•
<b>Komfort obsługi</b>	
Wyświetlacz	DirectSensor S
SoftOpen	•
SoftClose	•
MultiLingua	•
Wyświetlanie godziny	•
Minutnik	•
Programowanie czasu rozpoczęcia gotowania	•
Programowanie czasu zakończenia pieczenia	•
Programowanie czasu trwania gotowania	•
Wskazania aktual. temperatury	•
Wskazanie temperatury zadanej	•
Dźwięk sygnału po osiągnięciu temperatury docelowej	•
Temperatury proponowane	•
Indywidualne ustawienia	•
<b>Efektywność i ekologia</b>	
Klasa efektywności energetycznej (A+++ - D)	A+
<b>Komfort pielęgnacji</b>	
Powierzchnia ze stali szlachetnej/CleanSteel	•
Komora z powłoką PerfectClean i katalityczną ścianą tylną	•
Rozkładana grzałka grilla	•
Drzwiczki CleanGlass	•
<b>Bezpieczeństwo</b>	
System chłodzenia urządzenia z zimnym frontem	•
Wyłączenie ze względów bezpieczeństwa	•
Blokada uruchomienia	•
<b>Dane techniczne</b>	
Pojemność komory w l	76
Liczba poziomów	5
Liczba poziomów komory gotowania 1	5
Liczba poziomów komory gotowania 2	5
Oznaczenie poziomów pieczenia	•
Oświetlenie komory urządzenia	1 spot halogenowy



H 7260 B

Piekarnik Miele

w uniwersalnym wzornictwie z wyświetlaczem tekstowym i PerfectClean.




installation H7000 XL, installation drawing



side view H7000 XL, installation drawings




built-in H7000 XL, installation drawing




Installation H7000 XL underframe, installation drawings


H226x-1B/E/I, H2x6xB, H7x6xB, installation drawings




H7000 handle, installation drawing



Installation H7000 BM XL, installation drawings



side view H7000 XL build-under, installation drawing




side view Kombi BM XL, installation drawings

H 7260 B

Piekarnik Miele

w uniwersalnym wzornictwie z wyświetlaczem tekstowym i PerfectClean.



Installation Kombi BM XL, installation drawings