


KM 7678 FR

Płyta indukcyjna

o szerokości 806 mm i indukcji na całej powierzchni dla maksymalnej wygody



- Intuicyjna szybka obsługa poprzez sterowanie SmartSelect
- Inteligentne rozpoznanie garnków – maks. 6 sztuk
- Ramka ze stali szlachetnej do montażu na blacie
- Duże spektrum mocy – funkcja utrzymywania ciepła i TwinBooster
- Komunikacja z wyciągiem – system Con@ctivity


EAN: 4002516149040 / Numer materiału: 11128740 / Stary numer materiału: 26767800D

Rodzaj grzania	
Rodzaj grzania	Indukcja
Konstrukcja	
Niezależne od piekarnika	•
Design	
Elegancka powierzchnia szkłano-ceramiczna	•
Kolor szkła ceramicznego	Czarny
Stalowa rama dookoła	•
Zabudowa nablutowa	•
Wyposażenie stref grzejnych	
Ilość obszarów grzejnych	1
Maksymalna ilość naczyń do gotowania	6
1. strefa grzejna/obszar grzejny	
Pozycja	dowolny wybór
Rodzaj	Płyta całopowierzchniowa
Wielkość w mm	740x380
Maks. moc Booster w W	3300
Maks. moc w W	2600
Maks. moc TwinBooster w W	3650
Komfort obsługi	
Miele@home	•
Obsługa poprzez przyciski dotykowe	SmartSelect
Funkcja automatyczna Con@ctivity 3.0	•
Rozpoznawanie garnków i wielkości garnka	•
Kolor wyświetlacza	Żółty
Automatyka gotowania	•
Utrzymywanie ciepła	•
Funkcja Stop&Go	•
Funkcja Recall	•
Automatyka wyłączenia	•
Indywidualne możliwości ustawień (np. dźwięki sygnałów)	•
Inteligentne rozpoznawanie naczynia	•
Pomoc w pozycjonowaniu	•
Funkcja wycierania	•
Minutnik	•
Efektywność i ekologia	
Pobór mocy w trybie wyłączenia (W)	0,5
Pobór mocy w trybie czuwania (W)	1,0
Pobór mocy w trybie czuwania przy podłączeniu do sieci (W)	2,0
Czas do automatycznego przełączenia w tryb wyłączenia (min)	20
Czas do automatycznego przełączenia w tryb czuwania (min)	20
Czas do automatycznego przełączenia w tryb czuwania przy podłączeniu do sieci (min)	20
Komfort pielęgnacji	
Łatwe do czyszczenia szkło ceramiczne	•
Bezpieczeństwo	
Wyłączenie ze względów bezpieczeństwa	•
Funkcja blokady	•

KM 7678 FR

Płyta indukcyjna

o szerokości 806 mm i indukcji na całej powierzchni dla maksymalnej wygody




EAN: 4002516149040 / Numer materiału: 11128740 / Starty numer materiału: 26767800D

Blokada uruchomienia	•
Zintegrowany wentylator chłodzący	•
Zabezpieczenie przed przegrzaniem	•
Wskaźnik zalegania ciepła	•
Dane techniczne	
Wymiary (wys. x szer. x gł.) w mm	52 x 806 x 526
Wymiary w mm (szerokość)	806
Wymiary w mm (wysokość)	52
Wymiary w mm (głębokość)	526
Wymiary wycięcia w mm (szerokość) przy zabudowie nablatawej	780
Wymiary wycięcia w mm (głębokość) przy zabudowie nablatawej	500
Wysokość zabudowy ze skrzynką przyłączeniową w mm	45
Waga w kg	19
Całkowita moc przyłączeniowa w kW	11,00
Długość przewodu elektrycznego w m	1,4
Napięcie w V	230
Częstotliwość w Hz	50-60
Wyposażenie dostarczone wraz z urządzeniem	
Kabel przyłączeniowy	Tak

KM 7678 FR

Płyta indukcyjna

o szerokości 806 mm i indukcji na całej powierzchni dla maksymalnej wygody



KM 7678FR (installation drawings)