


A 14/1

Pokrywka

Do mocowania delikatnych wsadów.



- Pokrywka ze stali szlachetnej
- Wykroj 8 x 8 mm, mostek 3 mm
- Zakrywa połowę wkładu AK 12/1

EAN: 4002516340126 / Numer materiału: 11131560 / Stary numer materiału: 69746003D

| Przynależność produktowa                                      |                 |
|---|-----------------|
| Automaty myjące i dezynfekujące, laboratoryjne                | •               |
| Wielkocomorowe automaty myjące i dezynfekujące, laboratoryjne | •               |
| Automaty myjące i dezynfekujące, medyczne                     | •               |
| Wielkocomorowe automaty myjące i dezynfekujące, medyczne      | •               |
| Kompat. z innymi produktami                                   |                 |
| G 7823  | •               |
| G 7824  | •               |
| G 7825  | •               |
| G 7826  | •               |
| PG 8527   | •               |
| PG 8528   | •               |
| PG 8535   | •               |
| PG 8536   | •               |
| PG 8562   | •               |
| PG 8582   | •               |
| PG 8582 CD  | •               |
| PG 8504   | •               |
| PG 8583   | •               |
| PG 8583 CD  | •               |
| PG 8592   | •               |
| PG 8593   | •               |
| PLW 8615  | •               |
| PLW 8616  | •               |
| PLW 8617  | •               |
| PLW 6011  | •               |
| PLW 6111  | •               |
| PLW 8505  | •               |
| Kategoria urządzeń  |                 |
| Pokrywka  | •               |
| Cechy produktu  |                 |
| Materiał  | Stal szlachetna |
| Kolor   | Stal szlachetna |
| Obszar zastosowania   |                 |
| Przygotowywanie szkła laboratoryjnego                         | •               |
| Przygotowywanie różnych utensyliów                            | •               |
| Wymiary i waga  |                 |
| Wymiar zewnętrzny, wysokość netto w mm                        | 19              |
| Wymiar zewnętrzny, szerokość netto w mm                       | 207             |
| Wymiar zewnętrzny, głębokość netto w mm                       | 224             |
| Wymiar zewnętrzny, wysokość brutto w mm                       | 65              |
| Wymiar zewnętrzny, szerokość brutto w mm                      | 240             |
| Wymiar zewnętrzny, głębokość brutto w mm                      | 250             |
| Ciężar netto w kg   | 0,20            |
| Ciężar brutto w kg  | 0,35            |