

CVA 7845

Ekspres do kawy do zabudowy z DirectWater

w łączonym designie z CoffeeSelect i AutoDescale dla najwyższych wymogów.



- Wyświetlacz dotykowy z czuj. zbliżenia – M Touch + MotionReact
- Idealne dopasowanie – trzy pojemniki na kawę – CoffeeSelect
- Automatyczna pielęgnacja – AutoDescale i AutoClean##
- Perfekcyjne pozycjonowanie – dzięki opatentowanemu CupSensor
- Równoczesne przygotow. przy pomocy przycisku – OneTouch for Two

EAN: 4002516141570 / Numer materiału: 11166560 / Stary numer materiału: 29784510PL

Konstrukcja

Kolor urządzenia BrilantWhite

Dostępne języki wyświetlacza

Dostępne języki wyświetlacza dzięki MultiLingua

bahasa malaysia, dansk, deutsch, english, english (AU), english (CA), english (GB), english (US), español, français, français (CA), français (FR), hrvatski, italiano, magyar, nederland, norsk, polski, português, русский, română, slovenčina, slovenščina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά,
 [?][?][?][?][?][?][?][?], [?][?], [?][?][?], [?][?][?][?], [?][?][?][?]

Konstrukcja

Ekspres do zabudowy na kawę ziarnistą

VitroLine

ArtLine

Pełnia smaku

AromaticSystemFresh

CoffeeSelect

Funkcja OneTouch

Funkcja OneTouch for Two

DoubleShot

Programowalne profile użytkowników

Zachowujący aromat młynek żarnowy

Ustawianie stopnia mielenia

Programowanie mielonej ilości

Programowanie ilości wody

Programowanie temperatury wody

Programowanie ilości mleka

Programowanie ilości pianki z mleka

Programowanie zaparzania wstępnego

TeaTimer

Komfort obsługi

Połączenie sieciowe z Miele@home

Wyświetlacz

MotionReact: włączanie światła przy zbliżaniu

MotionReact: włączanie wyświetlacza przy zbliżaniu

CupSensor

PerformanceMode

Pojemnik na mleko EasyClick

DirectWater

ComfortDoor

Schowany uchwyt drzwiczek

BrilliantLight

Oświetlenie zaparzacza

CVA 7845

Ekspres do kawy do zabudowy z DirectWater

w łączonym designie z CoffeeSelect i AutoDescal dla najwyższych wymogów.



EAN: 4002516141570 / Numer materiału: 11166560 / Stary numer materiału: 29784510PL

Tryb zaawansowany	•
MultiLingua	•
MyMiele	•
Funkcja pomocy	•
Liczba rodzajów ziaren kawy	3
Liczba pojemników na ziarno kawy	3
Pojemność pojemnika na ziarno kawy A w g	150
Pojemność pojemnika na ziarno kawy B w g	300
Pojemność pojemnika na ziarno kawy C w g	150
Łączna pojemność pojemników na ziarno kawy w g	600
Wyjmowane pojemniki na ziarno kawy	•
Pojemność pojemnika na wodę w l	2,7
Pojemność pojemnika na mleko w l	0,7
Pojemność pojemnika na resztki kawy w sztukach	17
Pojemność tacki ociekacza w l	1,6
Łatwy dostęp do zasobnika	•
Wyświetlanie godziny	•
Synchronizacja czasu	•
Wskazanie daty	•
Programowany czas włączenia	•
Programowany czas wyłączenia	•
Programowanie czasu czuwania	•
Indywidualne ustawienia	•
Rodzaje napojów	
Możliwość wyboru ilości napojów w ml	20-300
Ristretto pojedyncze	•
Ristretto podwójne	•
Espresso pojedyncze	•
Espresso podwójne	•
Kawa pojedyncza	•
Kawa podwójna	•
Kawa duża pojedyncza	•
Kawa duża podwójna	•
Cappuccino pojedyncze	•
Cappuccino podwójne	•
Latte Macchiato pojedyncze	•
Latte Macchiato podwójne	•
Gorące mleko pojedyncze	•
Gorące mleko podwójne	•
Pianka mleczna pojedyncza	•
Pianka mleczna podwójna	•
Espresso Macchiato pojedyncze	•
Espresso Macchiato podwójne	•
Cappuccino Italiano pojedyncze	•
Cappuccino Italiano podwójne	•
Flat white pojedyncze	•
Flat white podwójne	•
Café au lait pojedyncze	•
Café au lait podwójne	•

CVA 7845

Ekspres do kawy do zabudowy z DirectWater

w łączonym designie z CoffeeSelect i AutoDescale dla najwyższych wymogów.

EAN: 4002516141570 / Numer materiału: 11166560 / Stary numer materiału: 29784510PL

Caffè Latte pojedyncze	•
Caffè Latte podwójne	•
Caffè Americano pojedyncze	•
Caffè Americano podwójne	•
Long black pojedyncze	•
Long black podwójne	•
Ciepła woda pojedyncza	•
Ciepła woda podwójna	•
Gorąca woda pojedyncza	•
Gorąca woda podwójna	•
Herbata czarna pojedyncza	•
Herbata czarna podwójna	•
Herbata ziołowa pojedyncza	•
Herbata ziołowa podwójna	•
Herbata owocowa pojedyncza	•
Herbata owocowa podwójna	•
Herbata zielona pojedyncza	•
Herbata zielona podwójna	•
Herbata biała pojedyncza	•
Herbata biała podwójna	•
Herbata japońska pojedyncza	•
Herbata japońska podwójna	•
Chai Latte pojedyncza	•
Chai Latte podwójna	•
Dzbanek kawy	•
Dzbanek herbaty	•
Efektywność i ekologia	
Dostępny energooszczędny tryb Eco	•
Pobór mocy w trybie czuwania (W)	0,3
Pobór mocy w trybie czuwania przy podłączeniu do sieci (W)	2,0
Czas do automatycznego przełączenia w tryb wyłączenia (min)	20
Czas do automatycznego przełączenia w tryb czuwania (min)	20
Czas do automatycznego przełączenia w tryb czuwania przy podłączeniu do sieci (min)	20
Komfort pielęgnacji	
AutoDescale	•
Ręczne odkamienianie	•
AutoClean	•
Automatyczne płukanie przewodu mlekowego z pojemnika na wodę	•
Komfortowe programy czyszczące	•
Funkcja automatycznego płukania	•
ComfortClean	•
Wyjmowany przewód mlekowy	•
Wyjmowany zaparzacz	•
Możliwość ustawienia twardości wody	•

CVA 7845

Ekspres do kawy do zabudowy z DirectWater

w łączonym designie z CoffeeSelect i AutoDescalc dla najwyższych wymogów.



EAN: 4002516141570 / Numer materiału: 11166560 / Stary numer materiału: 29784510PL

Bezpieczeństwo

Blokada uruchomienia

•

Dane techniczne

Minimalna szerokość wnęki w mm 560

Maksymalna szerokość wnęki w mm 568

Minimalna wysokość wnęki w mm 450

Maksymalna wysokość wnęki w mm 452

Głębokość wnęki w mm 550

Przestawianie wylotu napoju na wysokość w cm 16,5

Przestawianie wylotu napoju na wysokość w cm 4,0

Szerokość urządzenia w mm 595

Wysokość urządzenia w mm 455

Głębokość urządzenia w mm 475

Głębokość przy otwartych drzwiczkach w cm 108,0

Całkowita moc przyłączeniowa w kW 1,45

Napięcie w V 220-240

Zabezpieczenie w A 10

Liczba faz 1

Długość węża dopływowego w m 1,5

Długość przewodu elektrycznego w m 2,0

Wyposażenie dostarczone wraz z urządzeniem

Szklany pojemnik na mleko

•

Wkład odkamieniający

•


AutoCleaner

•


CVA 7845

Ekspres do kawy do zabudowy z DirectWater


w łączonym designie z CoffeeSelect i AutoDescale dla najwyższych wymogów.




CVA7000, side view (*footnote) (installation drawing)



CVA7000, top view (installation drawings)



CVA7000, Built-in larder unit for appliances with fresh water connection (built in)



CVA7000, installation (installation drawings)