

APCL 001

Połączenie pralki z suszarką, stal szlachetna
do stabilnego ustawienia pralnicy i suszarki w słupku.



- Odpowied. do PWM 506, PWM 507, PWM 508, PWM 906, PWM 907, PWM 908
- Można łączyć z: PDR 507, PDR 908

EAN: 4002516142478 / Numer materiału: 11167420 / Stary numer materiału: 59590001D

Przynależność produktowa	
Pralnice	•
Suszarki	•
Przynależność urządzeń/wyposażenia	
PWM 500-08	•
PWM 500-09	•
PWM 506 Mop Star 60	•
PWM 507	•
PWM 508 Mop Star 80	•
PWM 900-09	•
PWM 906	•
PWM 907	•
PWM 908	•
PDR 500-08	•
PDR 507	•
PDR 900-08	•
PDR 908	•
Kategoria urządzeń	
Zestaw łączący pralkę z suszarką	•
Cechy produktu	
Kolor	Stal szlachetna
Wymiary i waga	
Wymiar zewnętrzny, wysokość netto w mm	0
Wymiar zewnętrzny, szerokość netto w mm	0
Wymiar zewnętrzny, głębokość netto w mm	0
Wymiar zewnętrzny, wysokość brutto w mm	30
Wymiar zewnętrzny, szerokość brutto w mm	630
Wymiar zewnętrzny, głębokość brutto w mm	630
Ciężar netto [kg]	0,99
Ciężar brutto w kg	1,50