


CS 7641 FL  
Element SmartLine  
ze strefą indukcyjną na woka




- Intuicyjna szybka obsługa poprzez sterowanie SmartSelect
- Elegancki wygląd – do zabudowy wpasowanej w blat lub na blacie
- Perfekcyjne połączenie z każdym elementem SmartLine
- Nadzwyczajna – z wpuszczaną strefą na woka
- Bez przegrzewania – dołączony wok utrzymuje stabilną temperaturę 250 °C

EAN: 4002516230267 / Numer materiału: 11280000 /  
Stary numer materiału: 27764150D

<b>Rodzaj grzania</b>	
Rodzaj grzania	Indukcja
<b>Konstrukcja</b>	
SmartLine	•
<b>Design</b>	
Zabudowa zlicowana	•
Montaż wolnostojący / w zabudowie	-/•
Elegancka powierzchnia szklano-ceramiczna	•
Kolor szkła ceramicznego	Czarny
Zabudowa nablutowa	•
Wgłębienie woka ze szkła	•
<b>Wyposażenie stref grzejnych</b>	
Ilość stref grzejnych	1
Liczba stref grzejnych/obszarów gotowania	-/-
<b>1. strefa grzejna/obszar grzejny</b>	
Pozycja	pośrodku
Rodzaj	Płyta grzejna do woka
Wielkość w mm	Ø 300
Maks. moc w W	2500
Maks. moc Booster w W	3000
<b>6. strefa grzejna/obszar grzejny</b>	
Płyta grzejna do woka	Płyta grzejna do woka
<b>Komfort obsługi</b>	
Rozpoznawanie garnków i wielkości garnka	•
Obsługa poprzez przyciski dotykowe	SmartSelect
Kolor wyświetlacza	Żółty
Stałe rozpoznawanie naczynia	•
Funkcja Stop&Go	•
Funkcja wycierania	•
Funkcja Recall	•
Minutnik	•
Automatyka gotowania	•
Utrzymywanie ciepła	•
Indywidualne możliwości ustawień (np. dźwięki sygnałów)	•
<b>Komfort pielęgnacji</b>	
Łatwe do czyszczenia szkło ceramiczne	•
<b>Bezpieczeństwo</b>	
Wyłączenie ze względów bezpieczeństwa	•
Funkcja blokady	•
Blokada uruchomienia	•
Zintegrowany wentylator chłodzący	•
Zabezpieczenie przed przegrzaniem	•
Wskaźnik zalegania ciepła	•
<b>Dane techniczne</b>	
Wymiary (wys. x szer. x gł.) w mm	133 x 378 x 520
Wymiary w mm (szerokość)	378
Wymiary w mm (wysokość)	133
Wymiary w mm (głębokość)	520

CS 7641 FL  
Element SmartLine  
ze strefą indukcyjną na woka



EAN: 4002516230267 / Numer materiału: 11280000 /  
Stary numer materiału: 27764150D

Wymiary wycięcia (szer. x gł.) przy zabudowie zlicowanej w mm	358/382 x 500/524
Wysokość zabudowy ze skrzynką przyłączeniową w mm	129
Wymiary wycięcia w mm (szerokość) przy zabudowie nablatawej	358 mm
Wymiary wycięcia w mm (głębokość) przy zabudowie nablatawej	500 mm
Wewnętrzne wymiary wycięcia w mm (szerokość) przy wpasowaniu w blat	358
Wewnętrzne wymiary wycięcia w mm (głębokość) przy wpasowaniu w blat	500
Waga w kg	12
Zewnętrzne wymiary wycięcia w mm (szerokość) przy wpasowaniu w blat	382
Zewnętrzne wymiary wycięcia w mm (głębokość) przy wpasowaniu w blat	524
Całkowita moc przyłączeniowa w kW	3,00
Długość przewodu elektrycznego w m	1,5
Napięcie w V	220-240
Częstotliwość w Hz	50-60
<b>Wyposażenie dostarczone wraz z urządzeniem</b>	
Kabel przyłączeniowy	Tak
Niepowlekana patelnia wok	•

