

APCL 005

Cokół zamknięty, 30 cm wysokości

Do ergonomicznego załadunku i rozładunku pralki i suszarki.



EAN: 4002516228349 / Numer materiału: 11318800 / Stary numer materiału: 59590010D

Przynależność produktowa	
Pralnice	•
Suszarki	•
Przynależność urządzeń/wyposażenia	
PT 5135 C	•
PT 5136	•
PT 5137 WP	•
PT 5140 WP	•
PT 5141 WP	•
PT 5145 C	•
PT 5155 C	•
PT 5156	•
PT 5157 WP	•
PT 7135 C	•
PT 7136	•
PT 7137 WP	•
PT 7138	•
PT 9136	•
PT 9137 WP	•
PW 5064	•
PW 5062	•
PW 5055	•
PW 5065	•
PW 5064 MOPSTAR 60	•
PW 5070	•
PW 6055	•
PW 6065	•
PW 6055 Vario	•
PW 6065 Vario	•
PW 6065 Plus	•
PW 6068 Plus	•
PW 9055	•
PW 9065	•
PWM 500-08	•
PWM 500-09	•
PWM 506 Mop Star 60	•
PWM 507	•
PWM 508 Mop Star 80	•
PWM 900-09	•
PWM 906	•
PWM 907	•
PWM 908	•
PDR 500-08	•
PDR 507	•
PDR 900-08	•
PDR 908	•
Kategoria urządzeń	
Podbudowa/cokół	•
Cechy produktu	
Materiał	Stal szlachetna

APCL 005

Cokół zamknięty, 30 cm wysokości

Do ergonomicznego załadunku i rozładunku pralki i suszarki.

EAN: 4002516228349 / Numer materiału: 11318800 / Stary numer materiału: 59590010D



Kolor	Stal szlachetna
Wymiary i waga	
Wymiar zewnętrzny, wysokość netto w mm	305
Wymiar zewnętrzny, szerokość netto w mm	605
Wymiar zewnętrzny, głębokość netto w mm	622
Wymiar zewnętrzny, wysokość brutto w mm	319
Wymiar zewnętrzny, szerokość brutto w mm	630
Wymiar zewnętrzny, głębokość brutto w mm	640
Ciężar netto [kg]	17,00
Ciężar brutto w kg	18,00