

APCL 005

Cokół zamknięty, 30 cm wysokości

Do ergonomicznego załadunku i rozładunku pralki i suszarki.



EAN: 4002516228349 / Numer materiału: 11318800 / Stary numer materiału: 59590010D

| Przynależność produktu | |
|-------------------------------|------|
| Pralnice | • |
| Suszarki | • |
| Przynal. urządzeń/wyposażenia | |
| PT 5135 C | • |
| PT 5136 | • |
| PT 5137 WP | • |
| PT 5140 WP | • |
| PT 5141 WP | • |
| PT 5145 C | • |
| PT 5155 C | • |
| PT 5156 | • |
| PT 5157 WP | • |
| PT 7135 C | • |
| PT 7136 | • |
| PT 7137 WP | • |
| PT 7138 | • |
| PT 9136 | • |
| PT 9137 WP | • |
| PW 5064 | • |
| PW 5062 | • |
| PW 5055 | • |
| PW 5065 | • |
| PW 5064 MOPSTAR 60 | • |
| PW 5070 | • |
| PW 6055 | • |
| PW 6065 | • |
| PW 6055 Vario | • |
| PW 6065 Vario | • |
| PW 6065 Plus | • |
| PW 6068 Plus | • |
| PW 9055 | • |
| PW 9065 | • |
| PWM 500-08 | • |
| PWM 500-09 | • |
| PWM 506 Mop Star 60 | • |
| PWM 507 | • |
| PWM 508 Mop Star 80 | • |
| PWM 900-09 | • |
| PWM 906 | • |
| PWM 907 | • |
| PWM 908 | • |
| PDR 500-08 | • |
| PDR 507 | • |
| PDR 900-08 | • |
| PDR 908 | • |
| Kategoria produktowa | |
| Podbudowa/cokół | • |
| Właściwości produktu | |
| Przyłącze elektryczne | OHNE |

APCL 005

Cokół zamknięty, 30 cm wysokości

Do ergonomicznego załadunku i rozładunku pralki i suszarki.

EAN: 4002516228349 / Numer materiału: 11318800 / Stary numer materiału: 59590010D



| | |
|--|-----------------|
| Materiał | Stal szlachetna |
| Kolor | Stal szlachetna |
| Wymiary i waga | |
| Wymiar zewnętrzny, wysokość netto w mm | 305 |
| Wymiar zewnętrzny, szerokość netto w mm | 605 |
| Wymiar zewnętrzny, głębokość netto w mm | 622 |
| Wymiar zewnętrzny, wysokość brutto w mm | 319 |
| Wymiar zewnętrzny, szerokość brutto w mm | 630 |
| Wymiar zewnętrzny, głębokość brutto w mm | 640 |
| Ciężar netto [kg] | 17,00 |
| Ciężar brutto w kg | 18,00 |